

**Start M6 Junior**  
**Lekki standardowy wózek dziecięcy**  
**Nr artykułu: 480F53=60000\_K**

**Cena brutto: 2 955,00**



**Wyposażenie**

- \* Aluminiowa rama
- \* Stopka do przechyłu zintegrowana z ramą
- \* Dzielone podnóżki z plastikowymi płytkami
- \* Możliwość odchylenia podnóżków na boki
- \* Boczki z podłokietnikami
- \* Czarna, nylonowa tapicerka siedziska i oparcia
- \* Modułarny design
- \* Koła tylne na szybkozłączca
- \* Dźwignia hamulca na wysokości kolan
- \* Maksymalne obciążenie 90 kg; Crash-test do 75 kg zgodnie z
- DIN ISO 7176-19

Nazwisko pacjenta	Nr zamówienia klienta
Zamawiający / dane do faktury	Adres dostawy
Osoba kontaktowa i nr telefonu	Data i podpis
Dane dodatkowe	
Wiek	Płeć
Waga w kg	Wzrost w cm
<i>Powyższe informacje pomogą dostosować ustawienia produktu do pacjenta i umożliwią rozwój produktu. Otto Bock gwarantuje, że powyższe dane wykorzystywane będą poufnie wewnątrz firmy.</i>	

Dane zawarte formularzu obowiązują **do 03.12.2022 r.** Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszej aktualizacji danych.

Producent zastrzega sobie możliwość modernizacji produktów. Zdjęcia wyrobów mogą w niewielkim zakresie różnić się od produktu rzeczywistego. Zdjęcia wózka nie odpowiadają wersji podstawowej produktu.

Wybór niektórych ustawień lub opcji wyposażenia może ograniczać możliwości zamontowania w wózku innych opcji wyposażenia lub ograniczać zakres regulowanych ustawień wózka.

Niniejszy cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne w złotych. Wskazane kwoty mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn zewnętrznych. Firma Otto Bock Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji prezentowanych produktów bez wcześniejszego uprzedzenia. Niniejszy formularz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ani też art. 543 Kodeksu Cywilnego, natomiast jest zaproszeniem do ewentualnego zawarcia umowy zgodnie z treścią art. 71 Kodeksu Cywilnego.

**UWAGA! Po rozpoczęciu procesu produkcyjnego nie ma możliwości ingerencji w konfigurację wózka oraz wycofania zamówienia.**

Dodatkowe części do wózka

<b>Szerokość siedziska (SW) w cm</b>		
<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 30,5	<input type="checkbox"/> 33
<input type="checkbox"/> 35,5	<input type="checkbox"/> 38	
<b>Głębokość siedziska (SD) w cm</b>		
<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 37
<b>Wysokość przodu siedziska (ASH) w cm</b>		
<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42
<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45
<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48
<input type="checkbox"/> 49		
<b>Wysokość tyłu siedziska (PSH) w cm</b>		
<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39
<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42
<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45
<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48
<input type="checkbox"/> 49		
<b>Akcesoria ramy</b>		
<b>MA55</b>	<input type="checkbox"/> Wqs antywywrotny, prawy, odłączany	70,00
<b>MA56</b>	<input type="checkbox"/> Wqs antywywrotny, lewy, odłączany	70,00
<b>MA57</b>	<input type="checkbox"/> Uchwyt do kul, prawy	85,00
<b>MA58</b>	<input type="checkbox"/> Uchwyt do kul, lewy	85,00
<b>MA61</b>	<input type="checkbox"/> Wqs antywywrotny, prawy, ruchomy	140,00
<b>MA62</b>	<input type="checkbox"/> Wqs antywywrotny, lewy, ruchomy	140,00
<b>Koła przednie</b>		
<b>MF03</b>	<input type="checkbox"/> 5" z pełnej gumy	0,00
<b>MF05</b>	<input type="checkbox"/> Koła przednie pompowane 6" (150 x 30 mm)	0,00
<b>MF06</b>	<input type="checkbox"/> 6" z pełnej gumy (150 x 27 mm)	0,00

<b>Widelce kół przednich</b>		
MF80	<input type="checkbox"/> Widelce kół przednich, długie	0,00
MF81	<input type="checkbox"/> Widelce kół przednich, krótkie	0,00
<b>Rozmiar kół tylnych</b>		
MG04	<input type="checkbox"/> 20"	0,00
MG01	<input type="checkbox"/> 22"	0,00
MG02	<input type="checkbox"/> 24"	0,00
<b>Podwozie</b>		
	<input type="checkbox"/> Krótkie / aktywne	
	<input type="checkbox"/> Długie / pasywne	
<b>Obcęże tylnych kół</b>		
MG05	<input type="checkbox"/> Standardowe	0,00
MG80	<input type="checkbox"/> Tylne koła z hamulcem bębnowym / dla opiekuna	1 120,00
<b>Opony</b>		
MG30	<input type="checkbox"/> Standardowe opony pompowane 1 3/8"	0,00
MG35	<input type="checkbox"/> Pełne opony PU, 1 3/8"	0,00
<b>Ciągi</b>		
MG52	<input type="checkbox"/> Aluminiowe, anodowane na kolor srebrny, wyżej	0,00
MG56	<input type="checkbox"/> Stalowe, polerowane, wyżej	170,00
<b>Akcesoria kół tylnych</b>		
MG87	<input type="checkbox"/> Pompka wysokociśnieniowa, 14 bar	335,00
MG88	<input type="checkbox"/> Pompka akumulatorowa Airman	515,00
<b>Hamulce</b>		
MH01	<input type="checkbox"/> Standardowy hamulec z dźwignią na wysokości kolan	0,00
MH06	<input type="checkbox"/> Hamulec z dźwignią na wysokości kolan dla użytkownika i opiekuna	715,00
<b>Akcesoria hamulca</b>		
MH10	<input type="checkbox"/> Wydłużenie dźwigni hamulca	90,00
<b>Opcje oparcia</b>		
MD09	<input type="checkbox"/> Standardowe oparcie z podgięciem łędźwiowym	0,00
MD01	<input type="checkbox"/> Oparcie czarne proste	0,00
MD10	<input type="checkbox"/> Oparcie z regulacją kąta 30° (możliwe tylko w przypadku wysokości oparcia 37,5 cm)	695,00
MD11	<input type="checkbox"/> Oparcie składane (możliwe tylko w przypadku wysokości oparcia 37,5 cm)	270,00
<b>Wysokość oparcia</b>		
	<input type="checkbox"/> 30 cm <input type="checkbox"/> 32,5 cm <input type="checkbox"/> 35 cm <input type="checkbox"/> 37,5 cm	-
<b>Tapicerka oparcia</b>		
MD04	<input type="checkbox"/> Standardowa tapicerka oparcia	0,00
MD05	<input type="checkbox"/> Z regulacją napięcia	320,00
MD06	<input type="checkbox"/> Brak tapicerki oparcia	-60,00
<b>Rączki do pchania</b>		
MD51	<input type="checkbox"/> Standardowe	0,00
MD52	<input type="checkbox"/> Teleskopowe (tylko z oparciem z regulacją kąta 30°)	600,00
MD54	<input type="checkbox"/> Z regulacją wysokości, rozgięte	345,00
<b>Akcesoria oparcia</b>		
MD23	<input type="checkbox"/> Pelota piersiowa, prawa	280,00
MD24	<input type="checkbox"/> Pelota piersiowa, lewa	280,00
MD58	<input type="checkbox"/> Tylony stabilizator rączek do pchania	135,00
<b>Boczki</b>		
ME01	<input type="checkbox"/> Boczki z podłokietnikami 300 mm, krótki montaż	0,00
ME01	<input type="checkbox"/> Boczki z podłokietnikami 300 mm, długi montaż	0,00
ME05	<input type="checkbox"/> Boczki z podłokietnikami 300 mm z regulacją wysokości	390,00
<b>Akcesoria boczaków</b>		
ME60	<input type="checkbox"/> Stolik	560,00
<b>Tapicerka siedziska</b>		
MC13	<input type="checkbox"/> Standardowa tapicerka siedziska	0,00
MC06	<input type="checkbox"/> Brak tapicerki siedziska	-50,00
<b>Poduszka siedziska</b>		
MC01	<input type="checkbox"/> Standardowa poduszka siedziska	Grubość: 5 cm 320,00
MC02	<input type="checkbox"/> Poduszka Cubic Foam, grubość 5 cm	370,00
MC05	<input type="checkbox"/> Poduszka Evolight, grubość 6 cm	790,00
<b>Ustawienie podnóżków</b>		
Długość podnóżka ( <b>Długość podudzia minus grubość poduszki</b> ) .....cm (16 - 45 cm)		
<b>długość pałków podnóżka; długość różni się w przypadku podnoszonych podnóżków</b>		
MB40	<input type="checkbox"/> Krótkie (27 - 40 cm)	0,00
MB41	<input type="checkbox"/> Średnie (32 - 45 cm)	0,00

<b>Podnóżki</b>		
<b>MB10</b>	<input type="checkbox"/> Podnóżki dzielone, plastikowe płytki podnóżków, regulacja kąta płytki	0,00
<b>MB25</b>	<input type="checkbox"/> Podnóżki podnoszone bez automatycznej regulacji długości, para	725,00
<b>MB26</b>	<input type="checkbox"/> Prawy, podnóżek podnoszony bez automatycznej regulacji długości, (plus standardowy podnóżek lewy)	365,00
<b>MB27</b>	<input type="checkbox"/> Lewy, podnóżek podnoszony bez automatycznej regulacji długości, (plus standardowy podnóżek prawy)	365,00
<b>MB20</b>	<input type="checkbox"/> Podnóżek dla krótkiego podudzia, pojedyncza płytka podnóżka	620,00
<b>MB19</b>	<input type="checkbox"/> Podnóżki dzielone, dla krótkiego podudzia	220,00
<b>Akcesoria podnóżków</b>		
<b>MB72</b>	<input type="checkbox"/> Paski piętowe dla podnóżków dzielonych	90,00
<b>Pozostałe akcesoria</b>		
<b>MZ50</b>	<input type="checkbox"/> Pas biodrowy z plastikową sprzączką	130,00
<b>MZ52</b>	<input type="checkbox"/> Zestaw narzędziowy	180,00
<b>MZ53</b>	<input type="checkbox"/> Zagłówek (należy także zamówić zestaw poziomy i pionowy do zamontowania)	345,00
<b>MZ54</b>	<input type="checkbox"/> Zestaw poziomy do zamontowania zagłówka	350,00
<b>MZ55</b>	<input type="checkbox"/> Zestaw pionowy do zamontowania zagłówka (wieloosiowy)	310,00
<b>MZ70</b>	<input type="checkbox"/> Zestaw transportowy, max nośność 75 kg	1 095,00
<b>Oslony na szprychy</b>		
<b>MG90</b>	<input type="checkbox"/> Przezroczyste	430,00
<b>MG95</b>	<input type="checkbox"/> Z grafiką	695,00
<b>Kolor ramy</b>		
<b>017</b>	<input type="checkbox"/> Żółty RAL 1023	0,00
<b>018</b>	<input type="checkbox"/> Czerwony RAL 3001	0,00
<b>009</b>	<input type="checkbox"/> Vinho sparkle	535,00
<b>021</b>	<input type="checkbox"/> Sparkle granny-smith	535,00



MA 55



MA 62



MD 10



MD 11



MD 23



MD 54



ME 05



MB 20



MB 72



MZ 53



MZ 54




MZ 55



MG 95


### Wysokość przodu siedziska, standardowy adapter montażowy przednich, skrętnych kół

Krótkie widelce kół przednich	Zakres ustawień
Średnica kół przednich 5"	40 – 44
Średnica kół przednich 6"	43 – 45
Długie widelce kół przednich	Zakres ustawień
Średnica kół przednich 5"	44 – 47
Średnica kół przednich 6"	45 – 49



### Wysokość tyłu siedziska

Rozmiar kół tylnych	Zakres ustawienia
20"	37-43
22"	38-45
24"	41-49



## Przypisy

- Strona informacyjna z tabelami i rysunkami, gdzie podano wysokość przodu siedziska i wysokość tyłu siedziska. Podane wartości są zaokrąglonymi wartościami określonymi teoretycznie. Maksymalne odchylenie wynosi 1 cm. Wysokość przodu siedziska zależy od wybranego rozmiaru koła, widełca z przednimi kołami skrętnymi i pozycji montażowej. Należy korzystać z tabeli określającej wysokości siedziska! Określone przy kącie siedziska 0°, bez poduszki siedziska. Maksymalne dopuszczalne nachylenie siedziska wynosi 3,5 cm.
- Tylne koło o rozmiarze 20" nie może mieć hamulca bębnowego.
- Z siedziskiem o głębokości 31 cm lub tylnymi kołami 24" możliwy jest tylko długi rozstaw osi (pasywny).
- Gdy dla opiekuna zamontowano hamulec bębnowy w połączeniu z ruchomym wśsem antywywrotnym, nie można zamontować koła transportowego.
- Zestaw poziomy do zamontowania zagłówka wymaga zamontowania siedziska o minimalnej szerokości 33 cm ze standardowymi rączkami do pchania.
- Standardowy boczek nie może być używany w połączeniu z przednimi kołami skrętnymi 5" lub 6" z krótkimi widełkami i tylnymi kołami 24".
- Jeżeli wybrano zagłówek, musi być to zamówiony fabrycznie zestaw poziomy do zamontowania zagłówka (MZ 54), jak również zestaw pionowy (wieloosiowy) do zamontowania zagłówka z wyposażeniem (MZ 55).
- Szczegółowe informacje dotyczące zagłówków, pelot i pasów, stabilnych siedzisk i oparc, jak również innego wyposażenia dodatkowego zamieszczone są w katalogu wyposażenia dodatkowego wózka.
- W przypadku wysokości tyłu siedziska zawierającej się między 41 cm a 44 cm w połączeniu z tylnymi kołami 24", wysokości tyłu siedziska między 38 cm a 40 cm w połączeniu z tylnymi kołami 22" oraz wysokości tyłu siedziska między 36 cm a 39 cm w połączeniu z tylnymi kołami 20", nie jest możliwe zastosowanie standardowych boczków.
- W przypadku wysokości przodu siedziska zawierającej się między 44 cm a 47 cm w połączeniu z tylnymi kołami 24", wysokości przodu siedziska między 41 cm a 43 cm w połączeniu z tylnymi kołami 22" oraz wysokości przodu siedziska zawierającej się między 39 cm a 42 cm w połączeniu z tylnymi kołami 20", nie jest możliwe zastosowanie standardowych boczków.
- W przypadku wysokości tyłu siedziska zawierającej się między 41 cm a 45 cm w połączeniu ze stolikiem i tylnymi kołami 24", wysokości tyłu siedziska między 38 cm a 42 cm w połączeniu z tylnymi kołami 22" oraz wysokości tyłu siedziska pomiędzy 36 cm a 39 cm w połączeniu z tylnymi kołami 20", nie jest możliwe zastosowanie standardowych boczków.
- W przypadku wysokości przodu siedziska zawierającej się między 44 cm a 48 cm w połączeniu z tylnymi kołami 24" i stolikiem, wysokości przodu siedziska między 41 cm a 45 cm w połączeniu z tylnymi kołami 22" oraz wysokości przodu siedziska pomiędzy 39 cm a 42 cm w połączeniu z tylnymi kołami 20", nie jest możliwe zastosowanie standardowych boczków.
- Hamulec dla użytkownika i opiekuna nie może występować razem z tylnym kołem wyposażonym w hamulec bębnowy.
- Hamulec dla użytkownika i opiekuna w połączeniu z siedziskiem o głębokości 34 cm i 37 cm nie może być łączony z długim rozstawem osi.
- Składane oparcie możliwe jest tylko w połączeniu z oparciem o wysokości 37,5 cm i standardową tapicerką oparcia; ponieważ ta opcja już obejmuje stałe rączki do pchania wózka, wybór rączek do pchania wózka nie jest możliwy.
- Z oparciem z regulacją kąta 30°, możliwe jest tylko oparcie o wysokości 37,5 cm.
- Oparcie z regulacją kąta 30°, nie wymaga wyboru rączek do pchania wózka; zainstalowany jest również stabilizator poprzeczny. Z
- oparciem z regulacją kąta 30°, możliwy jest tylko długi rozstaw osi (pasywne podwozie); w połączeniu z wśsem antywywrotnym możliwy jest również krótki rozstaw osi.
- Oparcia o kącie regulacji 30° nie można łączyć ze stojakiem do kroplówek, ani lewym ani prawym. Rączki do pchania, o regulowanej wysokości, rozgięte, nie mogą być łączone ze poprzeczką stabilizującą.
- Peloty piersiowe, lewe lub prawe, możliwe są tylko w połączeniu z tapicerką oparcia z regulacją napięcia. Poprzeczka stabilizująca nie może być montowana razem z zagłówkiem i zestawem montażowym zagłówka ani z zestawem montowanym poziomo, i odwrotnie. Maksymalna długość podnóżka zależy od wysokości siedziska. Prześwit między płytą podnóżka a podłożem nie może być mniejszy niż 4 cm.
- Zakres ustawień pojedynczej płytki podnóżka dla krótkich podudzi od 16 cm do 23 cm; zakres ustawień indywidualnych podnóżków dla krótkich podudzi od 24 cm do 30 cm; indywidualne podnóżki podnoszone, z możliwością regulacji kąta ustawienia można wybierać od długości podudzia 30 cm.
- Podnoszone podnóżki z automatyczną regulacją długości (MB15, MB16, MB17) są możliwe tylko w przypadku siedzisk o szerokości od 33 cm. Paski piętowe w indywidualnych podnóżkach dostępne są od długości podudzia 36 cm i nie mogą być używane w połączeniu z indywidualnymi podnóżkami dla krótszych długości podudzia.
- Prosimy zapoznać się z naszą ofertą poduszek siedziska, patrz oddzielny formularz zamówienia.
- Osłona szprych z grafiką nie jest dostępna dla tylnego koła w rozmiarze 20". Przezroczystych osłon szprych nie można łączyć z dodatkowym napędem elektrycznym.
- Zestawu do mocowania na czas transportu w pojeździe samochodowym nie można łączyć ze stojakiem do kroplówek, ani lewym ani prawym; składanym oparciem; oparciem o kącie regulacji 30°; lub wyjmowanymi boczkami.
- Gdy zamontowany jest zestaw do mocowania na czas transportu w pojeździe samochodowym, to tylne koła 20" można łączyć tylko z tyłem siedziska o wysokości 37 cm, a tylne koła 22" można łączyć z tyłem siedziska o wysokości 38 cm, natomiast tylne koła 24" można łączyć tylko z tyłem siedziska o wysokości 41 cm.
- Zestawu do mocowania na czas transportu w pojeździe samochodowym w połączeniu z długim (pasywnym) rozstawem osi z kołami tylnymi 20" można używać tylko od wysokości tyłu siedziska 38 cm; z kołami tylnymi 22" od wysokości tyłu siedziska 40 cm, a kołami tylnymi 24" od wysokości tyłu siedziska 43 cm.
- Zestaw do mocowania na czas transportu w pojeździe samochodowym można zamontować tylko od wysokości oparcia 35 cm.
- Zestaw do mocowania na czas transportu w pojeździe samochodowym nie można łączyć z napędem e-Support.
- Jeżeli zamontowany jest zestaw do mocowania na czas transportu w pojeździe samochodowym, maksymalne obciążenie wynosi 60 kg.

Firma Otto Bock Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w konfiguracji zamówienia w pełnym porozumieniu z zamawiającym na wypadek niemożności dostarczenia pierwotnej wersji konfiguracji.

Firma Otto Bock Polska zobowiązuje odbiorcę do weryfikacji stanu opakowania przesyłki jeszcze w obecności kuriera, a następnie wymaga sprawdzenia jakości i kompletności towaru w terminie 3 dni od momentu odbioru dostawy.

Wydłużenie okresu gwarancji w przypadku dokonania naprawy (gwarancyjnej bądź serwisowej) obowiązuje jedynie na wymienione – nowe podzespoły.

Podmiot zgłaszający usterkę produktu jest odpowiedzialny za wycofanie towaru z użytkowania i niezwłoczne rozpoczęcie procesu reklamacji, mające na celu usunięcie wady bez ewentualnego przyczynienia się do powstania innych uszkodzeń na skutek użytkowania nie w pełni sprawnego sprzętu, bądź jego elementu.