

Baxx Aluminiumrücken

Artikelnummer: 476D00=00000_K

Empfohlene Verkaufspreise in CHF,
gültig ab 01.01.2023, exkl. 7,7% MWSt

Kostenvoranschlag	Bestellung
Rechnungsanschrift/Kundennummer	
Lieferanschrift	
Kommission	Name Datum Unterschrift
Mit der Bestellung verpflichten Sie sich, die Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen von Zubehör und Produkten anderer Hersteller bei der Kombination mit einem Ottobock Produkt zusätzlich zu den Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen der jeweiligen Ottobock Produkte zu beachten sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, mit der Bestellung eine eigene Konformitätsbewertung oder Zulassung entsprechend den nationalen Erfordernissen durchzuführen, wenn Sie Modifikationen oder Anbauten vornehmen, die nicht mit den Vorgaben der Ottobock Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen übereinstimmen.	



Grundausrüstung

- Aluminium-Rückenschale
- Rückenfarbe individuell wählbar
- Rückenbezug aus atmungsaktiven 4D-Abstandsgewirke
- Max. Benutzergewicht: 113 kg
- Max. Benutzergewicht 125 kg nur in Verbindung mit der Option „Quick Release, zugelassen für KMP-Transport“ oder „2-Point Pro, zugelassen für KMP-Transport“



Schritt 1: Den Nutzer vermessen

	Rumpfbreite: cm Länge der Rückenunterstützung: cm
--	---

Wählen Sie die Rückenbreite und Rückenhöhe, basierend auf den Anforderungen des Nutzers (Thoraxbreite)

Entscheiden Sie, basierend auf den Bedürfnissen des Nutzers, welche Rückenkontur benötigt wird.

- Aktiv
- Tief
- Extra tief

Tief - Extra tief									aktiv			semi aktiv																			
									Baxx Aluminiumrücken (AL)			Baxx Aluminiumrücken Flat Top (AFT)																			
																															
									Höhe			Höhe				Passend für Rollstuhlgrösse von - bis															
Rückenbreite*			Massangaben für die Kontur			Thoraxbreite Nutzer		effektive Breite* ¹		Thoraxbreite Nutzer		effektive Breite* ¹		Thoraxbreite Nutzer		effektive Breite* ¹		Niedrig		Mittel		Standard		Hoch		Extra hoch		Innere Montageposition (min. Gr.)		Äussere Montageposition (max. Gr.)	
mm			mm			mm		mm		mm		mm		mm		mm		250 (300)* ² mm		330 (380)* ² mm		410 (460)* ² mm		460 (520)* ² mm		510 (570)* ² mm		mm		mm	
250			aktiv tief			64 100			178		210		172		210												225		275		
280			aktiv tief			64 100			203		235		197		235												255		305		
310			aktiv tief			64 100			229		260		222		260												285		335		
330			aktiv tief			64 100			254		286		248		286												305		355		
360			aktiv tief			64 100			286		330		292		349												335		385		
380			aktiv tief			64 100			311		356		318		375												355		405		
410			aktiv tief			64 100			337		380		343		400												385 360 * ³		435 485 * ³		
430			aktiv tief			64 100			362		406		368		426												405 380 * ³		455 505 * ³		
460			aktiv tief			64 100			388		432		394		451												435 410 * ³		485 535 * ³		
480			aktiv tief			64 100			411		457		419		476												455 430 * ³		505 535 * ³		
510			aktiv tief			64 100			438		483		445		502												485 460 * ³		535 585 * ³		
extra tief			150											330		406															

* Alle Rückenbreiten basieren auf der Rollstuhlbreite, an dem der Rücken montiert wird.

*1 Tatsächliche Breite (inkl. Polster und Bezug) in mm angegeben

*2 in Klammer die tatsächliche Höhe (inkl. Polster und Bezug) in mm angegeben

*3 AFT Serie (2 Befestigungsschlitze)

Wählen Sie das passende Montagezubehör, basierend auf den Anforderungen des Nutzers.

Rückentyp			Mehrpreis
PD 01	☐	Aluminiumschale mit Schulteraussparung (AL-Serie)	628.–
PD 02		Aluminiumschale flat top ohne Schulteraussparung (AFT-Serie)	733.–
PD 03		Stoffbezug ist Standardausstattung	–

Rückenkontur in mm			Mehrpreis
PD 05	☐	Aktiv (64)	–
PD 06		Tief (100)	68.–
PD 07		Extra tief (150)	149.–

Montagezubehör			Mehrpreis
PD 08	☐	Quick Release	382.–
PD 18		Quick Release für KMP Transport zertifiziert	382.–
PD 10		2-Point Pro für KMP Transport zertifiziert	356.–
PD 11		4-Point Pro	372.–

(siehe Seite 4 für mehr Informationen)

Rahmenfarben			Mehrpreis
001	☐	Brillant silber	–
002		Anthrazit metallic	–
003		Tiefschwarz RAL 9005	–
004		Eisblau	–
005		Sparkle light orange	–
009		Vinho sparkle	–
010		Marine blue	–
012		Sky blue	–
013		Tiefschwarz RAL 9005 matt	–
014		Candy red	–
016		Silber metallic	–
017		Gelb RAL 1023	–
018		Signalrot RAL 3001	–
020		Saturnblau metallic	–
021		Sparkle granny-smith	–
022		Cremeweiss RAL 9001	–
023		Weiss RAL 9016	–
026		Sparkling iron effect light	–
027		Shimano matt	–
037		Pink RAL 4010	–

Seitenpelotten links (nur in Verbindung mit aktiver Rückenkontur, Abmessungen siehe Seite 6)							Mehrpreis
PD 12		Stationär	S	M	L	XL	185.–
PD 13		Wegschwenkbar	S	M	L	XL	285.–

Seitenpelotten rechts (nur in Verbindung mit aktiver Rückenkontur, Abmessungen siehe Seite 6)							Mehrpreis
PD 16		Stationär	S	M	L	XL	185.–
PD 17		Wegschwenkbar	S	M	L	XL	285.–


Zubehör			Mehrpreis
PD 14		Zugluftschutz	66.–
PD 15		Transferschlaufe	48.–
PD 19		Lumbalunterstützung	68.–

Montage- zubehör	Schnellverschluss/ abnehmbar	Crash ge- testet	Winkeleinstell- bereich (in °)	Verstellbereich Breite (in mm)	2- oder 4-Punkt Befestigung	Aussparung Rückenbügel	Rohrdurchmesser (in mm)	Platzbedarf an den Rückenrohren (in mm)	Gewicht komplett (in g)	Gewicht verblei- bendes Montage- zubehör am Rücken (in g)
Basic Release	✓	–	+/- 15	+/-25,4	4	✓	19 – 22	89	760	580
Quick Release	✓	–	+/- 10	+/-25,4	2	–	19 – 25	121	580	340
Quick Release Transport zertifiziert	✓	✓	+/- 10	+/-25,4	2	–	19 – 25	121	NA	NA
2-Point Pro	–	✓	+/- 10	+/-25,4	2	–	15 – 25	121	560	NA
4- Point Pro	–	–	+/- 15	+/-25,4	4	✓	19 – 25	89	580	NA

Abmasse Winkeleinstellungen Montagezubehör			
	0°	5°	10°
Sitztiefenverlust	0 mm	19,1 mm	38,1 mm



PD 08 Quick Release



PD 18 Quick Release,
zugelassen für
KMP-Transport




PD 10 2-Point Pro,
zugelassen für
KMP-Transport



PD 11 4-Point Pro

Abmasse Seitenpelotten*				
Grösse	S	M	L	XL
Höhe (mm)	76	76	114	102
Tiefe (mm)	76	102	114	152

* nur in Verbindung mit aktiver Rückenkontur



links: stationäre Seitenpelotten;
rechts: wegschwenkbare Seitenpelotten

