

Basis prijs: EUR 2.474,40 (inclusief kledingbeschermers en voetsteunen) Alle prijzen in EUR, incl. BTW Geldig vanaf 01-01-2023 Prijswijzigingen, zet - en/of drukfouten voorbehouden e-mail uw bestelling naar: mbx@ottobock.com	Order nr.: -----
--	-------------------------

☐ Offerte	☐ Bestelling
Facturatieadres / Klantnummer	
Afleveradres	
Referentie	Naam Datum Handtekening
Door het plaatsen van de bestelling, gaat U ermee akkoord om te voldoen aan de instructies voorzien in de gebruiks/service handleidingen voor accessoires en producten van andere fabrikanten, wanneer deze worden gecombineerd met een Ottobock product, als aanvulling op de instructies voorzien in de gebruiks/service handleidingen van de respectieve Ottobock- producten. Ook bevestigt u dat u onze algemene voorwaarden en condities heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd. Daarnaast stemt U ermee in bij het plaatsen van een bestelling, dat wanneer U zelf aanpassingen en wijzigingen voorziet dewelke niet in overeenstemming zijn met de specificaties voorzien in de Ottobock gebruiks/service handleidingen U voor een eigen conformiteits overeenkomst zorgt in overeenstemming met de nationale vereisten.	

Avantgarde Teen 2

Actieve rolstoel voor
kinderen

Artikel nummer: 480F45=30000_K



Standaard uitrusting

- Aluminium buisframe met kruisframe
- Abductie frame (6 cm) kan gekozen worden
- Aluminium eendelige voetplaat of gedeelde-
voetplaten
- Rug naspanbaar, met verschillende hoogte
instelmogelijkheden
- Aluminium kledingbeschermers
- Vaste voetsteunhouders
- Meegroeïend achterframe (+2 cm & +4 cm)*
- Aandrijfwielen met quick-release assen
- Kniehevelrem

Plooibaar, max. gebruikersgewicht 90 kg
Crash tested tot 75kg volgens DIN ISO 7176-19

* + 2 cm: van 26,32 en 38 cm
+ 4 cm: van 24,30 en 36 cm

Zit maten in cm ¹⁾									
Zitbreedte	☐ 22*	☐ 24*	☐ 26	☐ 28	☐ 30	☐ 32	☐ 34	☐ 36	
Zitdiepte	☐ 24	☐ 26	☐ 28	☐ 30	☐ 32	☐ 34	☐ 36	☐ 38	☐ 40
*alleen i.c.m. abductie frame									
Zithoogte vooraan in cm ¹⁾									
☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	☐ 49	☐ 50	☐ 51
Type voorframe									
MA 01	☐	Standaard							
MA 06	☐	Abductie 6 cm							

1) verdere informatie op de volgende pagina

**De numerieke codes in dit document kunnen niet gebruikt worden als artikel nummers voor bestelling van onderdelen.
Gelieve de onderdelenwebshop te gebruiken voor het plaatsen van bestellingen voor onderdelen.**

Informatie

Rolstoel maatgegevens*

1 Zithoogte vooraan (ZHV)

= grond tot bovenop de zitbekleding

2 Onderbeenlengte (OL)

= boven op de zitbekleding tot boven op de voetplaat
(zonder zitkussen)

3 Zithoogte achteraan (ZHA)

= grond tot bovenop de zitbekleding

4 Rughoogte (RH)


= boven op de zitbuis (kruisframe) tot bovenaan de rugbekleding

5 Zitdiepte (ZD)

= vooraan de zitbekleding tot rugbuis

6 Zitbreedte (ZB)

= buitenrand framebuis tot buitenrand framebuis



* Deze informatie zal helpen om de gebruiker gerichte instellingen en productontwikkeling te ondersteunen. Ottobock garandeert deze data als vertrouwelijk te behandelen en uitsluitend intern te gebruiken. Een tolerantie van 10 mm geldt voor alle metingen.

Zithoogte tabel

Zithoogte vooraan

Voorwielvork, kort	Instelbereik in cm
Diameter voorwiel 4"	42 – 45
Diameter voorwiel 5"	43 – 46
Diameter voorwiel 5.5"	44 – 47
Diameter voorwiel 6" luchtbanden	45 – 48

Voorwielvork, lang	Instelbereik in cm
Diameter voorwiel 4"	46 – 48
Diameter voorwiel 5"	46 – 49
Diameter voorwiel 5.5"	47 – 50
Diameter voorwiel 6" luchtbanden	47 – 51

De aangeduide waarden zijn afgeronde waarden dewelke theoretisch berekend werden. Max. afwijking van 1 cm. De zithoogte vooraan is afhankelijk van de gekozen zwenkwielgrootte, voorvork en montage positie.
Zie zithoogte tabel!


Bij gebruik van adapter voor hogere zithoogte vooraan, +3.5 cm bijtellen bij de waarden in de tabel.

Bij gebruik van adapter voor lagere zithoogte vooraan, -3.5 cm aftrekken van de waarden in de tabel.

Gespecificeerd zonder zitkussen en bij een zitinclinatie van 0°.

Horizontale positie van de aandrijfwielen: zie sketch.


De zithoogte achteraan (ZHA) is afhankelijk van de gekozen wieldiameter en de positie van de montage in de asplaat.
Zie zithoogte tabel!



Zithoogte tabel

Zithoogte achteraan

Wielgrootte	Instelbereik in cm
20"	35 – 41 en 43 – 46
22"	38 – 43 en 46 – 48
24"	41 – 46 en 49 – 51



Frame accessoires			
MA 50	☐	Transit wielen	146
MA 51	☐	Kiep-hulp, rechts	–
MA 52	☐	Kiep-hulp, links	–
MA 55	☐	Anti-kiep, rechts	185,14
MA 56	☐	Anti-kiep, links	185,14
MA 57	☐	Stokhouder met kiep-hulp, rechts	81
MA 58	☐	Stokhouder met kiep-hulp, links	81
MA 60	☐	Frame bescherming	61

De selectie van de transitwielen sluit de optie anti-kiep uit en vice versa.

Zwenkwielen		(afmetingen in mm)	
MF 30	☐	4" massief rubber, zwart	(100 × 32) –
MF 35	☐	4" soft zwenkwiel, aluminium	(100 × 38) 152
MF 31	☐	5" massief rubber, zwart	(125 × 32) –
MF 36	☐	5" soft zwenkwiel, aluminium	(125 × 38) 152
MF 04	☐	5.5" zacht rubber, grijs	(140 × 40) –
MF 32	☐	6" massief rubber, zwart	(155 × 33) –
MF 37	☐	6" soft zwenkwiel, aluminium	(150 × 38) 152

Lengte zwenkwielvork	
MF 80	☐ Zwenkwielvork, lang –
MF 81	☐ Zwenkwielvork, kort –

Accessoires zwenkwielen	
MF 96	☐ Adapter voor lage zithoogte vooraan (-3.5 cm) 115
MF 97	☐ Adapter voor hoge zithoogte vooraan (+3.5 cm) 115

Zithoogte achteraan in cm (zie informatie op pagina 2)	
☐ 35 ☐ 36 ☐ 37 ☐ 38 ☐ 39 ☐ 40 ☐ 41 ☐ 42 ☐ 43 ☐ 44	
☐ 45 ☐ 46 ☐ 47 ☐ 48 ☐ 49 ☐ 50 ☐ 51	


Grootte aandrijfwielen	
MG 04	☐ 20" –
MG 01	☐ 22" –
MG 02	☐ 24" (vanaf ZD 28 cm) –

Camber	Aandrijfwielpositie horizontaal
☐ 0° ☐ 2° ☐ 4° ☐ 6° ¹⁾ ☐ 8°*	☐ A ☐ B ²⁾ ☐ C ²⁾

1) Zitinclinatie van 0° wordt aanbevolen.
2) Niet mogelijk i.c.m. zitdiepte 24 – 30 cm.



MG 86 Wielbasis
verlenging




MG 97-99 Schock
demper



MD 10 Rug,
hoekverstelbaar



MD 54 Geknikte
duwhandvatten



ME 02 Kunststof
spatbord



ME 50 Buisarmsteunen,
gepolsterd



MA 01 Standaard voor
frame



MA 06 Abductie voor
frame



MG 15 Infinity Ultralight
velg




MG 31 Schwalbe
RightRun



MG 33 Schwalbe
DownTown




MG 37 Schwalbe
Marathon



MB 03 Eendelige
voetplaat



MB 10 Gedeelde
voetplaten



MB 20 Voetplaat voor
korte OL



MB 73 Laterale
hielsteunen

Velg aandrijf wiel			20"	22"	24"	
MG 05	☐	Standaard	•			–
MG 06	☐	Holkamer velg		•	•	–
MG 15	☐	Infinity Ultralight (niet mogelijk met PU banden)		•	•	115
MG 80	☐	Aandrijf wiel met trommelrem/begeleider (camber max 2°)		•	•	489
MG 83	☐	Eenhandsaandrijving met dubbele hoepel (vanaf ZB 30cm) ☐ rechts ☐ links			•	945,99
Banden aandrijf wiel			20"	22"	24"	
MG 30	☐	Luchtbanden 1 3/8"	•	•	•	–
MG 31	☐	Schwalbe RightRun, fijn profiel, 1"	•	•	•	–
MG 35	☐	PU, 1 3/8"	•	•	•	–
MG 37	☐	Schwalbe Marathon Plus Evolution, 1", lekvrij		•	•	67
Hoepels			20"	22"	24"	
MG 50	☐	Aluminium, zwart gecoat, hoog	•	•	•	–
MG 52	☐	Aluminium, zilver geanodiseerd, hoog	•	•	•	–
MG 53	☐	Aluminium, zilver geanodiseerd, laag		•	•	–
MG 54	☐	Rubber-gecoat, hoog	•	•	•	209,46
MG 56	☐	Roestvrij staal gepolijst, hoog	•	•	•	61
MG 57	☐	Roestvrij staal gepolijst, laag		•	•	61
Montage hoepels						
MG 70	☐	Montage smal (15 mm)				–
MG 71	☐	Montage breed (25 mm)				–
Aandrijf wiel accessoires						
MG 86	☐	Wielbasis verlenging (beïnvloed de zithoogte)				293
MG 87	☐	Hogedrukpomp, 14 bar				164
MG 88	☐	Airman pomp, werkt op batterijen				175
Rem						
MH 01	☐	Standaard rem, lange hendel				–
MH 02	☐	Standaard rem, korte hendel				23
MH 07	☐	Rem met aangepaste remhendel				81
Accessoires voor rem						
MH 10	☐	Remhendelverlenging opsteekbaar				36
Rughoogte in cm (zie informatie op pagina 2)						
☐ 17.5 ☐ 20 ☐ 22.5 ☐ 25 ☐ 27.5 ☐ 30 ☐ 32.5 ☐ 35 ☐ 37.5 ☐ 40						
Rug systeem			Instelbereik in cm			
MD 01	☐	Rug, recht	☐ 17.5 – 27.5	☐ 25 – 35	☐ 30 – 40	–
MD 10	☐	Rug, hoek-instelbaar*	☐ 30 – 40	☐ 30 – 35	☐ 35 – 40	337,85
*Instelbereik -9° to +9° (in stappen van 6°)						

Rugbekleding			
MD 04	☐	Standaard (vanaf RH 30 cm)	-
MD 05	☐	Naspanbaar	-
MD 06	☐	Zonder	-
Rugbekleding met zakje met ritssluiting (vanaf zitbreedte 26 cm)			
MD 70	☐	Ja	28
MD 71	☐	Neen	-
Rugbekleding met honingraad structuur			
MD 72	☐	Ja	54
MD 73	☐	Neen	-
Duwhandvatten		Instelbereik in cm	
MD 50	☐	Standaard, kort	-
MD 51	☐	Standaard, lang	-
MD 52	☐	Telescopisch, lang (alleen mogelijk in combinatie met rechte rug)	-
MD 53	☐	Telescopisch, kort (alleen mogelijk in combinatie met rechte rug)	-
MD 54	☐	Hoogte-instelbaar/afneembaar, geknikt (vanaf RH 25 cm)	☐ 14 ☐ 24 -
MD 55	☐	Hoogte-instelbaar/afneembaar, recht (vanaf RH 25 cm)	☐ 14 ☐ 24 -
Zijdelen			
ME 01	☐	Standaard, aluminium, instelbaar	-
ME 02	☐	Spatbord in kunststof, instelbaar	-
ME 05	☐	Met armsteun, kort, in hoogte verstelbaar	-
ME 07	☐	Met armsteun, assymetrische armpad, in hoogte verstelbaar (vanaf zitdiepte 34 cm, rughoogte 22.5 cm) (alleen in combinatie met recht frame)	-
Kledingbeschermer accessoires			
ME 50	☐	Buisarmsteunen, gepolsterd, wegzwenkbaar, afneembaar, verschillende hoogte instellingen zijn mogelijk (vanaf rughoogte 30 cm)	327,70
ME 60	☐	Werkblad	216,22
Zitbekleding			
MC 13	☐	Zitbekleding, standaard	-
MC 06	☐	Zonder	-
Onderbeenlengte in cm (zonder zitkussen)			
Onderbeenlengte (OL) in cm (instelbereik 16 – 47 cm)			
Lengte voetsteunbuizen			
MB 40	☐	Kort (32 – 40 cm)	-
MB 41	☐	Medium (41 – 47 cm)	-
MB 42	☐	Lang (≥ 47 cm)	-


Voetsteunen			
MB 01	☐	Eendelige voetplaat, hoek-instelbaar, 12.5 cm diep (vanaf OL 32 cm)	-
MB 03	☐	Eendelige voetplaat, hoek-instelbaar, 16 cm diep (vanaf OL 32 cm)	-
MB 10	☐	Gedeelde voetplaten, hoek-instelbaar, 16 cm diep (vanaf OL 32 cm)	-
MB 19	☐	Gedeelde voetplaten voor korte onderbeenlengte (16 – 31 cm)	-
MB 20	☐	Eendelige voetplaat voor korte onderbeenlengte (16 – 31 cm)	103
Voetsteun accessoires			
MB 70	☐	Vergrendeling voor eendelige voetplaat (voorkomt het accidentieel omhoog flippen van de voetplaat) (alleen met MB 01 en MB 03)	88
MB 72	☐	Hielbanden voor gedeelde voetplaten (vanaf OL 36 cm)	29,74
MB 73	☐	Verstelbare laterale hielsteunen	49
Overige accessoires			
MZ 50	☐	Veiligheidsgordel met kunststof sluiting	40,53
MZ 51	☐	Veiligheidsgordel met metalen sluiting	81,15
MZ 52	☐	Gereedsschapsset	56
Voor meerdere accessoires gelieve de desbetreffende orderformulieren te gebruiken.			
Spaakschermen			
MG 90	☐	Spaakscherm transparant	141
MG 100	☐	Spaakschermen, motief Graphic	212
MG 101	☐	Spaakschermen, motief Miracle	212
MG 102	☐	Spaakschermen, motief Network	212
MG 103	☐	Spaakschermen, motief Robots	212
MG 104	☐	Spaakschermen, motief Spectrum	212
Frame kleuren			
001	☐	Brilliant silver	-
002	☐	Anthracite metallic	-
003	☐	Jet black RAL 9005	-
004	☐	Ice blue	-
005	☐	Sparkle light orange	-
009	☐	Vinho sparkle	-
010	☐	Marine blue	-
012	☐	Sky blue	-
013	☐	Jet black RAL 9005 matte	-
014	☐	Candy red	-
023	☐	White RAL 9016	-
021	☐	Sparkle granny-smith	-
037	☐	Pink	-
032	☐	Pure metal blue	381
033	☐	Pure metal green	381
034	☐	Pure metal bronze	381
035	☐	Pure metal red	381

Kleuren bekleding			
901	☐	Zwart	-
902	☐	Blauw	-
903	☐	Rood	-
Speciale accessoires			
MZ 93	☐	Rolstoel rugzak	61
MZ 92	☐	Wheel blades (mini-skies voor zwenkwielen)	407


Informatie



MG 100 Graphic




MG 101 Miracle



MG 102 Network



MG 103 Robots



MG 104 Spectrum