

## kidevo mini / mini.t. Bon de commande.

### Donneur d'ordre

Numéro de client \_\_\_\_\_

Nom \_\_\_\_\_

Rue, n° \_\_\_\_\_

CP, Ville \_\_\_\_\_

N° de serie du fauteuil \_\_\_\_\_

### Adresse de livraison (si différent du donneur d'ordre)

Nom \_\_\_\_\_

Rue, n° \_\_\_\_\_

CP, Ville \_\_\_\_\_

Com. \_\_\_\_\_

### Devis

Code de configuration en linge \_\_\_\_\_



### Remarques

Cette bon de commande sert à l'adaptation et à la documentation. La demande d'offre officielle doit impérativement être effectuée via le configurateur en ligne afin de vérifier la constructibilité. Votre conseiller du service externe se tient à votre disposition pour répondre à vos questions.



**kidevo mini**  
L'illustration contient des options



**kidevo mini.t**  
L'illustration contient des options

### Prix : à partir de CHF 3'315.-

No. d'article 480A167=20000

Chiffre tarifaire 40.148.004

### Prix : à partir de CHF 3'685.-

No. d'article 480A167=30000

Chiffre tarifaire 40.148.002

### Équipement de base

- Châssis
- Plaque de siège
- Plaque de dossier
- Frein à pression
- Pneus à air ou PU
- Mains courantes, aluminium

### Données techniques

- Charge max : 50 kg
- Largeur d'assise : 16 – 32 cm
- Profondeur d'assise : 16 – 35 cm
- Taille des roues motrices : 20", 22" und 24"

Prix de vente recommandés en CHF,  
valables à partir du 01-01-2025, hors 8.1% TVA

### Équipement de base

- Châssis
- Plaque de siège
- Plaque de dossier
- Inclinaison de l'assise par commande au pied
- Frein à pression
- Pneus à air ou PU
- Mains courantes, aluminium

### Données techniques


- Charge max : 50 kg
- Largeur d'assise : 16 – 32 cm
- Profondeur d'assise : 16 – 35 cm
- Inclinaison de l'assise : -5 bis + 40°
- Taille des roues motrices : 20", 22" und 24"

Prix de vente recommandés en CHF,  
valables à partir du 01-01-2025, hors 8.1% TVA

Nom \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_ Signature \_\_\_\_\_

Otto Bock (Suisse) SA · Luzerner Kantonsspital 10 · 6000 Luzern 16  
T +41 41 455 61 71 · F +41 41 455 61 70 · suisse @ottobock.com · www.ottobock.ch

## Information à l'exemple d'un *prime.t*



### Dimensions du fauteuil roulant

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>1</b> Largeur des hanches (16 - 32 cm)          | cm                               |
| <b>2</b> Espace supplémentaire à côté de la hanche | 0 cm    0,5 cm    1 cm    1,5 cm |
| <b>3</b> Profondeur d'assis (ST) (16 – 35 cm)      | cm                               |
| <b>4</b> Hauteur d'assise (SH)                     |                                  |
| 35,5 cm = 20" roues motrices                       |                                  |
| 37,5 cm = 20" roues motrices                       |                                  |
| 38 cm = 22" roues motrices                         |                                  |
| 40 cm = 22" roues motrices                         |                                  |
| 40,5 cm = 24" roues motrices                       |                                  |
| 42 cm = 22" roues motrices                         |                                  |
| 42,5 cm = 24" roues motrices                       |                                  |
| 44,5 cm = 24" roues motrices                       |                                  |
| <b>5</b> Hauteur des accoudoirs                    | cm                               |
| <b>6</b> Longueur réelle du tibia (14 - 35 cm)     | cm                               |
| <b>7</b> Hauteur du dossier (14 - 38 cm)           | cm                               |

## Modell

- kidevo mini* (sans bascule de l'assise)
- kidevo mini.t* (avec bascule de l'assise, -5° bis +40°)

## Siège - voir croquis à partir de la page 6

- Siège anatomique
- Siège ergonomique
- Siège au galbe profond
- Siège-selle
- Embase pour siège, sans mousse

## Housse du siège

- Sans housse, uniquement mousse
- Similicuir noir
- Tissu d'espacement noir
- Platilon noir

## Ajustements siège - voir page 7

### Outil de positionnement pour siège

- Aucune ceinture
- Ceinture 2 points rembourrée
- Ceinture 4 points rembourrée
- Baudrier modèle T, sangle fix ou flexible, div. fermetures, voir configurateur
- Baudrier modèle Y, sangle fix ou flexible, div. fermetures, voir configurateur

### Abduction - voir croquis sur page 7

- Sans cale ou rouleau d'abduction
- Cale d'abduction
- Rouleau d'abduction
- Support cale d'abduction amovible (sans cale d'abduction),

### Adduction - voir croquis sur page 8

- Sans support d'adduction
- Supports d'adduction fixes
- Supports d'adduction à largeur et inclinaison réglables

### Dossier - voir croquis à partir de la page 8

- Sans dossier

|  |                    |            |          |
|--|--------------------|------------|----------|
| <b>Dossier monobloc, Housse:</b>                         | Tissu d'espacement | Similicuir | Platilon |
| Profondeur de la face intérieure du dossier (5 – 13 cm): |                    | cm         |          |
| Hauteur du dossier complet (10 – 36 cm):                 | cm                 |            |          |

|  |                    |            |          |
|--|--------------------|------------|----------|
| <b>Dossier au galbe profond, Housse:</b>                 | Tissu d'espacement | Similicuir | Platilon |
| Profondeur de la face intérieure du dossier (5 – 13 cm): | cm                 |            |          |
| Hauteur du dossier complet (10 – 36 cm):                 | cm                 |            |          |

|                                   |           |          |          |  |
|-----------------------------------|-----------|----------|----------|--|
| <b>Pelotes latérales fixes PU</b> | Taille XS | Taille S | Taille M | uniquem. pour dossier monobloc<br>voir le configurateur pour plus de détails |
|-----------------------------------|-----------|----------|----------|--|

### Outil de positionnement pour dossier

- Aucune ceinture de positionnement
- Sangle d'épaule
- Sangle thoracique et d'épaule
- Sangle sternale
- Espaceur pour sangles

## Appuie-tête

|                                      |
|--------------------------------------|
| Sans appuie-tête                     |
| Modèle standard                      |
| Taille S (L x H x P): 28 x 9 x 10 cm |
| Modèle anatomique                    |
| Modèle latéral                       |
| Uniquement support d'appuie-tête     |
| Hauteur de montage (25 – 65 cm): cm  |

## Repose pieds

|                                  |                                      |  |                               |  |                               |    |
|----------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|----|
| Palette monobloc                 | pivotant vers le haut                |  | fix                           |  |                               |    |
| Bordure talonnière               | oui                                  |  | non                           |  |                               |    |
| Ajustements palette:             | Palette avec protection périphérique |  | Rehausse de palette: gauche   |  | cm, droit                     | cm |
| Rembourrage palette:             | Uniquement palette                   |  | Uniquement bordure talonnière |  | Palette et bordure talonnière |    |
| Fixation de pied et de cheville: | sans                                 |  | Fixation de pied              |  | Fixation de cheville          |    |

## Roues motrices

|  |   |       |                           |       |   |  |
|--|---|-------|---------------------------|-------|---|--|
| <b>Standard:</b>                           | Pneu à air                                  |       | Pneus en PU               |       | Pneus Outdoor                             |  |
| <b>Mains courantes:</b>                    | Aluminium                                   |       | mains courantes Ergo Grip |       |   |  |
| <b>Entraînement à 1 main:</b>              | Pneu à air                                  |       | Pneus en PU               |       |   |  |
| <b>Côté de la propulsion:</b>              | droit                                       |       | gauche                    |       |   |  |
| <b>Distance entre les mains courantes:</b> | 10 mm                                       | 15 mm | 20 mm                     | 25 mm | variable selon taille de la roue          |  |
| <b>Roues électriques:</b>                  | Dispositif d'adaptation pour Alber E-motion |       |                           |       | Dispositif d'adaptation pour Alber E-Fix  |  |
|  | Dispositif d'adaptation pour Decon E-Drive  |       |                           |       | Dispositif d'adaptation pour Decon E-Move |  |

## Mains courantes pour entraînement à 1 main

- Monter les mains courantes Ergo Grip sur les 2 roues motrices
- Monter les mains courantes Ergo Grip sur la roue motrice non entraînée
- Mains courantes en aluminium sur roue motrice non entraînée
- 6 boules pour main courante montées sur main courante, extérieure (grande)
- Monter 6 boules pour main courante sur main courante (petite) intérieure
- Mains courantes en aluminium avec revêtement

## Freins

|   |          |                         |                         |
|---|----------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Freins à pression</b> , commandé par:  | l'enfant | l'enfant et les parents |                         |
| <b>Frein à tambour</b> (poids + 2,5 kg) commandé par:   | l'enfant | uniquement les parents  | l'enfant et les parents |
| <b>Frein à tambour:</b> Les roues sont reliées aux châssis par une traction Bowden. Levier de frein sur la roue est possible. |          |                         |                         |
| <b>Frein à tambour, roues amovibles:</b> Tambour de frein fixé sur le châssis / pas de levier de frein possible sur la roue   |          |                         |                         |

## Flasques

|   |
|---|
| Sans  |
| Transparent   |
| Protège-rayons avec image à choix (voir catalogue des flasques) |

## Bord protège-vêtements et revêtement de roue

|                        |
|------------------------|
| Sans                   |
| Bord protège-vêtements |


## Accessoires

|  |  |                         |                          |
|--|--|-------------------------|--------------------------|
| Tablette thérapeutique                     | oui  | non                     |                          |
| Set de transport TPMR                      | oui  | non                     |                          |
| Barre de poussée:                          | sans barre de poussée  | Barre de poussée 1 main | Barre de poussée 2 mains |
| Ajustements de roue directrice:            | Roulettes défectrices sur les têtes de commande des roues directrices<br>Stabilisation roue directrice |                         |                          |
| Direction assistée                         | oui  | non                     |                          |
| Côté de montage                            | droite   | gauche                  |                          |
| Distance entre le dossier et à la poignée: |  | cm                      | (10 - 30 cm)             |
| Distance entre l'assise et à la poignée:   |  | cm                      | (5 - 40 cm)              |
| Toit pare-soleil:                          | oui  | non                     |                          |
| Mud Cruiser (roue déportée ext.)           | oui  | non                     |                          |

## Couleur du châssis


|                              |          |          |          |
|------------------------------|----------|----------|----------|
| Jaune soufre RAL 1016        | mat      | brillant |          |
| Jaune zinc RAL 1018          | mat      | brillant |          |
| Jaune melon RAL 1028         | mat      | brillant |          |
| Orange pur RAL 2004          | matt     |          |          |
| Rose clair RAL 3015          | mat      | brillant |          |
| Rouge signalisation RAL 3020 |          | mat      | brillant |
| Lilas bleu RAL 4005          | brillant |          |          |
| Violet de sécurité RAL 4008  |          | brillant |          |
| Telemagenta RAL 4010         | brillant |          |          |
| Bleu saphir RAL 5003         | mat      |          |          |
| Bleu ciel RAL 5015           | brillant |          |          |
| Bleu turquoise RAL 5018      | brillant |          |          |
| Bleu de sécurité RAL 5005    |          | mat      |          |
| Bleu pastel RAL 5024         | mat      |          |          |
| Vert turquoise RAL 6016      | brillant |          |          |
| Vert jaune RAL 6018          | mat      | brillant |          |
| Blanc signalisation RAL 9016 |          | brillant |          |
| Gris foncé RAL 9023          | brillant |          |          |
| Gris ardoise RAL 7015        | mat      |          |          |
| Gris clair RAL 7035          | mat      |          |          |
| Noir intense RAL 9005        | mat      | brillant |          |

Siège anatomique




|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| <b>Housse Tissu d'espacement</b> |    |
| Profondeur totale (Zd):          | cm |
| <b>Housse Similicuir</b>         |    |
| Profondeur totale (Zd):          | cm |
| <b>Housse Platilon</b>           |    |
| Profondeur totale (Zd):          | cm |

Siège ergonomique




|                                  |    |                            |    |                           |    |
|----------------------------------|----|----------------------------|----|---------------------------|----|
| <b>Housse Tissu d'espacement</b> |    | Longueur de rehausse (Ld): | cm | Hauteur de rehausse (Hd): | cm |
| Profondeur totale (Zd):          | cm |                            |    |                           |    |
| <b>Housse Similicuir</b>         |    | Longueur de rehausse (Ld): | cm | Hauteur de rehausse (Hd): | cm |
| Profondeur totale (Zd):          | cm |                            |    |                           |    |
| <b>Housse Platilon</b>           |    | Longueur de rehausse (Ld): | cm | Hauteur de rehausse (Hd): | cm |
| Profondeur totale (Zd):          | cm |                            |    |                           |    |

Siège au galbe profond



|  |    |                            |    |                                |    |
|--|----|----------------------------|----|--------------------------------|----|
| <b>Housse Tissu d'espacement</b>       |    | Longueur de rehausse (Ld): | cm | Hauteur de rehausse (Hd):      | cm |
| Profondeur totale (Zd):                | cm |                            |    |                                |    |
| Hauteur de la partie d'abduction (H1): |    | cm                         |    | Hauteur du galbe latéral (H2): | cm |
| <b>Housse Similicuir</b>               |    | Longueur de rehausse (Ld): | cm | Hauteur de rehausse (Hd):      | cm |
| Profondeur totale (Zd):                | cm |                            |    |                                |    |
| Hauteur de la partie d'abduction (H1): |    | cm                         |    | Hauteur du galbe latéral (H2): | cm |
| <b>Housse Platilon</b>                 |    | Longueur de rehausse (Ld): | cm | Hauteur de rehausse (Hd):      | cm |
| Profondeur totale (Zd):                | cm |                            |    |                                |    |
| Hauteur de la partie d'abduction (H1): |    | cm                         |    | Hauteur du galbe latéral (H2): | cm |

## Siège selle



### Housse Tissu d'espacement

Profondeur (Zd):                      cm      Longueur de la partie d'abduction (Lap):                      cm  
 Longueur de la partie d'abduction à partir de la face avant du sièges (Tap):                      cm  
 Largeur de la partie d'abduction (Bap):                      cm

### Housse Similicuir

Profondeur (Zd):                      cm      Longueur de la partie d'abduction (Lap):                      cm  
 Longueur de la partie d'abduction à partir de la face avant du siège (Tap):                      cm  
 Largeur de la partie d'abduction (Bap):                      cm

### Housse Plâton

Profondeur (Zd):                      cm      Longueur de la partie d'abduction (Lap):                      cm  
 Longueur de la partie d'abduction à partir de la face avant du siège (Tap):                      cm  
 Largeur de la partie d'abductions (Bap):                      cm

## Ajustements siège (par rapport au siège sélectionné ci-dessus)

### Protection pour incontinence

### Housse additionnel en tissu éponge

### Housse additionnel en Plâton

### Housse additionnel en tissu d'espacement

### Différentes longueurs de cuisse:


Longueur de cuisse gauche:                      cm                      Longueur de cuisse droite:                      cm

### Siège avec revêtement en mousse à mémoire de forme

### Perfolatex Schaumstoffschicht

### Couche intermédiaire suppl. (mousse dure PE)

## Rouleau et cale d'abduction




**Housse** (uniquement pour cale d'abduction)      tissu d'espacement      similicuir

### Taille (cale d'abduction / rouleau d'abduction)


WLa:                      cm      WBa:                      cm      WBv:                      cm      WT:                      cm      WH:                      cm

Support d'adduction




|   |                 |
|---|-----------------|
| X: Profondeur (Distance entre l'avant des supports et le dossier):      | cm (21 - 61 cm) |
| Y: Hauteur (Distance bord supérieur de la pelote par rapport au siège): | cm (4 - 12 cm)  |

Dossier monobloc



|  |    |
|--|----|
| Housse tissu d'espacement, Hauteur du dossier complet (H): | cm |
| Housse similicuir, Hauteur du dossier complet (H):         | cm |
| Housse platilon, Hauteur du dossier complet (H):           | cm |

Dossier au galbe profond



|   |    |                                 |    |
|---|----|---------------------------------|----|
| <b>Housse tissu d'espacement</b>                  |    |                                 |    |
| Profondeur de la face intérieure du dossier (Dc): | cm | Hauteur du dossier complet (C): | cm |
| <b>Housse similicuir</b>                          |    |                                 |    |
| Profondeur de la face intérieure du dossier (Dc): | cm | Hauteur du dossier complet (C): | cm |
| <b>Housse platilon</b>                            |    |                                 |    |
| Profondeur de la face intérieure du dossier (Dc): | cm | Hauteur du dossier complet (C): | cm |



## Notes / Croquis