

Baxx-Rückensystem. Bestellblatt.

Auftraggeber

Kunden-Nr. _____

Name _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Versandadresse (wenn von Auftraggeber abweichend)

Name _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Com. _____

Kostenvoranschlag Bestellung Sonderbauanlage liegt bei

Kommentar



Baxx-Rückensystem
Abbildung zeigt Aufpreispositionen
Art.-Nr. 476D00=00000_K
HMV-Nr. 18.99.07.0029

Zubehör _____

Gesamt _____ zzgl. MwSt.



Erfahren
Sie mehr auf
ottobock.com

Grundausrüstung

- Aluminium-Rückenschale
- Rückenfarbe individuell wählbar
- Rückenbezug aus atmungsaktiven 4D-Abstandsgewirke
- Max. Benutzergewicht: 125 kg nur in Verbindung mit der Option „Quick Release“ oder „2- Point Pro“

Alle Preise in €, gültig vom 01.01.2025 – 31.12.2025,
zzgl. 19 % MwSt., bei Neubestellung mit Rollstuhl 7 % MwSt.

KMP


Die mit einem KMP-Symbol gekennzeichneten Varianten sind mit Kopfstütze für den Personentransport zugelassen. Eine Nachrüstung der Kopfstütze ist ebenfalls bei den KMP gekennzeichneten Varianten möglich. Grundsätzlich (ohne Kopfstütze) sind alle Varianten KMP zugelassen.

Name _____ Datum _____ Unterschrift _____

Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH · Max-Näder-Straße 15 · 37115 Duderstadt
T +49 5527 848-3433 · F +49 5527 848-1460 · mobility@ottobock.de · www.ottobock.com

Schritt 1: Den Nutzer vermessen

- 1 Länge der Rückenunterstützung cm
- 2 Rumpfbreite cm



Schritt 2: Die Rückenbreite auswählen

Benötigte Rückenbreite bestimmen

Schritt 3: Die Kontur auswählen

Definition anhand der notwendigen Unterstützung für den Nutzer


Schritt 4: Den Rückentyp auswählen

Definition anhand der notwendigen Unterstützung für den Nutzer

Wählen Sie die Rückenbreite und Rückenhöhe, basierend auf den Anforderungen des Nutzers (Thoraxbreite).

Entscheiden Sie, basierend auf den Bedürfnissen des Nutzers, welche Rückenkontur benötigt wird.

- Aktiv
- Tief
- Extra tief

Schritt 2			Schritt 3			Schritt 4					Info	
						aktiv			semi aktiv			
						Baxx Aluminiumrücken (AL)			Baxx Aluminiumrücken Flat Top (AFT)			
Rückenbreite*	Maßangaben für die Kontur		Aktive Kontur	Tiefe Kontur	Extra tiefe Kontur	Höhe			Höhe		Passend für Rollstuhlgröße von – bis	
			Thoraxbreite Nutzer	Thoraxbreite Nutzer	Thoraxbreite Nutzer	Niedrig	Mittel	Standard	Hoch	Extra hoch	Innere Montageposition (min. Größe)	Äußere Montageposition (max. Größe)
mm		mm	mm	mm	mm	250 (300)*2	330 (380)*2	410 (460)*2	460 (520)*2	510 (570)*2	mm	mm
250	aktiv	64	183	179	–		–	–	–	–	225	275
	tief	100					–	–	–	–		
280	aktiv	64	208	201	–		–	–	–	–	255	305
	tief	100					–	–	–	–		
310	aktiv	64	235	232	–			–	–	–	285	335
	tief	100						–	–	–		
330	aktiv	64	259	257	–			–	–	–	305	355
	tief	100					–	–	–			
360	aktiv	64	284	320	–			–	–	–	335	385
	tief	100					–	–	–			
380	aktiv	64	309	344	–				–	–	355	405
	tief	100					–	–	–			
410	aktiv	64	334	369	–						385	435
	tief	100	336 (AFT)	368 (AFT)	–							
	extra tief	150	–	–	398 390 (AFT)	–	–					
430	aktiv	64	361	369	–						405	455
	tief	100	354 (AFT)	399 (AFT)	–							
	extra tief	150	–	–	421 421 (AFT)	–	–					
460	aktiv	64	387	394	–						435	485
	tief	100	380 (AFT)	424 (AFT)	–							
	extra tief	150	–	–	446 446 (AFT)	–	–					
480	aktiv	64	412	444	–						455	505
	tief	100	409 (AFT)	449 (AFT)	–							
	extra tief	150	–	–	471 471 (AFT)	–	–					
510	aktiv	64	438	474	–						485	535
	tief	100	434 (AFT)	475 (AFT)	–							
	extra tief	150	–	–	432 497 (AFT)	–	–					

* Alle Rückenbreiten basieren auf der Sitzbreite des Rollstuhls, an dem der Rücken montiert wird.

*1 in Klammer die tatsächliche Breite (inkl. Polster und Bezug) in mm angegeben

*2 in Klammer die tatsächliche Höhe (inkl. Polster und Bezug) in mm angegeben
AFT Serie (2 Befestigungsschlitze)

Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH · Max-Näder-Straße 15 · 37115 Duderstadt
T +49 5527 848-3433 · F +49 5527 848-1460 · mobility@ottobock.de · www.ottobock.com

Wählen Sie das passende Montagezubehör, basierend auf den Anforderungen des Nutzers.

Rückenschale		Abbildung	Mehrpreis
PD01	Aluminiumrücken: mit Schulteraussparung (AL-Serie)		–
PD02	Aluminiumrücken: ohne Schulteraussparung (AFT-Serie)		141,–

Rückenkontur		Abbildung	Mehrpreis
PD05	Aktiv: 64 mm (Seitenpelotten nur mit aktiver Rückenkontur möglich!)		–
PD06	Tief: 100 mm		76,–
PD07	Extra Tief: 150 mm		161,–

Montagezubehör (siehe Seite 5 für mehr Informationen)		Mehrpreis
PD08	Quick Release	333,–
PD18	Quick Release: für KMP Transport zertifiziert 	343,–
PD10	2-Point Pro: für KMP Transport zertifiziert 	310,–
PD11	4-Point Pro	322,–

Schiebegriffe höhenverstellbar, abnehmbar für Modell Avantgarde 4 und Zenit		Mehrpreis
2x 481D160=SK268	Rücken gerade / Lumbalknick / fest ohne Stabilisierungsstange: für Avantgarde 4 und Zenit 2x Schiebegriffe (als Paar; z.B. bei Neubestellungen)	328,–
2x 481D160=SK269	Rücken gerade / Lumbalknick / fest mit Stabilisierungsstange: für Avantgarde 4 und Zenit 2x Schiebegriffe (als Paar; z.B. bei Neubestellungen)	328,–
2x 481D160=SK270	Rücken winkeleinstellbar, ohne Stabilisierungsstange: für Avantgarde 4 und Zenit 2x Schiebegriffe (als Paar; z.B. bei Neubestellungen)	328,–
2x 481D160=SK271	Rücken winkeleinstellbar, mit Stabilisierungsstange: für Avantgarde 4 und Zenit 2x Schiebegriffe (als Paar; z.B. bei Neubestellungen)	328,–

Schiebegriffe höhenverstellbar, abnehmbar für Modell Motus		Mehrpreis
2x 481D05=SV006	Rücken gerade ohne Stabilisierungsstange: 2x Schiebegriffe (als Paar; z.B. bei Neubestellungen)	122,–
2x 481D45=SV219	Rücken gerade / Trommelbremse ohne Stabilisierungsstange: 2x Schiebegriffe (als Paar; z.B. bei Neubestellungen)	122,–
2x 481D45=SV089	Rücken gerade mit Stabilisierungsstange: 2x Schiebegriffe (als Paar; z.B. bei Neubestellungen)	122,–
2x 481D45=SV129	Rücken gerade / Trommelbremse mit Stabilisierungsstange: 2x Schiebegriffe (als Paar; z.B. bei Neubestellungen)	122,–
481D61=ST214	Montageset Schiebegriffe: Pflichtauswahl für Modell Motus	217,–

Kopfstützen (mit KMP-Freigabe)		Abbildung	Mehrpreis
476L52=SK180	UniLink Ultra okzipitale Kopfstütze: Größe L 184,2 x 108,0 mm, Konturtiefe 25,4 mm		123,-
476L52=SK181	UniLink Ultra okzipitale Kopfstütze: Größe NS 101,6 x 82,6 mm, Konturtiefe 63,5 mm		123,-

Kopfstützen Montage-Sets (mit KMP-Freigabe)		Abbildung	Mehrpreis
476L52=SK165	UniLink Head Support Hardware: kombinierbar, mit Advanced line Kopfstützen (ohne Rollstuhlanbindung), kurz, A = 178 mm, B = 76 mm		214,-
476L52=SK175	UniLink Head Support Hardware: kombinierbar mit Advanced line Kopfstützen (ohne Rollstuhlanbindung), lang, A = 305 mm, B = 76 mm		275,-
476L52=SK170	Rollstuhlanbindung: Aufnahme für UniLink Head Support Hardware, z.B. zur Verbindung des Rollstuhl-Montagesets oder klinischem Montagesets		45,-

Rahmenfarben (siehe Seite 7)		Mehrpreis
001	Brillant silber	-
002	Anthrazit metallic	-
003	Tiefschwarz RAL 9005	-
004	Eisblau	-
005	Sparkle light orange	-
009	Vinho sparkle	-
010	Marine blue	-
012	Sky blue	-
013	Tiefschwarz RAL 9005 matt	-
014	Candy red	-
021	Sparkle granny-smith	-
023	Weiß RAL 9016	-
027	Shimano matt	-

Seitenpelotten links (nur in Verbindung mit aktiver Rückenkontur, Abmessungen siehe Seite 6)						Mehrpreis
PD12	Stationär	S	M	L	XL	165,-
PD13	Wegschwenkbar	S	M	L	XL	251,-

Seitenpelotten rechts (nur in Verbindung mit aktiver Rückenkontur, Abmessungen siehe Seite 6)						Mehrpreis
PD16	Stationär	S	M	L	XL	165,-
PD17	Wegschwenkbar	S	M	L	XL	251,-

Zubehör		Mehrpreis
PD14	Zugluftschutz	61,-
PD15	Transferschlaufe	38,-
PD19	Lumbalunterstützung	26,-

Montagezubehör	 PD08 Quick Release	 PD18 Quick Release Transport zertifiziert, zugelassen für KMP Transport	 PD10 2-Point Pro, zugelassen für KMP Transport	 PD11 4-Point Pro
Schnellverschluss/ abnehmbar	✓	✓	–	–
Crash getestet	–	✓	–	–
Winkleinstellbereich (in °)	+/- 10	+/- 10	+/- 10	+/- 15
Verstellbereich Breite (in mm)	+/-25,4	+/-25,4	+/-25,4	+/-25,4
2- oder 4-Punkt Befestigung	2	2	2	4
Aussparung Rückenbügel	–	–	–	✓
Rohrdurchmesser (in mm)	19 – 25	19 – 25	15 – 25	19 – 25
Platzbedarf an den Rückenrohren (in mm)	121	121	121	89
Gewicht komplett (in g)	580	600	560	580
Gewicht verbleibendes Montagezubehör am Rücken (in g)	340	NA	NA	NA


Abmaße Winkeleinstellungen Montagezubehör

	0°	5°	10°
Sitztiefenverlust	0 mm	19,1 mm	38,1 mm

Abmaße Seitenpelotten*

Größe	S	M	L	XL
Höhe (mm)	76	76	114	102
Tiefe (mm)	76	102	114	152

* nur in Verbindung mit aktiver Rückenkontur




Links: stationäre Seitenpelotten
Rechts: wegschwenkbare Seitenpelotten

Rahmenfarben



Brillant silber




Anthrazit metallic



Tiefschwarz RAL 9005




Eisblau




Sparkle light orange



Vinho sparkle



Marine blue




Sky blue



Tiefschwarz RAL 9005 matt



Candy red



Sparkle granny-smith



Weiß RAL 9016



Shimano matt

Notizen / Skizzen