

Baxx-Rückensystem. Bestellblatt.

Auftraggeber

Kunden-Nr. _____

Name _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Kostenvorschlag

Bestellung



Baxx-Rückensystem

Abbildung zeigt Aufpreispositionen
Art.-Nr. 476D00=00000_K
HMV-Nr. 18.99.07.0029



Grundausstattung

- Aluminium-Rückenschale
- Rückenfarbe individuell wählbar
- Rückenbezug aus atmungsaktiven 4D-Abstandsgewirke
- Max. Benutzergewicht: 125 kg nur in Verbindung mit der Option „Quick Release“ oder „2- Point Pro“

Alle Preise in €, gültig vom 01.01. – 31.12.2026,
zzgl. 19 % MwSt., bei Neubestellung mit Rollstuhl 7 % MwSt.



Versandadresse (wenn von Auftraggeber abweichend)

Name _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Com. _____

Kommentar

Zubehör _____

Gesamt _____ zzgl. MwSt.

KMP


Die mit einem KMP-Symbol gekennzeichneten Varianten sind mit Kopfstütze für den Personen-transport zugelassen.
Die Auswahl oder Nachrüstung einer Kopfstütze ist ebenfalls bei den KMP gekennzeichneten Varianten möglich. Grundsätzlich (ohne Kopfstütze) sind alle Varianten KMP zugelassen.

Name _____ Datum _____ Unterschrift _____

Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH · Max-Näder-Straße 15 · 37115 Duderstadt
T +49 5527 848-3433 · F +49 5527 848-1460 · mobility@ottobock.de · www.ottobock.com

Schritt 1: Den Nutzer vermessen

- | | |
|---------------------------------|----|
| 1 Länge der Rückenunterstützung | cm |
| 2 Rumpfbreite | cm |



Schritt 2: Die Rückenbreite auswählen

Benötigte Rückenbreite bestimmen

Schritt 3: Die Kontur auswählen

Definition anhand der notwendigen Unterstützung für den Nutzer

Schritt 4: Den Rückentyp auswählen

Definition anhand der notwendigen Unterstützung für den Nutzer

Wählen Sie die Rückenbreite und Rückenhöhe, basierend auf den Anforderungen des Nutzers (Thoraxbreite).

Entscheiden Sie, basierend auf den Bedürfnissen des Nutzers, welche Rückenkontur benötigt wird.

- Aktiv
- Tief
- Extra tief

Schritt 2		Schritt 3			Schritt 4			Info			
		Aktive Kontur	Tiefe Kontur	Extra tief Kontur	aktiv		semi aktiv	*			
Rückenbreite*	Maßangaben für die Kontur	Thoraxbreite Nutzer	Thoraxbreite Nutzer	Thoraxbreite Nutzer	Niedrig	Mittel	Standard	Hoch	Extra hoch	Innere Montageposition (min. Größe)	Äußere Montageposition (max. Größe)
mm	mm	mm	mm	mm	250 (300)* ² mm	330 (380)* ² mm	410 (460)* ² mm	460 (520)* ² mm	510 (570)* ² mm	mm	mm
250	aktiv 64	183	179	–		–	–	–	–	225	275
	tief 100					–	–	–	–		
280	aktiv 64	208	201	–		–	–	–	–	255	305
	tief 100					–	–	–	–		
310	aktiv 64	235	232	–			–	–	–	285	335
	tief 100						–	–	–		
330	aktiv 64	259	257	–		–	–	–	–	305	355
	tief 100					–	–	–	–		
360	aktiv 64	284	320	–		–	–	–	–	335	385
	tief 100					–	–	–	–		
380	aktiv 64	309	344	–		–	–	–	–	355	405
	tief 100					–	–	–	–		
410	aktiv 64	334 336 (AFT)	369 368 (AFT)	–						385 360* ¹	435 485* ¹
	tief 100										
	extra tief 150	–	–	398 390 (AFT)	–	–					
430	aktiv 64	361 354 (AFT)	369 399 (AFT)	–						405 380* ¹	455 505* ¹
	tief 100										
	extra tief 150	–	–	421 421 (AFT)	–	–					
460	aktiv 64	387 380 (AFT)	394 424 (AFT)	–						435 410* ¹	485 510* ¹
	tief 100										
	extra tief 150	–	–	446 446 (AFT)	–	–					
480	aktiv 64	412 409 (AFT)	444 449 (AFT)	–						455 430* ¹	505 535* ¹
	tief 100										
	extra tief 150	–	–	471 471 (AFT)	–	–					
510	aktiv 64	438 434 (AFT)	474 475 (AFT)	–						485 460* ¹	535 585* ¹
	tief 100										
	extra tief 150	–	–	497 (AFT)	–	–					

* Alle Rückenbreiten basieren auf der Sitzbreite des Rollstuhls, an dem der Rücken montiert wird.

*¹ in Klammer die tatsächliche Breite (inkl. Polster und Bezug) in mm angegeben

** in Klammer die tatsächliche Höhe (inkl. Polster und Bezug) in mm angegeben

AFT Serie (2 Befestigungsschlüsse)

Wählen Sie das passende Montagezubehör, basierend auf den Anforderungen des Nutzers.

Rückenschale		Abbildung	Mehrpreis
PD01	Aluminiumrücken: mit Schulteraussparung (AL-Serie)		–
PD02	Aluminiumrücken: ohne Schulteraussparung (AFT-Serie)		146,–

Rückenkontur		Abbildung	Mehrpreis
PD05	Aktiv: 64 mm (Seitenpelotten nur mit aktiver Rückenkontur möglich!)		–
PD06	Tief: 100 mm		79,–
PD07	Extra Tief: 150 mm		166,–

Montagezubehör (siehe Seite 5 für mehr Informationen)		Mehrpreis
PD08	Quick Release	343,–
PD18	Quick Release: für KMP Transport zertifiziert	354,–
PD10	2-Point Pro: für KMP Transport zertifiziert	320,–
PD11	4-Point Pro	332,–

Schiebegriffe höhenverstellbar, abnehmbar für Modell Avantgarde 4 und Zenit		Mehrpreis
2x 481D160=SK268	Rücken gerade / Lumbalknick / fest ohne Stabilisierungsstange: für Avantgarde 4 und Zenit 2x Schiebegriffe (als Paar; z.B. bei Neubestellungen)	338,–
2x 481D160=SK269	Rücken gerade / Lumbalknick / fest mit Stabilisierungsstange: für Avantgarde 4 und Zenit 2x Schiebegriffe (als Paar; z.B. bei Neubestellungen)	338,–
2x 481D160=SK270	Rücken winkeleinstellbar, ohne Stabilisierungsstange: für Avantgarde 4 und Zenit 2x Schiebegriffe (als Paar; z.B. bei Neubestellungen)	338,–
2x 481D160=SK271	Rücken winkeleinstellbar, mit Stabilisierungsstange: für Avantgarde 4 und Zenit 2x Schiebegriffe (als Paar; z.B. bei Neubestellungen)	338,–

Schiebegriffe höhenverstellbar, abnehmbar für Modell Motus		Mehrpreis
2x 481D05=SV006	Rücken gerade ohne Stabilisierungsstange: 2x Schiebegriffe (als Paar; z.B. bei Neubestellungen)	128,–
2x 481D45=SV219	Rücken gerade / Trommelbremse ohne Stabilisierungsstange: 2x Schiebegriffe (als Paar; z.B. bei Neubestellungen)	128,–
2x 481D45=SV089	Rücken gerade mit Stabilisierungsstange: 2x Schiebegriffe (als Paar; z.B. bei Neubestellungen)	128,–
2x 481D45=SV129	Rücken gerade / Trommelbremse mit Stabilisierungsstange: 2x Schiebegriffe (als Paar; z.B. bei Neubestellungen)	128,–
2x 481D61=ST214	Montageset Schiebegriffe: Pflichtauswahl für Modell Motus	448,–

Kopfstützen inkl. UniLink Montagematerial und Rollstuhlanbindung (mit KMP-Freigabe)		Abbildung	Mehrpreis
PL01	Kopfstütze Comfort Plus: Größe M, 250 x 150mm, Konturtiefe 60 mm		457,-
PL02	Kopfstütze Combo: Größe L, Polsterhöhe außen 70 mm, Polsterhöhe mitte 100 mm, Polsterbreite außen 120 mm, Polsterbreite mitte 150 mm, Konturtiefe 90 mm		457,-

UniLink Verlängerungselement		Mehrpreis
PL03	UniLink Verlängerungselement: 38 mm	63,-
PL04	UniLink Verlängerungselement: 50 mm	63,-
PL05	UniLink Verlängerungselement: 76 mm	77,-
PL06	UniLink Verlängerung: wegschwenkbar	174,-

Rahmenfarben (siehe Seite 8)		Mehrpreis
001	Brillant Silber	-
002	Anthrazit Metallic	-
003	Tiefschwarz RAL 9005	-
004	Eisblau	-
005	Sparkle light orange	-
009	Vinho sparkle	-
010	Marine blue	-
012	Sky blue	-
013	Tiefschwarz RAL 9005 matt	-
014	Candy red	-
016	Silber metallic	-
017	Gelb RAL 1023	-
018	Signalrot RAL 3001	-
020	Saturnblau metallic	-
021	Sparkle granny-smith	-
022	Cremeweiß RAL 9001	-
023	Weiβ RAL 9016	-
026	Sparkling iron effect light	-
027	Shimano matt	-
037	Pink RAL 4010	-
048	Obsidianschwarz (Struktur)	-
049	Granit Metallic (Struktur)	-
050	Aubergine (Struktur)	-
051	Apfelsine (Struktur)	-
052	Limette (Struktur)	-
053	Kordiakirsche (Struktur)	-
054	Kieselsteingrau (Struktur)	-
055	Heidelbeere (Struktur)	-
056	Perlweiß	-
057	Laubgrün	-
058	Minzgrün	-
059	Himbeere	-
060	Azurblau	-

Seitenpelotten links (nur in Verbindung mit aktiver Rückenkontur, Abmessungen siehe Seite 7)						Mehrpreis
PD12	Stationär	S	M	L	XL	170,-
PD13	Wegschwenkbar	S	M	L	XL	259,-
Seitenpelotten rechts (nur in Verbindung mit aktiver Rückenkontur, Abmessungen siehe Seite 7)						Mehrpreis
PD16	Stationär	S	M	L	XL	170,-
PD17	Wegschwenkbar	S	M	L	XL	259,-
UniLink Thorakalstütze						Mehrpreis
PD20	UniLink Thorakalstütze: groß, rechts					199,-
PD21	UniLink Thorakalstütze: groß, links					199,-
PD22	UniLink Thorakalstütze: mittel, rechts					199,-
PD23	UniLink Thorakalstütze: mittel, links					199,-
Zubehör						Mehrpreis
PD14	Zugluftschutz					63,-
PD15	Transferschlaufe					40,-
PD19	Lumbalunterstützung					27,-

Montagezubehör	PD08 Quick Release	PD18 Quick Release Transport zertifiziert, zugelassen für KMP Transport	PD10 2-Point Pro, zugelassen für KMP Transport	PD11 4-Point Pro
Schnellverschluss/ abnehmbar	✓	✓	–	–
Crash getestet	–	✓	✓	–
Winkeleinstellbereich (in °)	+/- 10	+/- 10	+/- 10	+/- 15
Verstellbereich Breite (in mm)	+/-25,4	+/-25,4	+/-25,4	+/-25,4
2- oder 4-Punkt Befestigung	2	2	2	4
Aussparung Rückenbügel	–	–	–	✓
Rohrdurchmesser (in mm)	19 – 25	19 – 25	15 – 25	19 – 25
Platzbedarf an den Rückenrohren (in mm)	121	121	121	89
Gewicht komplett (in g)	580	600	560	580
Gewicht verbleibendes Montagezubehör am Rücken (in g)	340	NA	NA	NA


Abmaße Winkeleinstellungen Montagezubehör

	0°	5°	10°
Sitztiefenverlust	0 mm	19,1 mm	38,1 mm

Abmaße Seitenpelotten*


Größe	S	M	L	XL
Höhe (mm)	76	76	114	102
Tiefe (mm)	76	102	114	152

* nur in Verbindung mit aktiver Rückenkontur



Links: stationäre Seitenpelotten
Rechts: wegschwenkbare Seitenpelotten

Rahmenfarben



Notizen / Skizzen