

## Dino 3 Art-Nr. 470G42=00000\_K

### Châssis pour coque d'assise



#### Configuration de base

- Châssis en aluminium avec dossier rabattable et abduction
- Réglage manuel de l'angle du dossier à l'aide d'une tige filetée
- Poignées de poussée/barre de poussée, réglables en hauteur
- Roues avant directionnelles
- Adaptateur
- Roues arrière avec freins à tambours pour accompagnateur 22"/24" ou 12" Avec roues arrière 22"/24", empattement fixe 2,5°, axe à démontage rapide
- Réglage d'inclinaison d'assise -5° à 30° avec vérin pneumatique
- Angle du dossier réglable de 80° à 120°
- Charge maximale 120 kg

Chiffre tarifaire: 90.401.000

Prix de vente recommandés en CHF, valables à partir du 01-01-2023, hors TVA 7,7%.

Devis

Commande

#### Demande pour fabrication spéciale

Adresse de facturation / N° de client:

Adresse de livraison:

Commission


Nom

Date

Signature

En passant une commande, vous acceptez de respecter les modes d'emploi/manuels d'entretien des accessoires et produits d'autres fabricants lorsqu'ils sont combinés avec un produit Ottobock, en plus des modes d'emploi/manuels d'entretien des produits Ottobock respectifs, et d'avoir lu, compris et accepté nos conditions générales. En outre, vous acceptez d'effectuer votre propre évaluation de la conformité ou approbation conformément aux exigences nationales lors de la commande si vous effectuez des modifications ou des ajouts qui ne sont pas conformes aux spécifications des instructions d'utilisation/manuels d'entretien d'Ottobock.

| Version        |   | Prix de base |
|----------------|---|--------------|
| M100           | Dino 3 comme fauteuil de transport avec roues arrière 12" incompatible avec MA 37, MA 39 et MZ 70 | 3'718.-      |
| 470G42=00000_K | Dino 3 comme fauteuil roulant autopropulsé avec roues arrière 22" ou 24"                          | 3'883.-      |

| Largeur du châssis* |          | A                | B                  | C   | D              | E                      |   |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|---|----------------|------------------------|---|
|                     |          | Largeur d'assise | Largeur du châssis | Largeur entre les roues (carrossage 2,5°) | Largeur totale | Largeur de l'abduction |   |
| MA 31               | Taille 1 | 28 cm            | 36 cm              | 45 cm                                     | 61,5 cm        | 47 cm                  |  |
| MA 32               | Taille 2 | 32 cm            | 40 cm              | 49 cm                                     | 65,5 cm        | 51 cm                  |   |
| MA 33               | Taille 3 | 36 cm            | 44 cm              | 53 cm                                     | 69,5 cm        | 55 cm                  |   |

#### Profondeur d'assise\* (réglable)

|                  |         |       |         |       |         |
|------------------|---------|-------|---------|-------|---------|
| Châssis standard | 34,5 cm | 37 cm | 39,5 cm | 42 cm | 44,5 cm |
| Châssis long     | 39,5 cm | 42 cm | 44,5 cm | 47 cm | 49,5 cm |

\*sous réserve d'un écart +/- 1 cm.

| Longueur du châssis |                       | Suppl. |
|---------------------|-----------------------|--------|
| MA 35               | Châssis standard      | -      |
| MA 36               | Châssis long (+ 5 cm) | -      |

## Informations

### Adaptateur de rechange

L'adaptateur de rechange désigne le dispositif de fixation nécessaire pour fixer le support de coque d'assise au châssis. Le support de coque d'assise n'est pas inclus.



MC 30 Adaptateur Parallèle  
taille 1




MC 30 Adaptateur Parallèle  
taille 2 et 3




MC 31 Adaptateur Trapézoïde

### Supports de coque d'assise

En général, le support de coque d'assise est vissé à la coque et doit être commandé séparément.



MC 40 Support de coque  
d'assise Parallèle





MC 41 Support de coque  
d'assise Trapézoïde

La rallonge ou le raccourcissement d'empattement MA37 / MA 39 est incompatible avec les anneaux pour sangle d'attache destinés au transport en véhicule de personnes à mobilité réduite.

L'option tablette thérapeutique (ME60) nécessite des accoudoirs.

Le réglage de l'inclinaison d'assise MC49 est disponible en combinaison avec le montage d'un monte-escalier, à la condition qu'il s'agisse d'un fauteuil roulant autopropulsé avec un châssis de taille 2 minimum.

| Empattement   |   |  | Suppl. |
|---|---|--|--------|
| MA 38   |   | Standard   | –      |
| MA 37   |   | Raccourci de 6 cm (pas en combinaison avec MZ 70)                                  | 196.–  |
| MA 39   |   | Rallongé de 6 cm (pas en combinaison avec MZ 70)                                   | 196.–  |
| Accessoires de châssis  |   |  | Suppl. |
| MA 51_S   |   | Aide au basculement pour roues 22"/24", droit                                      | 40.–   |
| MA 52_S   |   | Aide au basculement pour roues 22"/24", gauche                                     | 40.–   |
| MA 55_S   |   | Anti-bascule pour roues 22"/24", droit   | 215.–  |
| MA 56_S   |   | Anti-bascule pour roues 22"/24", gauche  | 215.–  |
| Roues avant   |   |  | Suppl. |
| MF 04   |   | 5,5" Bandages souples  | –      |
| MF 32   |   | 6" Bandages, noir  | –      |
| MF 07   |   | 7" Pneumatiques  | –      |
| Diamètre des roues arrière avec freins à tambours (uniquement pour fauteuil roulant autopropulsé) |   |  | Suppl. |
| MG 01   |   | Roues 22"  | –      |
| MG 02   |   | Roues 24"  | –      |
| Pneus   |   |  | Suppl. |
| MG 30   |   | Pneumatiques 1 3/8"  | –      |
| MG 31   |   | Schwalbe RightRun, 1"  | –      |
| MG 35   |   | Bandages 1 3/8"  | –      |
| Options de freinage (les roues arrière sont équipées de freins à tambours)                        |   |  | Suppl. |
| MH 01   |   | Freins à levier, uniquement pour roues 22"/24"                                     | –      |
| MH 10   |   | Rallonge de levier de freins, emboîtable   | 69.–   |
| Options de dossier  |   |  | Suppl. |
| MD 30   |  | Guidage dorsal pour dossier de coque d'assise, universel                           | 308.–  |
| Réglage d'inclinaison du dossier  |   |  | Suppl. |
| MD 31   |  | Réglage d'inclinaison par mécanisme de ressort enroulé                             | 249.–  |
| Poignées de poussée / barre de poussée (réglable en hauteur)                                      |   |  | Suppl. |
| MD 51   |   | Poignées de poussée, longues   | –      |
| MD 61   |   | Barre de poussée à articulation, réglable en inclinaison et en hauteur             | 329.–  |
| Parties latérales   |   |  | Suppl. |
| ME 05   |   | Accoudoirs avec manchette réglable en hauteur et en profondeur                     | 620.–  |
| ME 08   |   | Protège-vêtements pour roues 22" et 24" (pour protéger l'utilisateur de blessures) | 384.–  |

**Informations**



**MB 03** Repose-jambes monobloc



**MB 18** Repose-jambes séparés, réglables en inclinaison, relevables par articulation








**MB 30** Palette repose-jambes monobloc

L'option sangle de talon pour repose-jambes séparés (MB72) est compatible uniquement avec les repose-pieds MB10 et MB18.

L'option dispositif de verrouillage pour la palette monobloc (MB72) est compatible uniquement avec les repose-jambes MB03 et MB20.

La palette repose-pieds monobloc en acier (MB30) limite le poids maximum pour le montage de l'assise à 50kg.

Les flasques/protège-rayons sont seulement disponibles avec la version Dino 3 fauteuil roulant autopropulsé.

| Accessoires des Accoudoirs         |   |   | Suppl.         |
|------------------------------------|---|---|----------------|
| <b>ME 60</b>                       |   | Tablette thérapeutique, uniquement en combinaison avec accoudoirs ME 05   | <b>351.–</b>   |
| Adaptateur de recharge             |   |   | Suppl.         |
| <b>MC 30</b>                       |   | Adaptateur Parallèle  | –              |
| <b>MC 31</b>                       |   | Adaptateur Trapézoïde (adaptation R82 possible)   | –              |
| Support de coque d'assise          |   |   | Suppl.         |
| <b>MC 40</b>                       |   | Adaptation Parallèle (uniquement avec MC30, charge maximale - utilisateur et coque - pour RB 36 cm = 75 kg, à partir de RB 40 cm = 100 kg)  | <b>296.–</b>   |
| <b>MC 41</b>                       |   | Adaptation Trapézoïde, avec dispositif de fixation de l'adaptateur inclus (uniquement avec MC31)  | <b>329.–</b>   |
| Options pour les assises           |   |   | Suppl.         |
| <b>MC 49</b>                       |   | Adaptateur pour inclinaison avant (+5°)   | <b>160.–</b>   |
| Repose-jambes avec palettes en alu |   |   | Suppl.         |
| <b>MB 03</b>                       |    | Monobloc, réglable en inclinaison, avec abduction   | <b>892.–</b>   |
| <b>MB 20</b>                       |   | Monobloc, réglable en inclinaison, pour petite longueur de tibia  | <b>834.–</b>   |
| <b>MB 30</b>                       |  | Palette repose-pieds en acier pour support de coque d'assise, réglable en inclinaison uniquement en combinaison avec MC40 et MC41 (poids maximum pour le montage de l'assise : 50 kg) | <b>669.–</b>   |
| <b>MB 10</b>                       |  | Séparés, réglables en inclinaison, 16 cm  | <b>1'010.–</b> |
| <b>MB 18</b>                       |  | Relevables par articulation, séparés, réglables en inclinaison, avec abduction  | <b>1'278.–</b> |
| Accessoires pour repose-jambes     |   |   | Suppl.         |
| <b>MB 70</b>                       |   | Dispositif de verrouillage pour palette monobloc  | <b>98.–</b>    |
| <b>MB 72</b>                       |   | Sangles de talon pour palettes séparées (compatibles avec MB 10 et MB 18)   | <b>39.–</b>    |
| Flasques                           |   |   | Suppl.         |
| <b>MG 90</b>                       |   | Flasques, transparent   | <b>226.–</b>   |

| Teintes de châssis |  |   | Suppl. |
|--------------------|--|---|--------|
| 001                |  | Argent brillant   | -      |
| 002                |  | Anthracite métallique   | -      |
| 003                |  | Noir profond RAL 9005   | -      |
| 023                |  | Blanc RAL 9016  | -      |
| Autres accessoires |  |   | Suppl. |
| MZ 70              |  | KMP-Kit d'ancrage pour le transport en véhicule, charge maximale 100 kg<br>Crash-test selon ISO 7176-19 et ANSI/RESNA WC/19 / seulement pour la version fauteuil roulant autopropulsé | 803.-  |

## Informations

| Dimensions                      |  |                               |
|---------------------------------|--|-------------------------------|
| (F) Profondeur du tube d'assise |  |                               |
|                                 |  | 36,5 à 44 cm (réglable)       |
|                                 |  | 41,5 à 49 cm (réglable)       |
| (G) Hauteur du tube d'assise    |  |                               |
|                                 |  | 12" min. 43,5 cm max. 48,5 cm |
|                                 |  | 22" min. 43,5 cm max. 45,5 cm |
|                                 |  | 24" min. 46 cm max. 48 cm     |

