

Avantgarde 4 DF

Flexibilité dès le départ

Optimisé pour le choix du premier fauteuil roulant



Quality for life

Depuis le début bien équipé

L'Avantgarde a toujours été synonyme d'une énorme variance. Toujours focalisé sur les besoins des utilisateurs, des thérapeutes et du commerce spécialisé. Sur cette base, l'Avantgarde DF (dynamiquement fonctionnel) dispose désormais d'options supplémentaires, qui en font un fauteuil roulant parfait en particulier pour une première appareillage.

Appareillage initial avec un fauteuil roulant fonctionnel

La sélection du modèle de fauteuil roulant actif adapté à l'utilisation individuelle du patient dans la vie quotidienne et au travail est la tâche essentielle du consultant en rééducation dans le cadre des premiers appareillages. Souvent, l'utilisateur lui-même ne sait pas encore ce dont il a besoin.

Le consultant en rééducation décide quelle variante de châssis est la plus ciblée en fonction de nombreux indicateurs : Le degré d'activité du patient, la manipulation et la maniabilité du fauteuil roulant, les possibilités de chargement dans la voiture, les activités de transfert, etc.

Le choix du premier fauteuil roulant est toujours une question d'approche. Par exemple, trouver la position assise et de conduite optimale dans le fauteuil roulant. La position de la roue avant doit donc, tout comme celle de la roue arrière, avoir une large plage de réglage. C'est exactement ce que propose l'Avantgarde DF. En outre, le modèle V permet un transfert optimal, puisque le tube de l'assise et les repose-jambes se réunissent.

Le Avantgarde DF est flexible et s'adapte plusieurs fois aux besoins de ses utilisateurs.

Avantgarde DF avec	repose-jambes intégré	repose-jambes escamotables
Largeur d'assise	320-520 mm	320-520 mm
Profondeur d'assise	360-540 mm	360-540 mm
Hauteur d'assise avant	380-540 mm	380-540 mm
Hauteur d'assise arrière	360-510 mm	360-510 mm
Longueur totale	720-1.135 mm	720-1.135 mm
Largeur totale	490-725 mm	490-725 mm
Hauteur totale	580-1.100 mm	580-1.100 mm
Taille de pliage	260 mm	260 mm
Hauteur du dossier	250-550 mm	250-550 mm
Longueur tibia	160-550 mm	160-550 mm
Angle de châssis avant	70°/80°	75°
Poid à partir de ca.	8,7 kg	9,7 kg
Charge max	100/140 kg	100/140 kg





Avantgarde 4 DF avec repose-jambes escamotables

Modèle V

L'Avantgarde DF avec ses repose-jambes escamotables convainc par sa légèreté et sa grande fonctionnalité. Par exemple, les repose-jambes peuvent être pivotés vers l'extérieur et vers l'intérieur, ce qui permet d'avoir plus d'espace pour les pieds et de s'approcher plus près aux objets. En retirant complètement les repose-jambes, le fauteuil permet un déplacement podal.

Caractéristiques

- Repose-jambes escamotables et amovibles
- Adaptateurs de roues avant réglables
- Adaptateur de roue arrière réglable
- Levier pratique de déverrouillage du repose-jambes
- Basse dimension de pliage
- Châssis tubulaire en aluminium
- Dossier réglable en tension
- Châssis droit ou avec adduction
- Freins
- Jantes à chambre creuse à démontage rapide
- Transfert facile grâce à la connexion plane des repose-jambes

Avantgarde 4 DF avec repose-jambes intégrés dans le châssis

Modèle S

L'Avantgarde DF, avec ses supports de jambes intégrés dans le châssis, a une dimension de pliage compacte de 27 cm et un faible poids mort. Le fauteuil roulant offre une grande variance de réglage. Par exemple, le danger de basculement vers l'avant peut être réduit grâce aux nombreuses possibilités de réglage des roues avant.

Caractéristiques

- Grande plage de réglage des roues avant
- Connexion éprouvée de la roue avant
- Basse dimension de pliage
- Châssis tubulaire en aluminium
- Dossier réglable en tension
- Châssis droit ou avec adduction
- Freins
- Jantes à chambre creuse à démontage rapide



