



Klick Twist

max. Zuladung: 120 kg



Tarif-Ziffer: 90.341.000 als Vorspann
90.342.000 als Heckantrieb
90.361.000 als Schiebehilfe

Empfohlene Verkaufspreise in CHF,
gültig ab 01.05.2023, exkl. 7,7% MWSt

Kostenvoranschlag	Bestellung
Anbau an Ottobock Rollstuhl ab Werk Anbau an bestehenden Ottobock Rollstuhl vor Ort Montageteile für Anbau an Fremdprodukt vor Ort	
Rechnungsanschrift/Kundennummer	
Lieferanschrift	
Kommission	Name Datum Unterschrift
Mit der Bestellung verpflichten Sie sich, die Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen von Zubehör und Produkten anderer Hersteller bei der Kombination mit einem Klaxon Zugantrieb zusätzlich zu den Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen der jeweiligen Klaxon Produkte zu beachten sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, mit der Bestellung eine eigene Konformitätsbewertung oder Zulassung entsprechend den nationalen Erfordernissen durchzuführen, wenn Sie Modifikationen oder Anbauten vornehmen, die nicht mit den Vorgaben der Klaxon Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen übereinstimmen.	

Grundausrüstung

- Klick Twist, 15 km/h
- Motor 750 W, bürstenlos
- 360° horizontal schwenkbares Rad 10"
- Ladegerät
- Integrierte LED Frontbeleuchtung
- Integrierte LED Rückbeleuchtung

Preis für Ausstattungspaket mit Lenker

• Klick Twist, 15 km/h	CHF	8'412.-
• Li-Ionen Batterie, 36 V, herausnehmbar	CHF	5'300.-
• Controllert mit Geschwindigkeitsregelung und Taster	CHF	950.-
• Lenker (faltbar) mit Ladeanzeige	CHF	460.-
• Individuelle Anbauteile (z. B.: zentrales Verbindungssystem, Konnektor, Klemmringe und Querstrebe)	CHF	1'020.-
	CHF	1'702.-

Folgende Teile müssen zwingend dazu bestellt werden:

- Akku 36 V, 4 Ah
- Controller RH oder LH
- Individuelle Anbauteile wie:
Konnektor
Lenker
Klemmringe
Querstrebe
Schnellverschluss-Stifte

Modell				
493T164=SV200		Klick Twist, 15 km/h		5'300.-
Konnektorausführung				
493A164=ST202		Klick Twist Konnektor (bei Nutzung Zuggerät)		1'020.-
Fahrkonfiguration/Adaption (beigelegt)				
Der Controller muss mitbestellt werden bei Anbau hinten oder vorne ohne Lenker				
493U164=SK202		Controller für Klaxon Klick Twist RH (Anbau rechte Seite)		460.-
493U164=SK203		Controller für Klaxon Klick Twist LH (Anbau linke Seite)		460.-
493A164=SV201		Lenker komplett, faltbar, mit Ladeanzeige Steuerung		1'020.-
Zubehör (beigelegt)				
493U164=ST201		Li-Ionen Batterie, 36 V / 4 Ah		950.-
Anbauvarianten				
vorne		An Falt- oder Starrrahmen-Rollstuhl vorne mit Lenker, 15 km/h		
vorne		An Falt- oder Starrrahmen-Rollstuhl vorne ohne Lenker, 6 km/h		
hinten		An Faltrollstuhl hinten, 6 km/h		
hinten		An Starrrahmen-Rollstuhl hinten, 6 km/h		
Beleuchtung				
493S164=SK005		LED Fahrrad-Rücklicht, rot		47.-
493S164=SK007		LED Fahrrad-Vorderlicht, weiss		47.-
Rollstuhl-Anbaukomponenten: Anbauvariante hinten an Starrrahmen-Rollstuhl				
(Auswahl ist nicht notwendig, wenn Klaxon Klick Twist zusammen mit Aktivrollstuhl von Ottobock bestellt wird)				
Verbindungssystem				
Artikelnummer	Stück	Benennung		
493A164=SV203		Hinteres Verbindungssystem 36 mm		820.-
Reduzierstücke (R) (2 Halbschalen, wenn erforderlich 1 x pro Rollstuhl)				
Artikelnummer	Stück	Art	Achse	Achsform
493A164=ST205		R	35 mm	Rund
493A164=ST206		R	32 mm	
493A164=ST207		R	30 mm	
493A164=ST208		R	28 mm	
493A164=ST209		R	25 mm	

Rollstuhl-Anbaukomponenten: Anbauvariante hinten an faltbarem Rollstuhl

(Auswahl ist nicht notwendig, wenn Klaxon Klick Twist zusammen mit Aktivrollstuhl von Ottobock bestellt wird)


Verbindungssystem
Artikelnummer


493A164=SV203	Hinteres Verbindungssystem 36 mm	820.-
493A164=ST240	Exzenter Reduzierstück, für 25mm	97.-
493A164=ST241	Exzenter Reduzierstück, für 28mm	97.-
493A164=ST242	Exzenter Reduzierstück, für 30mm	97.-
493A164=ST243	Exzenter Reduzierstück, für 32mm	97.-
493A164=SV215	Adapterachse Faltrollstuhl, für 330 – 360 mm (Abstand zwischen Fittings)	820.-
493A164=SV216	Adapterachse Faltrollstuhl, für 361 – 390 mm (Abstand zwischen Fittings)	820.-
493A164=SV217	Adapterachse Faltrollstuhl, für 391 – 420 mm (Abstand zwischen Fittings)	820.-
493A164=SV218	Adapterachse Faltrollstuhl, für 421 – 450 mm (Abstand zwischen Fittings)	820.-
493A164=SV219	Adapterachse Faltrollstuhl, für 451 – 480 mm (Abstand zwischen Fittings)	820.-
493A164=SV220	Adapterachse Faltrollstuhl, für 481 – 510 mm (Abstand zwischen Fittings)	820.-

Rollstuhl-Anbaukomponenten: Anbauvariante vorn

(Auswahl ist nicht notwendig, wenn Klaxon Klick Twist zusammen mit Aktivrollstuhl von Ottobock bestellt wird)

Klemmringe (K) 2 x pro Rollstuhl und **Reduzierstücke (R)** (4 Halbschalen, wenn erforderlich 1 x pro Rollstuhl)

Artikelnummer	Stück	Art	Rohrdurchmesser, Rahmenrohr rund	Rahmenform	
493A164=ST005	2	K	34 mm – 36 mm	<div>Parallel: Rahmenrohre verlaufen parallel an der Anbauposition der Klemmringe</div> 	244.-
493A164=ST004	2	K	31 mm – 33,4 mm		244.-
493A164=ST016	2	K	29 mm – 30,9 mm		244.-
493A164=ST004	2	K	27 mm – 28,9 mm		244.-
493A164=ST010	1	R			64.-
493A164=ST003	2	K	24,4 mm – 26,4 mm		244.-
493A164=ST003	2	K	23 mm – 23,9 mm		244.-
493A164=ST009	1	R			64.-
493A164=ST003	2	K	21 mm – 22,9 mm		244.-
493A164=ST013	1	R			64.-
493A164=ST003	2	K	19 mm – 20,9 mm		244.-
493A164=ST011	1	R			64.-
493A164=ST003	2	K	17 mm – 18,9 mm		244.-
493A164=ST012	1	R			64.-

Artikelnummer	Stück	Art	Rohrdurchmesser, Rahmenrohr rund	Rahmenform	
493A167=ST017	2	K	35,4 mm	<div>Konvergent: Rahmenrohre verlaufen konvergent an der Anbauposition der Klemmringe</div> 	312.-
493A164=ST002	2	K	31 mm – 33,4 mm		312.-
493A164=ST002	2	K	29 mm – 30,9 mm		312.-
493A164=ST014	1	R			64.-
493A164=ST002	2	K	27 mm – 28,9 mm		312.-
493A164=ST010	1	R			64.-
493A164=ST001	2	K	24,4 mm – 26,4 mm		312.-
493A164=ST001	2	K	23 mm – 23,9 mm		312.-
493A164=ST009	1	R			64.-
493A164=ST001	2	K	21 mm – 22,9 mm		312.-
493A164=ST013	1	R			64.-
493A164=ST001	2	K	19 mm – 20,9 mm		312.-
493A164=ST011	1	R			64.-
493A164=ST001	2	K	17 mm – 18,9 mm		312.-
493A164=ST012	1	R			64.-


Artikelnummer	Stück	Art	Rohrdurchmesser, Rahmenrohr Sonderform (z. B. oval)	
Hinweis: Übersicht über weitere Rahmengeometrien und passende Klemmringe auf Anfrage erhältlich.				
493A164=ST007	2	K	B x H: 27 x 33 mm	312.-
493A164=ST006	2	K	B x H: 25 x 35 mm	312.-

Querstreben + Schnellverschlüsse

Artikelnummer	Stück	Länge *		
493A164=SV025	1	480 mm – 540 mm	 	329.-
493A164=SV024	1	361 mm – 480 mm		266.-
493A164=SV023	1	291 mm – 360 mm		266.-
493A164=SV022	1	271 mm – 290 mm		266.-
493A164=SV021	1	230 mm – 270 mm		266.-
493A164=ST015	2	Schnellverschluss Stift mit Griffing		40.-

*: Länge Innenmaß zwischen den Rahmenrohren an der Anbauposition der Klemmringe.

Information



Konnektor Fronthaken 2.0



Hinteres Verbindungssystem,
starre Achse



Frontmontage



Seitenansicht



Frontlicht