



Klick Twist

charge max.: 120 kg



Chiffre tarifaire: 90.341.000 comme traction avant
90.342.000 comme propulsion arrière
90.361.000 comme aide de poussée

Prix de vente recommandés en CHF,
valables à partir du 01-05-2023, hors TVA 7,7%

Commande

Montage sur un fauteuil roulant Ottobock en usine
Montage sur un fauteuil roulant Ottobock existant sur place
Pièces de montage pour montage sur un produit tiers sur place

Adresse de facturation / N° de client:

Adresse de livraison:

Commission:

Nom

.....
Date Signature

commande, vous acceptez de respecter les instructions fournies dans les manuels d'utilisateur/service pour les accessoires et produits d'autres fabricants, lorsqu'ils sont combinés avec un système Klaxon, en plus des instructions fournies dans les manuels d'utilisateur/service des produits respectifs de Klaxon. Également vous confirmez que vous avez lu, compris et accepté nos conditions générales. En outre, en passant la commande, vous vous engagez à effectuer votre propre évaluation de conformité ou approbation conformément aux exigences nationales si vous apportez des modifications ou des pièces jointes qui ne sont pas conformes aux spécifications des modes d'emploi/manuels de service Klaxon.

Configuration de base

- Klick Twist, 15 km/h
- Moteur 750 W, sans balais
- Roues 10" pivotant à 360° à l'horizontale
- Chargeur
- Éclairage LED intégré à l'avant
Éclairage arrière à LED intégré

Variante d'équipement possible avec guidon : CHF 8'412.-

- Twist, 15 km/h CHF 5'300.-
- Li-Ionen Batterie, 36 V, amovible CHF 950.-
- Contrôler avec régulateur de vitesse CHF 460.-
- Guidon (faltbar) mit Ladeanzeige CHF 1'020.-
- Pièces de fixation individuelles telles que (par ex.: système de connexion central, Connecteur, brides de serrage et barre transversale) CHF 1'702.-

Les pièces suivantes doivent être commandées :

- Batterie 36 V, 4 Ah
- Contrôler droit ou gauche
- Pièces de fixation individuelles telles que :
Connecteur
Guidon
Brides de serrage
Barre transversale
Goupilles à déblocage rapide

Modèle		Prix
493T164=SV200	Klick Twist, 15 km/h	5'300.-

Connecteur - Élément de liaison		Prix
493A164=ST202	Klick Twist Connecteur (en cas d'utilisation comme appareil de traction)	1'020.-

Configuration de la conduite/adaptation (jointe)		Prix
Le Controller à commander obligatoirement en cas de montage à l'arrière ou à l'avant sans guidon.		
493U164=SK202	Controller pour Klick Twist - Montage à droite - non réversible	460.-
493U164=SK203	Controller pour Klick Twist - Montage à gauche - non réversible	460.-
493A164=SV201	Guidon pliant et amovible	1'020.-

Batterie (jointe)		Prix
493U164=ST201	Batterie lithium 36V / 4 Ah	950.-

Variantes de montage		
à l'avant	Sur fauteuil roulant pliant ou à cadre rigide à l'avant avec guidon, 15 km/h	
à l'avant	Sur fauteuil roulant pliant ou à cadre rigide à l'avant sans guidon, 6 km/h	
à l'arrière	Sur fauteuil roulant pliant à l'arrière, 6 km/h	
à l'arrière	Sur fauteuil roulant à cadre rigide à l'arrière, 6 km/h	

Éclairage		Prix
493S164=SK005	Feu arrière de vélo LED, rouge	47.-
493S164=SK007	Phare avant de vélo à LED, blanche	47.-

Éléments de fixation pour fauteuils roulants : Version à monter à l'arrière sur FR rigide

Si le Klick Twist est commandé avec un fauteuil roulant Ottobock, les éléments de fixation sont à commander avec le FR.

Référence		Prix
493A164=SV203	Système de liaison arrière 36 mm	820.-

Réducteurs (R) (2 demi-coques, si nécessaire 1 x par fauteuil roulant)					
Référence	Pièce	Type	Axe	Forme de l'axe	
493A164=ST205		R	35 mm	rond	64.-
493A164=ST206		R	32 mm		64.-
493A164=ST207		R	30 mm		64.-
493A164=ST208		R	28 mm		64.-
493A164=ST209		R	25 mm		64.-

Éléments de fixation pour fauteuils roulants : Version à monter à l'arrière sur FR pliant



Si le Klick Twist est commandé avec un fauteuil roulant Ottobock, les éléments de fixation sont à commander avec le FR.



Référence		Prix
493A164=SV203	Système de liaison arrière 36 mm	820.-
493A164=ST240	Réducteur excentrique, pour 25mm	97.-
493A164=ST241	Réducteur excentrique, pour 28mm	97.-
493A164=ST242	Réducteur excentrique, pour 30mm	97.-
493A164=ST243	Réducteur excentrique, pour 32mm	97.-
Référence		Prix
493A164=SV215	Traverse pour FR pliant	820.-
493A164=SV216	Traverse - distance intérieur entre les paliers 330 – 360 mm	820.-
493A164=SV217	Traverse - distance intérieur entre les paliers 361 – 390 mm	820.-
493A164=SV218	Traverse - distance intérieur entre les paliers 391 – 420 mm	820.-
493A164=SV219	Traverse - distance intérieur entre les paliers 421 – 450 mm	820.-
493A164=SV220	Traverse - distance intérieur entre les paliers 451 – 480 mm	820.-
	Traverse - distance intérieur entre les paliers 481 – 510 mm	820.-

Éléments de fixation pour fauteuils roulants : Version à monter à l'avant


Si le Twist est commandé avec un fauteuil roulant Ottobock, les éléments de fixation sont à commander avec le fauteuil roulant.

Brides de serrage (B) 2 x par fauteuil roulant et réducteurs (R) (4 demi-coques, si nécessaire 1 x par fauteuil roulant)

Référence		Pièce	Type	Ø du tube, tubage forme ronde	Forme du châssis	Prix par système
493A164=ST005		2	B	34 mm - 36 mm	Parallèle: Les tubes du châssis sont parallèles à la position de montage des brides de serrage 	244.-
493A164=ST004		2	B	31 mm - 33,4 mm		244.-
493A164=ST016		2	B	29 mm - 30,9 mm		244.-
493A164=ST004		2	B	27 mm - 28,9 mm		244.-
493A164=ST010		1	R			64.-
493A164=ST003		2	B	24,4 mm - 26,4 mm		244.-
493A164=ST003		2	B	23 mm 23,9 mm		244.-
493A164=ST009		1	R			64.-
493A164=ST003		2	B	21 mm - 22,9 mm		244.-
493A164=ST013		1	R			64.-
493A164=ST003		2	B	19 mm - 20,9 mm		244.-
493A164=ST011		1	R			64.-
493A164=ST003		2	B	17 mm - 18,9 mm		244.-
493A164=ST012		1	R			64.-
493A164=ST017		2	B	35,4 mm	Convergent: Les tubes du châssis sont convergents à la position de montage des brides de serrage 	312.-
493A164=ST002		2	B	31 mm - 33,4 mm		312.-
493A164=ST002		2	B	29 mm - 30,9 mm		312.-
493A164=ST014		1	R			64.-
493A164=ST002		2	B	27 mm - 28,9 mm		312.-
493A164=ST010		1	R			64.-
493A164=ST001		2	B	24,4 mm - 26,4 mm		312.-
493A164=ST001		2	B	23 mm 23,9 mm		312.-
493A164=ST009		1	R			64.-
493A164=ST001		2	B	21 mm - 22,9 mm		312.-
493A164=ST013		1	R			64.-
493A164=ST001		2	B	19 mm - 20,9 mm		312.-
493A164=ST011		1	R			64.-
493A164=ST001		2	B	17 mm - 18,9 mm		312.-
493A164=ST012		1	R			64.-
Référence		Pièce		Diamètre du tube, tubage forme spéciale (par exemple ovale)		Prix par système
Note : Un aperçu des autres géométries de cadre et des brides de serrage correspondantes est disponible sur demande.						
493A164=ST007		2	B	L x H: 27 x 33 mm		312.-
493A164=ST006		2	B	L x H: 25 x 35 mm		312.-

Référence		Pièce	Longueur *	Barre transversale et goupilles de déblocage rapide	Prix par système
493A164=SV025		1	480 mm - 540 mm		329.-
493A164=SV024		1	361 mm - 480 mm		266.-
493A164=SV023		1	291 mm - 360 mm		266.-
493A164=SV022		1	271 mm - 290 mm		266.-
493A164=SV021		1	230 mm - 270 mm		266.-
493A164=ST015		2	Goupille de verrouillage		40.-
* Longueur = dimension intérieure entre les tubes du châssis à la position de montage des brides de serrag.					

Information



Système de liaison avant



Système de liaison arrière



Montage à l'avant SANS guidon



Roue Klick Twist - vue latérale



Système LED intégrées