

Baxx

Nr artykułu: 476D00=00000_K

Cena detal brutto: 1 695,00 zł



Standardowe wyposażenie

- * Aluminiowa skorupa oparcia
 - * Możliwość wyboru koloru skorupy
 - * Oddychające oparcie 4D z materiału Specer
- Maksymalne obciążenie 113 kg (125 kg z PD18)



Nazwisko pacjenta	Nr zamówienia klienta
Zamawiający / dane do faktury	Adres dostawy
Osoba kontaktowa i nr telefonu	Data i podpis
Dane dodatkowe	
Wiek	Płeć
Waga w kg	Wzrost w cm
<i>Powyższe informacje pomogą dostosować ustawienia produktu do pacjenta i umożliwią rozwój produktu. Otto Bock gwarantuje, że powyższe dane wykorzystywane będą poufnie wewnątrz firmy.</i>	

Dane zawarte formularzu obowiązują **do 03.12.2022 r.** Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszej aktualizacji danych.

Producent zastrzega sobie możliwość modernizacji produktów. Zdjęcia wyrobów mogą w niewielkim zakresie różnić się od produktu rzeczywistego. Zdjęcia wózka nie odpowiadają wersji podstawowej produktu.

Wybór niektórych ustawień lub opcji wyposażenia może ograniczać możliwości zamontowania w wózku innych opcji wyposażenia lub ograniczać zakres regulowanych ustawień wózka.



Niniejszy cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne w złotych. Wskazane kwoty mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn zewnętrznych. Firma Otto Bock Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji prezentowanych produktów bez wcześniejszego uprzedzenia. Niniejszy formularz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ani też art. 543 Kodeksu Cywilnego", natomiast jest zaproszeniem do ewentualnego zawarcia umowy zgodnie z treścią art. 71 Kodeksu Cywilnego.

UWAGA! Po rozpoczęciu procesu produkcyjnego nie ma możliwości ingerencji w konfigurację wózka oraz wycofania zamówienia.




Krok 1 - pomiar pacjenta

Pomiar pacjenta

<p style="text-align: center;">szerokość pacjenta</p> <p style="text-align: center;">Wysokość oparcia</p>	<p>szerokość pacjenta cm</p> <p>wysokość oparcia cm</p>
---	---









Krok 2 - wybór typu oparcia			
PD01	<input type="checkbox"/> Oparcie aluminiowe wycięcie pod łopatkami (seria AL)	<p>PD 01</p> 	0 zł
PD02	<input type="checkbox"/> Oparcie aluminiowe płaska góra oparcia (seria AFT)	<p>PD 02</p> 	95 zł
PD03	Tapicerka z materiału Spacer znajduje się w wyposażeniu standardowym		0 zł

Krok 3 - wybór głębokości oparcia

Głębokość skorupy w mm (głębokość z uwzględnieniem tapicerki - więcej informacji w dalszej części formularza)			
PD05	<input type="checkbox"/> Aktywne (64)	<p>PD 05</p> 	0 zł
PD06	<input type="checkbox"/> Głębokie (100)	<p>PD 06</p> 	95 zł
PD07	<input type="checkbox"/> Bardzo Głębokie (150)	<p>PD 07</p> 	260 zł

Krok 4 - wybór szerokości oparcia

Zmierz najszerszą część tułowia pacjenta, jaką chcesz ustabilizować - **SZEROKOŚĆ PACJENTA**
 Znajdź w tabeli zbliżoną szerokość do zmierzonej (kolumna: szerokość pacjenta). **PAMIĘTAJ O WYBRANEJ WCZEŚNIEJ GŁĘBOKOŚCI.**
 Odczytaj szerokość oparcia do zamówienia.

Szerokość pacjenta [mm]			Szerokość oparcia do zamówienia	Minimalny rozmiar wózka	Maksymalny rozmiar wózka
Active contour	Deep contour	Extra deep contour			
					
					
AL (1 slot)					
178	172	178	<input type="checkbox"/> 250	225	275
203	197	203	<input type="checkbox"/> 280	255	305
229	222	229	<input type="checkbox"/> 310	285	335
254	248	254	<input type="checkbox"/> 330	305	355
286	292	279	<input type="checkbox"/> 360	335	385
311	318	305	<input type="checkbox"/> 380	355	405
337	343	330	<input type="checkbox"/> 410	385	435
362	368	356	<input type="checkbox"/> 430	405	455
388	394	381	<input type="checkbox"/> 460	435	485
411	419	406	<input type="checkbox"/> 480	455	505
438	445	432	<input type="checkbox"/> 510	485	535
AFT (2 sloty)					
337	343	330	<input type="checkbox"/> 410	360	485
362	368	356	<input type="checkbox"/> 430	380	505
388	394	381	<input type="checkbox"/> 460	410	535
411	419	406	<input type="checkbox"/> 480	430	555
438	445	432	<input type="checkbox"/> 510	460	585

Szerokość oparcia [mm]
<input type="checkbox"/> 250 <input type="checkbox"/> 280 <input type="checkbox"/> 310 <input type="checkbox"/> 330 <input type="checkbox"/> 360 <input type="checkbox"/> 380 <input type="checkbox"/> 410 <input type="checkbox"/> 430 <input type="checkbox"/> 460 <input type="checkbox"/> 480 <input type="checkbox"/> 510

Krok 5 - wybór długości oparcia

szerokość Baxxa do zamówienia	Głębokość oparcia		Długość Baxxa patrz krok 1 (AL)			Długość Baxxa patrz krok 1 (ATF)	
			low	medium	standard	tall	Xtall
mm		mm	<input type="checkbox"/> 250 mm	<input type="checkbox"/> 330 mm	<input type="checkbox"/> 410 mm	<input type="checkbox"/> 460 mm	<input type="checkbox"/> 510 mm
250	active	64	•				
	deep	100	•				
280	active	64	•				
	deep	100	•				
310	active	64	•	•			
	deep	100	•	•			
330	active	64	•	•			
	deep	100	•	•			
360	active	64	•	•	•		
	deep	100	•	•	•		
380	active	64	•	•	•		
	deep	100	•	•	•		
410	active	64	•	•	•	•	•
	deep	100	•	•	•	•	•
	extra deep	150			•	•	•
430	active	64	•	•	•	•	•
	deep	100	•	•	•	•	•
	extra deep	150			•	•	•
460	active	64	•	•	•	•	•
	deep	100	•	•	•	•	•
	extra deep	150			•	•	•
480	active	64	•	•	•	•	•
	deep	100	•	•	•	•	•
	extra deep	150			•	•	•
510	active	64	•	•	•	•	•
	deep	100	•	•	•	•	•
	extra deep	150			•	•	•

Długość Baxxa bazuje na wymiarze aluminiowej skorupy. Tapicerka dodaje 50-60 mm

Długość oparcia w mm

<input type="checkbox"/> Niskie (250)	-
<input type="checkbox"/> Średnie (330)	
<input type="checkbox"/> Standard (410)	
<input type="checkbox"/> Wysokie (460) - tylko z płaską górą oparcia	
<input type="checkbox"/> Bardzo wysokie (510) - tylko z płaską górą oparcia	

Krok 6 - wybór typu montażu


Typ montażu

PD08	[] Szybkozłącze	<i>1 040 zł</i>
PD18	[] Szybkozłącze z certyfikatem transportowym	<i>1 070 zł</i>
PD10	[] 2-Point Pro	<i>955 zł</i>
PD11	[] 4-Point Pro	<i>935 zł</i>

Kolor		
001	<input type="checkbox"/> Brilliant silver	0 zł
002	<input type="checkbox"/> Anthracite metallic	0 zł
003	<input type="checkbox"/> Jet black RAL 9005	0 zł
004	<input type="checkbox"/> Ice-blue	0 zł
005	<input type="checkbox"/> Sparkle light orange	0 zł
009	<input type="checkbox"/> Vinho sparkle	0 zł
010	<input type="checkbox"/> Marine blue	0 zł
012	<input type="checkbox"/> Sky blue	0 zł
013	<input type="checkbox"/> Jet black matte RAL 9005	0 zł
014	<input type="checkbox"/> Candy red	0 zł
016	<input type="checkbox"/> Silver metallic	0 zł
017	<input type="checkbox"/> Yellow RAL 1023	0 zł
018	<input type="checkbox"/> Signal red RAL 3001	0 zł
020	<input type="checkbox"/> Saturn blue metallic	0 zł
021	<input type="checkbox"/> Sparkle granny-smith	0 zł
022	<input type="checkbox"/> Cremeweiß RAL 9001	0 zł
023	<input type="checkbox"/> White RAL 9016	0 zł
026	<input type="checkbox"/> Sparkling iron effect light	0 zł
027	<input type="checkbox"/> Shimano matte	0 zł
037	<input type="checkbox"/> Pink RAL 4010	0 zł
Pelota boczna - lewa (tylko z wersją Aktywną)		
PD12	<input type="checkbox"/> Stała <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL	645 zł
PD13	<input type="checkbox"/> Odchylana <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL	1 030 zł
Pelota boczna - prawa (tylko z wersją Aktywną)		
PD16	<input type="checkbox"/> Stała <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL	640 zł
PD17	<input type="checkbox"/> Odchylana <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL	1 025 zł
Akcesoria		
PD15	<input type="checkbox"/> Uchwyt	120 zł
PD19	<input type="checkbox"/> Podparcie łędźwiowe	160 zł
Przypisy i tabele		

Wymiary pelot bocznych

Rozmiar	S	M	L	XL
Wysokość (mm)	76	76	114	102
Głębokość (mm)	76	102	114	152



Po lewej stronie: peloty stałe
Po prawej stronie: peloty odchylane

Nazwa	Typ montażu	Test zderzeniowy	Kąt oparcia - zakres regulacji	Szerokość - zakres regulacji w mm	Punkty montażu	Wycięcie na poprzeczkę oparcia w sztywnej ramie	Średnica rurki oparcia w mm	Waga całkowita w gramach	Waga części mocowania przy opaciu w gramach
Basic	wypinane	-	+/- 15 °	+/- 25.4	4	•	19-22	760	580
Szybkozłączce	wypinane	•	+/- 10 °	+/- 25.4	2	-	15-25	580	340
2-Point Pro	stałe	-	+/- 10 °	+/- 25.4	2	-	15-25	560	-
4-Point Pro	stałe	-	+/- 15 °	+/- 25.4	4	•	19-25	580	-

Ustawienie kąta oparcia

	0°	5°	10°
Redukcja głębokości siedzenia	0 mm	19.1 mm	38.1 mm



Basic Release



Quick Release



2-Point Pro



4-Point Pro

Firma Otto Bock Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w konfiguracji zamówienia w pełnym porozumieniu z zamawiającym na wypadek niemożności dostarczenia pierwotnej wersji konfiguracji.

Firma Otto Bock Polska zobowiązuje odbiorcę do weryfikacji stanu opakowania przesyłki jeszcze w obecności kuriera, a następnie wymaga sprawdzenia jakości i kompletności towaru w terminie 3 dni od momentu odbioru dostawy.

Wydłużenie okresu gwarancji w przypadku dokonania naprawy (gwarancyjnej bądź serwisowej) obowiązuje jedynie na wymienione – nowe podzespoły.

Podmiot zgłaszający usterkę produktu jest odpowiedzialny za wycofanie towaru z użytkowania i niezwłoczne rozpoczęcie procesu reklamacji, mające na celu usunięcie wady bez ewentualnego przyczynienia się do powstania innych uszkodzeń na skutek użytkowania nie w pełni sprawnego sprzętu, bądź jego elementu.