

## Fauteuil roulant électrique *Juvo B5*. Bon de commande

### Donneur d'ordre

N° de client

Nom

Rue, no

CP, lieu

Nom \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

### Adresse de livraison (si différent du donneur d'ordre)

Nom

Rue, no

CP, lieu

Kom.

Signature \_\_\_\_\_

**Devis**

**Commande**

**Demande pour fabrication spéciale**



### Propulsion arrière (RWD)

La figure montre des options

### Configuration de base

Référence : 490E75=0\_AE01\_C

**Prix : CHF 9'526.-**

Prix de vente recommandés en CHF,  
valables à partir du 01-01-2026, hors 8.1% TVA

- Electronique VR2 90 Ah
- 10 km/h
- Batteries AGM 56 Ah (C5) / 60,4 Ah (C20)
- Chargeur
- Éclairage LED
- Prise externe type USB
- Suspension sur les roues motrices
- Toile de dossier réglable en tension
- Siège standard
- Coussin d'assise
- Accoudoirs réglables en hauteur et en profondeur
- Palettes repose-pieds séparées, plastiques
- Ceinture de sécurité avec boucle de fermeture
- Pneu anti-crevaisson

**Charge maximale : 160 kg** (Équipement de base)

Poids total max. 320 kg (fauteuil roulant et charge utile)

Les options supplémentaires montées sur le fauteuil roulant électrique peuvent réduire la charge maximale.

Veuillez respecter le poids total autorisé indiqué sur la plaque signalétique.

Les codes de numérotation indiqués ne sont pas des numéros d'article pour la commande de pièces de rechange.

Veuillez utiliser à cet effet le [catalogue des pièces de rechange](#).

En passant une commande, vous acceptez de respecter les modes d'emploi / manuels d'entretien des accessoires et produits d'autres fabricants lorsqu'ils sont combinés avec un produit Ottobock, en plus des modes d'emploi / manuels d'entretien des produits Ottobock respectifs, et d'avoir lu, compris et accepté nos conditions générales. En outre, vous acceptez d'effectuer votre propre évaluation de la conformité ou approbation conformément aux exigences nationales lors de la commande si vous effectuez des modifications ou des ajouts qui ne sont pas conformes aux spécifications des instructions d'utilisation/manuels d'entretien d'Ottobock.


# Fauteuil roulant électrique **Juvo B5.**

## Bon de commande

### Données de base (informations facultatives)

**Sexe** masculin féminin divers

### Indication



### Données obligatoires\*

Taille de la personne [cm]

Poids corporel [kg]

1 Largeur d'assise [cm]

2 Profondeur d'assise [cm]

3 Profondeur du torse [cm]

4 Hauteur accoudoirs [cm]

5 Hauteur des aisselles [cm]

6 Hauteur des épaules [cm]

7 Hauteur de sommet [cm]

8 Longueur avant-bras jusqu'au centre de la main [cm]

9 Largeur du torse [cm]

10 Longueur du bas de jambe [cm]

\* Ces informations ont pour but de contribuer à un réglage des produits orienté vers l'utilisateur. Ottobock garantit la confidentialité et l'usage strictement interne de ces données.

### Classification du produit

EA002	Catégorie B (In/Outdoor) (éclairage électrique obligatoire en Europe)	–
-------	---	---

### Roues motrices

EA004	Traction - roues avant motrices (FWD), conditionnel EF023 Module gyroscopique	–
EA005	Propulsion (RWD)	–
EA006	Roues centrales motrices (MWD)	–

**Poids max. utilisateur** (Utilisateur + bagages personnels, nécessaires pour l'ajustement de la suspension du châssis)

70 kg	75 kg	100 kg	113 kg	125 kg	140 kg	160 kg
-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

### Taille de châssis

EA007	Taille 1 (largeur hors tout 61 cm, charge max. 160 kg)	–
EA008	Taille 2 (largeur hors tout 64 cm, charge max. 160 kg)	–

### Assise standard

EC002	Petite assise standard (charge max. 140 kg)	–
EC003	Grande assise standard (charge max. 160 kg)	–
EC004	Assise standard XL (charge max. 160 kg)	213.–
EC005	VAS (Vario Adjust Seat)	597.–

# Fauteuil roulant électrique *Juvo B5*.

## Bon de commande

### Réglages pour Petite assise standard

Largeur d'assise (SB) en cm	38	40	42		
Profondeur d'assise (ST) en cm	38	40	42	44	46
Hauteur du dossier (RH) 55 cm (réglable à 50 cm ou 45 cm)					

### Réglages pour Grande assise standard

Largeur d'assise (SB) en cm	44	46	48		
Profondeur d'assise en (ST) cm	42	44	46	48	50
Hauteur du dossier (RH) 55 cm (réglable à 50 cm ou 45 cm)					

### Réglages pour assise standard XL

Largeur d'assise (SB) en cm	50	52	54	56	
Profondeur d'assise (ST) en cm	42	44	46	48	50
Hauteur du dossier (RH) 55 cm (réglable à 50 cm ou 45 cm)					

### Réglages pour VAS

Largeur d'assise (SB) en cm	38	40	42	44	46	48
	50	52	54			
Profondeur d'assise (ST) en cm	38	40	42	44	46	48
	50	52	54	56	58	
Hauteur du dossier (RH) 55 cm (réglable à 53 cm, 51 cm ou 45 cm) avec ED060/ED061 jusqu'à une hauteur de dossier de 70 cm, voir page 8						
Longueur de tibia UL	cm (15 ... 54 cm) (sans coussin)					

### Aperçu des types des assises, des largeurs et des profondeurs d'assise

Assise	Largeur d'assise SB [cm]												
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
Standard petite													
Standard grand													
Standard XL													
VAS													
	Profondeur d'assise ST [cm]												
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Standard petite													
Standard grand													
Standardsitz XL													
VAS													

# Fauteuil roulant électrique **Juvo B5.**

## Bon de commande

### Coussin d'assise (possible uniquement en combinaison avec siège standard ou VAS, indication obligatoire)

EC011	<b>Sans coussin d'assise</b>	–
EC012	<b>Coussin d'assise, housse noire</b> (épaisseur 5 cm)	–
EC013	<b>Coussin d'assise avec housse anti-incontinence</b> (épaisseur 5 cm)	76.–
EC034	<b>Livo</b> (charge max. 125 kg ; épaisseur 5 cm)	133.–
EC035	<b>Evoflair</b> (charge max. 200 kg ; épaisseur 8 cm)	439.–
EC014	<b>Terra</b> (charge max. 150 kg ; épaisseur 6 cm)	344.–
EC015	<b>Terra Aquos</b> (charge max. 150 kg ; épaisseur 6 cm)	395.–
EC016	<b>Terra Flair</b> (charge max. 150 kg ; épaisseur 6 cm)	691.–
EC018	<b>Cloud</b> (épaisseur 11 cm)	1'037.–
EC020	<b>Contour, à profil plat, revêtement Dartex®</b> (épaisseur 7 cm)	344.–
EC021	<b>Contour, à profil profond, revêtement Dartex®</b> (épaisseur 9 cm)	344.–

Pour plus d'informations sur les autres coussins d'assise, veuillez consulter notre brochure sur les coussins d'assise.

### Accessoires pour coussin d'assise Contour avec revêtement en tissu Dartex®

EC039	<b>Protection contre l'incontinence</b> (mise en place par un revendeur spécialisé)	48.–
-------	---	------

### Version dossier / avec profil (possible uniquement en combinaison avec une assise standard ou VAS)

ED032	<b>Sans toile de dossier</b>	–
ED033	<b>Toile de dossier réglable en tension</b>	–
ED034	<b>Dossier Contour, à profil plat, revêtement Dartex®</b> (réduction de la profondeur d'assise de 2 cm)	411.–
ED035	<b>Dossier Contour, à profil profond, revêtement Dartex®</b> (réduction de la profondeur d'assise de 2 cm)	411.–
ED050	<b>Dossier Contour, à profil plat AD, revêtement Dartex®</b> (réglable, réduction de la profondeur d'assise de 2 cm) uniquement en combinaison avec assise VAS	480.–
ED051	<b>Dossier Contour, à profil profond A D, revêtement Dartex®</b> (réglable, réduction de la profondeur d'assise de 2 cm) uniquement en combinaison avec assise VAS	480.–
ED036	<b>Dossier Baxx Flat Top en alu</b> (charge maximale 113 kg, sans découpe pour les épau- les, accessoires de montage Point-PRO, réduction de la profondeur d'assise d'environ 2 cm, uniquement en combinaison avec assise VAS ; uniquement en combinaison avec assise VAS)	1'010.–

### Accessoires pour dossier Contour

(uniquement possible en combinaison avec un rembourrage de dossier plat ou à contours profonds)

ED039	<b>Guides latéraux</b> (possible uniquement en combinaison avec le rembourrage de dossier à profil profond)	128.–
ED040	<b>Support lombaire</b>	107.–

### Hauteur dossier Baxx (possible uniquement en combinaison avec le dossier Baxx Flat Top en alu)

ED041	<b>Haute</b> (18"/46 cm)	–
ED042	<b>Extra haute</b> (20"/51 cm)	–



# Fauteuil roulant électrique *Juvo B5*.

## Bon de commande

### Galbe pour dossier Baxx (possible uniquement en combinaison avec le dossier Baxx Flat Top en alu)

ED043	Actif (2,5"/6 cm)	–
ED044	Profond (4"/10 cm)	68.–
ED045	Extra profond (6"/15 cm)	149.–

### Couleurs pour dossier Baxx (possible uniquement en combinaison avec le dossier Baxx Flat Top en alu)

ED014	Candy rouge	–	EDM51	Orange (structure)	–
ED016	Gris clair métallique	–	EDM52	Citron vert (structure)	–
ED023	Blanc RAL 9016	–	EDM53	Cerise cordia (structure)	–
EDM48	Noir obsidienne (structure)	–	EDM54	Gris galet (structure)	–
EDM49	Granit métallique (structure)	–	EDM55	Myrtille (structure)	–
EDM50	Aubergine (structure)	–			–

### Inclinaison d'assise (pré-inclinaison)

-3°	(possible uniquement avec la propulsion arrière ; combinaison de la propulsion arrière et du VAS pas possible)	–
0°		–
3°		–
6°	charge maximale 160 kg	–
9°	charge maximale 160 kg	–

### Réglage électrique de l'assise (uniquement possible en combinaison avec l'inclinaison d'assise 0°)

EC025	<b>Bascule d'assise électrique 45° compensation du centre de gravité</b> - pas en combinaison avec une charge max. > 70 kg, VAS et UL 23 cm - pas en combinaison avec une charge max. > 140 kg, propulsion arrière, siège standard grand ou XL et ST 44 cm	1'722.–
EC026	<b>LIFT électrique, réglage électrique de la hauteur d'assise, 35 cm</b> - pas en combinaison avec une charge max. > 70 kg, VAS et UL 23 cm - pas en combinaison avec une charge max. > 140 kg, propulsion arrière, siège standard grand ou XL et ST 44 cm ; pas en combinaison avec l'aide à la montée des bords	3'061.–
EC027	<b>Bascule d'assise électrique à 45° avec compensation du centre de gravité + LIFT électrique, ajustable en hauteur jusqu'à 35cm</b> - pas en combinaison avec une charge max. > 70 kg, VAS et UL 23 cm - pas en combinaison avec une charge max. > 140 kg, propulsion arrière, siège standard grand ou XL et ST 44 cm ; pas en combinaison avec l'aide à la montée des bords	4'435.–
EC033	<b>Sans</b>	–

### Accessoires pour réglage électrique de l'assise

ES307	<b>Stabilisation pour le réglage électrique de la hauteur d'assise</b>	105.–
-------	--	-------

# Fauteuil roulant électrique **Juvo B5.**

## Bon de commande

**Hauteur d'assise** (avec inclinaison d'assise de 0°, sans coussin d'assise, sans charge utile/sans personne) SH >= UL + 3 cm

RWD, MWD Taille 2	cm	41	43	45	47	49	51	53	55	57
Remarques et exclusions		21.0) 21.4) jusqu'à 21.6) 21.9) 21.10)	21.0) 21.5) jusqu'à 21.7) 21.9) 21.10) 21.15)	21.0) 21.5) 21.6) 21.15) 21.16)	21.0) 21.15)	21.0) 21.6) 21.15)	21.0) 21.6)	21.0) 21.6)	21.0) 21.6) 21.13)	19.3) 21.0) 21.6) 21.8) 21.13)
Assise standard										
Vario Adjust Seat (VAS)										
Assise standard ; basculement 45°										
Vario Adjust Seat (VAS) ; bascul. 45°										
Assise standard ; basculement 45° & réglage de la hauteur d'assise										
Vario Adjust Seat (VAS) ; basculement 45° & réglage de la hauteur d'assise										

Hauteur d'assise mesurée du sol au bord supérieur de la plaque d'assise, à 0° d'inclinaison, sans soulèvement du siège et sans coussin d'assise. La hauteur d'assise spécifiée sera inférieure d'au moins 1 cm sous charge.

### Remarques et exclusions

- 19.3) Pas en combinaison avec roues centrales motrices (MWD)
- 21.0) SH >= UL +3 cm
- 21.4) Pas en combinaison avec propulsion arrière et assise standard
- 21.5) Pas en combinaison avec basculement 45°
- 21.6) Pas en combinaison avec réglage de la hauteur d'assise 35 cm ou réglage de la hauteur d'assise 35 cm avec bascule d'assise à 45°
- 21.7) Pas en combinaison avec propulsion arrière et Grande assise standard ou le assise standard XL et l'inclinaison d'assise -3
- 21.8) Pas en combinaison avec assise standard et basculement 45° non évalué
- 21.9) Pas en combinaison avec traction centrale et Grande assise standard ou assise standard XL
- 21.10) Pas en combinaison avec traction centrale et Petite assise standard
- 21.13) Pas en combinaison avec inclinaison d'assise -3°
- 21.15) Pas en combinaison avec charge max. > 70 kg, châssis taille 2, VAS (Vario Adjust Seat), ST 48 cm et UL 23 cm
- 21.16) Pas en combinaison avec charge max. > 70 kg, châssis taille 2, VAS (Vario Adjust Seat), ST 50 cm ou 52 cm ou 54 cm et UL 23 cm

### Réglage de l'angle du dossier (impératif en association avec assise standard ou VAS)

ED046	<b>Mécanique par crans</b> (assise standard: 0/10/20/30° ou -9/1/11/21° ; VAS: 5/0/10/20/30° ; possible uniquement en combinaison avec une assise standard ou VAS)	–
ED047	<b>Electrique</b> (assise standard 30°; VAS de -5° à 30°)	1'594.–

### Kit de montage pour appui-tête/nuque

EL001	<b>Col de cygne</b>	195.–
EL002	<b>Multi axes, coudé</b>	163.–
EL003	<b>Multi axes, droit</b>	153.–
EL031	<b>UniLink support appui-tête, multi axes</b> (uniquement pour les appui-tête Advanced line, pas en combinaison avec EL006, EL007, EL013 à EL016)	531.–

### Accessoires UniLink (peut être utilisé pour compenser la distance en cas de position cyphotique de la tête)

EL039	<b>UniLink élément d'extension, 38 mm</b>	122.–
EL038	<b>UniLink élément d'extension, 50 mm</b>	122.–
EL040	<b>UniLink élément d'extension, 75 mm</b>	122.–

# Fauteuil roulant électrique *Juvo B5*.

## Bon de commande

**Appuie-tête/-nuque** (uniquement en combinaison avec kit de montage pour appui-tête/nuque)

**Care line** uniquement en combinaison avec EL001 / EL002 / EL003

EL006	Appuie-tête, petit (PU)	133.–
EL007	Appuie-tête, large (PU)	133.–
EL013	Supports tête-nuque combinés, petit (PU)	128.–
EL014	Supports tête-nuque combinés, large (PU)	128.–
EL015	Supports tête-nuque en forme X, petit (PU)	154.–
EL016	Supports tête-nuque en forme X, large (PU)	154.–

### Advanced line

EL033	Comfort Plus, taille S	281.–
EL034	Comfort Plus, taille M	281.–
EL035	Comfort Plus, taille L	281.–
EL036	Combo (en 3 parties), taille S	503.–
EL037	Combo (en 3 parties), taille L	503.–

### Ceintures

<input checked="" type="checkbox"/> EP001	Ceinture de sécurité standard	–
EP002	Ceinture à 2 points, rembourrée, boucle métallique	233.–
EP003	Ceinture à 2 points, rembourrée, boucle plastique	233.–
EP020	Ceinture à 2 points, enroulable, fermeture en métal (fermeture du côté du joystick) non compatible avec assise Junior non compatible avec assise standard petit et profondeur (ST) < 42 cm et largeur (SB) > 38 cm	341.–

### Harnais poitrine / épaules

EP005	Harnais dynamique, taille S	254.–
EP006	Harnais dynamique, taille M	254.–
EP007	Harnais dynamique, taille L	254.–
EP008	Harnais thoracique, taille S	240.–
EP009	Harnais thoracique, taille M	240.–
EP010	Harnais thoracique, taille L	240.–
EP011	Harnais Slimline Sternum, taille S	277.–
EP012	Harnais Slimline Sternum, taille M	277.–
EP013	Harnais Slimline Sternum, taille L	277.–
EP014	Harnais épaule, taille S	268.–
EP015	Harnais épaule, taille M	268.–
EP016	Harnais épaule, taille L	268.–

# Fauteuil roulant électrique *Juvo B5*.

## Bon de commande

### Accessoires VAS

ED048	<b>Poignées de poussée</b>	128.–
ES302	<b>Supports latéraux de cuisse, taille M</b> 1 paire de repose-cuisses latéraux extérieurs avec matériel de montage UniLink réglable sur plusieurs axes (charge max. 140 kg)	980.–
ES303	<b>Supports latéraux de cuisse, taille S</b> 1 paire de repose-cuisses latéraux extérieurs avec matériel de montage UniLink réglable sur plusieurs axes (charge max. 140 kg)	980.–

### Extension de dossier pour VAS

ED060	<b>15 cm</b> (pas en combinaison avec ED048, ED050, ED051 et ED036 Flat Top)	580.–
ED061	<b>15 cm avec traverse</b> (pas en combinaison avec ED048, ED050, ED051 et ED036 Flat Top)	820.–

### Accoudoirs

EE023	<b>Standard</b>	–
EE024	<b>Relevable</b> (largeur d'assise effective (+/- 1 cm par côté) sur assise standard petit SB 42 cm, assise standard grand SB 48 cm, assise standard XL SB 56 cm, VAS plus 2 cm) (charge max. 125 kg, pas en combinaison avec assise standard Junior EC001) - pas en combinaison avec Petit assise standard largeur SB 38 ou 40 cm - pas en combinaison avec Grande assise standard largeur SB 44 ou 46 cm - pas en combinaison avec assise standard XL largeur SB 50 ou 52 cm	136.–
EE026	<b>Renforcé</b> - uniquement en combinaison avec VAS non compatible avec les supports latéraux de cuisse uniquement en combinaison avec une profondeur d'assise de 48 cm minimum charge maximale 125 kg	69.–

Il est possible de commander des coussins pour l'accoudoir et le protège-vêtements dans le catalogue des pièces de rechange.

### Manchettes pour accoudoirs

EE060	<b>Manchettes courtes</b> (27 cm)	–
EE061	<b>Manchettes longues</b> (37 cm)	65.–

### Repose-jambes

EB001	<b>Standard</b> - pas en combinaison avec charge max. >75 kg, VAS et UL 23 cm	–
EB002	<b>Repose-pieds relevable mécaniquement, avec compensation de longueur</b> (charge max. 140 kg, pas disponible pour UL < 21 cm) - pas en combinaison avec VAS, ST 38 cm et accoudoirs relevables	756.–
EB003	<b>Repose-pieds relevable électroniquement, avec compensation de longueur et contrôlable séparément</b> (pas disponible pour UL < 21 cm ; charge max. 140 kg) - pas en combinaison avec VAS, ST 38 cm et accoudoirs relevables	2'308.–
EB004	<b>Repose-pieds relevable électroniquement, avec compensation de longueur et contrôlables conjointement</b> (pas disponible pour UL < 21 cm)	2'308.–
EB013	<b>Repose-jambes avec fixation centrale</b>	922.–
EB005	<b>Sans repose-jambes</b>	–

### Repose-pieds

EB006	<b>Palettes repose-pieds séparées, en composite</b> (équipement de base sur EB001 ; charge max. 140 kg ; non disponible sur les repose-jambes relevables)	–
EB007	<b>Palettes repose-pieds séparées, aluminium</b>	156.–
EB009	<b>Palette repose-pieds monobloc en aluminium</b>	195.–

# Fauteuil roulant électrique *Juvo B5*.

## Bon de commande

### Accessoires repose-jambes

EB010	Protections de genoux pour repose-jambes mécaniques et électriques (la paire)	180.–
EB017	Verrouillage pour palette repose-pieds monobloc uniquement en combinaison avec EB009	85.–
EB022	Repose-moignon, droites uniquement en combinaison avec EB011	874.–
EB023	Repose-moignon, gauche uniquement en combinaison avec EB011	874.–

### Batteries

EU501	Gel 45Ah (C5) / 58Ah (C20) uniquement en combinaison avec châssis taille 1	–
EU500	Gel 62 Ah (C5) / 79,6 Ah (C20) Basic uniquement en combinaison avec châssis taille 2	430.–

### Chargeur de batteries

EU041	Chargeur 8A, sans ventilateur (pour batteries 53Ah (C5), 62Ah (C20))	–
EU044	Chargeur 10A, sans ventilateur (IP54)	–
EU046	Chargeur 10A, avec ventilateur	–
EU042	Chargeur 12A, avec prise de charge externe incl. (magnétique, montage côté droite)	485.–

### Amortisseurs roues directionnelles

<input checked="" type="checkbox"/> EF001	Avec amortisseurs	–
---	-------------------	---

### Roues directionnelles

#### No. tarifaire

EF003	6" roues directionnelles PU Confort (uniquement pour MWD)	60.556.000	–
EF005	9" pneu, anti-crevaisson		–
EF006	9" bandage	60.556.000	–
EF007	10" pneu, anti-crevaisson		–
EF008	10" bandage	60.556.000	–

### Roues motrices

EG001	14" pneu, anti-crevaison		–
EG002	14" bandage	60.556.000	–

### Couleur des pneus

EG011	Gris	–
EG012	Noir	–

### Profil des pneus

EG013	Rainurés (pour FWD et RWD uniquement avec pneu gris / MWD en gris et noir)	–
EG014	Crampons (pas en combinaison avec MWD)	–
EG015	Roues directionnelles rainurées, roues motrices crampons (pour FWD et RWD uniquement avec pneu gris / MWD en gris et noir)	–

# Fauteuil roulant électrique **Juvo B5.**

## Bon de commande

### Teintes de châssis

014	Candy rouge	–	051	Orange (structure)	–
016	Gris clair métallique	–	052	Citron vert (structure)	–
023	Blanc RAL 9016	–	053	Cerise cordia (structure)	–
048	Noir obsidienne (structure)	–	054	Gris galet (structure)	–
049	Granit métallique (structure)	–	055	Myrtille (structure)	–
050	Aubergine (structure)	–			–

### Accessoires de châssis

EA010	<b>Garde-boue roues motrices</b> (incl. avec traction FWD ; pas en combinaison avec propulsion RWD, VAS et SH 43 cm)	–
EA011	<b>Garde-boue roues directionnelles</b>	68.–

### Verrouillage des roues directionnelles

EF020	<b>Verrouillage mécanique</b> (seulement en combinaison avec garde-boue roues motrices EA010 et directionnelles EA011)	552.–
-------	--	-------

### Accessoires de sécurité de châssis

ES002	<b>Kit de transport en véhicule avec utilisateur</b> (pas en combinaison avec Baxx Flat Top ED036 ; charge max. 140 kg)	227.–
ES013	<b>Set de montage pour Dahl-Dockingstation</b> (pas en combinaison avec Baxx Flat Top ED036 ; charge max. 140 kg)	183.–

### Accessoires en général

ES003	<b>Pochette pour téléphone portable</b>	48.–
ES004	<b>Porte-bagage</b>	438.–
ES005	<b>Porte-canne</b>	151.–
ES006	<b>Rétroviseur</b> (montage en face du côté opposé au joystick ou mécanisme de pivotement pour la commande centrale de table (TMS) ou module de table TEN° ; pas en combinaison avec la tablette thérapeutique)	162.–
ES007	<b>Kit outil</b>	58.–
ES010	<b>Porte-bouteilles</b>	41.–
ET001	<b>Klaxon externe</b>	243.–
ES012	<b>Tablette thérapeutique</b> (Mécanisme de pivotement du côté opposé au joystick ; pas en combinaison avec le rétroviseur ES006)	692.–
ES023	<b>Porte-sac à dos</b>	121.–
ES305	<b>Sac à dos avec logo Ottobock</b>	102.–
ES306	<b>Poche de rangement pour sondes urinaire grande</b>	63.–
ES024	<b>Cadre de protection pour boîtier de commande</b>	93.–
ES300	<b>Poignée de transfert, gauche</b> - uniquement possible en combinaison avec des accoudoirs relevables - non compatible avec les cale-cuisses - non compatible avec assises standard petits et profondeur d'assise inférieurs à 42 cm - non compatible avec la combinaison assise standard petit et inclinaison du siège 45°, avec lift 35 cm ou lift 35 cm avec inclinaison du siège 45° possible - non compatible avec la combinaison d'un VAS et d'une profondeur de siège inférieure à 46 cm	110.–

# Fauteuil roulant électrique *Juvo B5*.

## Bon de commande

<b>Poignée de transfert, droite</b>		
- uniquement possible en combinaison avec des accoudoirs relevables		
- non compatible avec les cale-cuisses		
- non compatible avec assises standard petits et profondeur d'assise inférieurs à 42 cm		
- non compatible avec la combinaison assise standard petit et inclinaison du siège 45°, avec lift 35 cm ou lift 35 cm avec inclinaison du siège 45° possible		
- non compatible avec la combinaison d'un VAS et d'une profondeur de siège inférieure à 46 cm		
ES301		110.–
<b>Prise d'alimentation externe, droit</b> (avant droit à côté de l'interrupteur à fusible)		
ET002	12 V	480.–
ET003	24 V	210.–
<b>Prise d'alimentation externe, gauche</b> (avant gauche à côté de l'interrupteur à fusible)		
ET005	12 V	480.–
ET006	24 V	210.–
<b>Prise d'alimentation externe type USB</b>		
<input checked="" type="checkbox"/>	droit ET004	gauche ET007
		–
<b>Eclairage LED complet</b>		
<input checked="" type="checkbox"/>	ES021	Éclairage électrique conforme au StVZO
		–
<b>Boîtier de commande / Electronique</b>		
<input checked="" type="checkbox"/>	EU051	VR2 (90 A), max. 2 fonctions électriques et éclairage
		–
<b>Commande escamotable sur tablette thérapeutique</b>		
EU061	Commande VR2 (90A), réversible manuellement, max. 2 fonctions électriques et éclairage	
		2'076.–
<b>Support boîtier de commande</b>		
EU071	Support boîtier de commande escamotable et ajustable en hauteur	
		–
EU072	Support boîtier de commande escamotable et ajustable en hauteur sur 9,5 cm	
		–
EU440	Support boîtier de commande enfichable, escamotable et ajustable en hauteur sur 6 cm	
		480.–
EU441	Support boîtier de commande enfichable, escamotable et ajustable en hauteur sur 14 cm	
		480.–
<b>Accessoires de joystick</b>		
EU080	Embout de joystick en U pour tétraplégique (largeur de main de 70 à 90mm)	
		144.–
EU081	Stick S80 (poignée de joystick spéciale 80 mm)	
		87.–
EU082	Soft Ball, embout en mousse, noir	
		185.–
EU083	Embout balle de golf, petit (Ø 43 mm)	
		108.–
EU084	Embout balle de golf, grand (Ø 48 mm)	
		216.–
EU085	Soft balls noir (Ø 30 mm, 2 pièces)	
		87.–



# Fauteuil roulant électrique *Juvo B5*.

## Bon de commande

### Accessoires boîtier de commande

EU057	Commande tierce personne	1'371.-
-------	--------------------------	---------

### Côté de montage commande tierce personne

Droite
Gauche

### Stabilisation de trajectoire (Indication obligatoire avec FWD)

EF022	Mécanique (seulement en combinaison avec RWD et garde-boue roues directionnelles EA001)	388.-
-------	---	-------

### Motorisation

<input checked="" type="checkbox"/> ET016	Performance	-
---	-------------	---

### Vitesse

ET012	6 km/h	-
ET014	10 km/h	-



# Fauteuil roulant électrique *Juvo B5.*

Bon de commande



**EC001-EC004**  
**Assise standard**



**EC005 VAS**  
**(assise réglable vario)**



**ED050/051**  
**Dossier Contour AD**




**ED036 Dossier Baxx**  
**Flat Top en alu**




**EC020/ED034 Assise**  
**Contour avec profil plat**




**EC021/ED035 Assise Contour**  
**avec profil profond**



**ED039 Guides latéraux**  
**ergonomiques**




**ED040 Support lombaire**



**EP002 Ceinture à 2 point,**  
**boucle métallique**



**EP003 Ceinture à 2 point,**  
**boucle plastique**




**EP020 Ceinture à 2 point,**  
**enroulable**



**EP005 - EP007**  
**Harnais dynamique**



**EP008 - EP010**  
**Harnais thoracique**



**EP011 - EP013**  
**Harnais Slimline Sternum**




**EP014 - EP017**  
**Harnais épaule**



**EL001 Col de cygne**

## Fauteuil roulant électrique *Juvo B5*.

Bon de commande



**EL002 Multi axes, ouvert**



**EL003 Multi axes, droit**



**EL031 UniLink Support appuie-tête, multi axes**



**EL033/EL034/EL035 Comfort Plus**



**EL036/EL037 Combo**



**EL006/007 Appuie-tête, petit**



**EL013/014 Supports tête-nuque combinés, petit/large**




**EL015/016 Appuie-tête en X, petit/large**



**EE024 Accoudoirs relevable**




**EC025 Bascule d'assise électrique**



**EB003 Repose-pieds relevable électroniquement, avec compensation de longueur et contrôlable séparément**



**EB013 Repose-jambes avec fixation centrale**



**EB007 Palettes repose-pieds séparées, aluminium**



**EB017 Verrouillage pour palette-repose-pieds monobloc**



**EU050/051 VR2**

## Fauteuil roulant électrique *Juvo B5*. Bon de commande



**EU041 Chargeur 8A,  
sans ventilateur**



**EU044 Chargeur 10A,  
sans ventilateur (IP54)**



**EU046 Chargeur 10A,  
avec ventilateur**



**EU042 Chargeur 12A, avec  
prise de charge externe incl.**



**EG013 Rainurés**



**EG014 Crampons**



**EG015 Roues  
directionnelles rainurée**



**EF020 Verrouillage  
mécanique**



**ES002 Kit de transport  
en véhicule**



**ES013 Montageset Dahl  
Docking System**



**ES003 Pochette pour  
téléphone portable**



**ES004 Porte-bagage**




**ES005 Porte-canne**



**ES006 Rétroviseur**



**ES010 Porte-bouteilles**



**ES023 Porte-sac à dos**

# Fauteuil roulant électrique *Juvo B5.*

## Bon de commande



**ES305 Sac à dos  
avec logo Ottobock**



**ES306 Poche de rangement  
pour sondes urinaire, grande**



**ET002/005 12V**



**ET004/007 USB**




**ES021 Kit éclairage LED  
avec support magnétique**



**EU057 Commande  
tierce personne**



**EF001 Amortisseurs  
roues directionnelles**



**EU080 Embout de joystick  
en U pour tétraplégique**



**EU081 Stick S80**




**EU082 Softball, embout  
en mousse, noir**



**EU083 Embout balle  
de golf, petit**



**EU084 Embout balle  
de golf, grand**



**EU085 Soft balls**



# Fauteuil roulant électrique *Juvo B5*.

## Bon de commande

### Aperçu des combinaisons possibles du repose-jambes avec fixation centrale – Petite assise standard

ST [cm]	Taille châssis	SH [cm]	Configuration	45			47			49			51			53		55		57
				MW	FW	RW	MW	FW	RW	MW	FW	RW	MW	FW	RW	MW	FW	MW	FW	RW
34	1		sans basculement																	
			avec lift élect. et basculement																	
			avec basculement																	
	2		sans basculement																	
			avec lift élect. et basculement																	
			avec basculement																	
36	1		sans basculement																	
			avec lift élect. et basculement																	
			avec basculement																	
	2		sans basculement																	
			avec lift élect. et basculement																	
			avec basculement																	
38	1		sans basculement																	
			avec lift élect. et basculement																	
			avec basculement																	
	2		sans basculement																	
			avec lift élect. et basculement																	
			avec basculement																	
40	1		sans basculement																	
			avec lift élect. et basculement																	
			avec basculement																	
	2		sans basculement																	
			avec lift élect. et basculement																	
			avec basculement																	
42	1		sans basculement																	
			avec lift élect. et basculement																	
			avec basculement																	
	2		sans basculement																	
			avec lift élect. et basculement																	
			avec basculement																	
44	1		sans basculement																	
			avec lift élect. et basculement																	
			avec basculement																	
	2		sans basculement																	
			avec lift élect. et basculement																	
			avec basculement																	
46	1		sans basculement																	
			avec lift élect. et basculement																	
			avec basculement																	
	2		sans basculement																	
			avec lift élect. et basculement																	
			avec basculement																	

 Sélection possible  Sélection pas possible

# Fauteuil roulant électrique *Juvo B5*.

## Bon de commande

### 1/2 Aperçu des combinaisons possibles du repose-jambes avec fixation centrale – Grande assise standard et assise XL

		SH [cm]	43			45			47 SS grand			47 SS XL			49 SS grand			49 SS XL		
ST [cm]	Taille châssis	Configuration		RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	
42	1	A																		
		B																		
		C																		
	2	A																		
		B																		
		C																		
44	1	A																		
		B																		
		C																		
	2	A																		
		B																		
		C																		
46	1	A																		
		B																		
		C																		
	2	A																		
		B																		
		C																		
48	1	A																		
		B																		
		C																		
	2	A																		
		B																		
		C																		
50	1	A																		
		B																		
		C																		
	2	A																		
		B																		
		C																		

	Sélection possible
	Sélection pas possible
A	sans basculement
B	avec lift électrique et basculement
C	avec basculement

# Fauteuil roulant électrique *Juvo B5*.

## Bon de commande

### 2/2 Aperçu des combinaisons possibles du repose-jambes avec fixation centrale – Grande assise standard et assise XL

ST [cm]	Taille châssis	SH [cm]	Configuration	51 SS gross			51 SS XL			53		55		57
				FW	MW	RW	FW	MW	RW	MW	RW	MW	RW	RW
42	1	A												
		B												
		C												
	2	A												
		B												
		C												
44	1	A												
		B												
		C												
	2	A												
		B												
		C												
46	1	A												
		B												
		C												
	2	A												
		B												
		C												
48	1	A												
		B												
		C												
	2	A												
		B												
		C												
50	1	A												
		B												
		C												
	2	A												
		B												
		C												

	Sélection possible
	Sélection pas possible
A	sans basculement
B	avec lift électrique et basculement
C	avec basculement

# Fauteuil roulant électrique *Juvo B5*.

## Bon de commande

### Aperçu des combinaisons possibles du repose-jambes avec fixation centrale – VAS


ST [cm]	SH [cm]		43		45			47			49			51			53		55		57	
	Taille châssis	Configuration	FW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	MW	RW	MW	RW	MW	RW
38	1	A																				
		B																				
		C																				
	2	A																				
		B																				
		C																				
40	1	A																				
		B																				
		C																				
	2	A																				
		B																				
		C																				
42	1	A																				
		B																				
		C																				
	2	A																				
		B																				
		C																				
44	1	A																				
		B																				
		C																				
	2	A																				
		B																				
		C																				
46	1	A																				
		B																				
		C																				
	2	A																				
		B																				
		C																				
48	1	A																				
		B																				
		C																				
	2	A																				
		B																				
		C																				

	Sélection possible
	Sélection pas possible
A	sans basculement
B	avec lift électrique et basculement
C	avec basculement



## Fauteuil roulant électrique *Juvo B5*.

Bon de commande



**Coussin d'assise Livo**

ST [cm]	Largeur d'assise [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												





**Coussin d'assise Evoflair**

ST [cm]	Largeur d'assise [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												


## Fauteuil roulant électrique *Juvo B5*.

Bon de commande



**Coussin d'assise Terra, Terra Aquos**

ST [cm]	Largeur d'assise [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												



**Coussin d'assise Terra Flair**

ST [cm]	Largeur d'assise [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												

## Fauteuil roulant électrique *Juvo B5*.

Bon de commande



**Coussin d'assise Cloud**

ST [cm]	Largeur d'assise [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												

**Coussin d'assise Contour à profil plat, à profil profond**

ST [cm]	Largeur d'assise [cm]								
	38	40	42	44	46	48	50	52	54
38									
40									
42									
44									
46									
48									
50									
52									
54									
56									
58									

: Possible en combinaison avec VAS