

5A60 Varos гилза / 6Y200 Varos лайнер

От самото начало.

Гъвкава, адаптивна и лека

Гилзата Varos и лайнерът Varos се препоръчват като комбинация за надеждна временна и постоянна гилза за потребители с бедрена ампутация – от самото начало. Предварително изработените елементи на гилзата позволяват бързото ѝ сглобяване и индивидуална адаптация. Това значително намалява както броя, така и продължителността на посещенията, необходими за адаптиране на протезата. Гилзата Varos се комбинира със специален лайнер, който равномерно разпределя натиска по остатъчния крайник.

В резултат от това, комбинацията от гилзата Varos и лайнера Varos предлага предимства в сравнение с конвенционалните гилзи като висока гъвкавост и функционалност. Например за пациента е лесно да постави и сваля гилзата, дори когато е седнал. Благодарение на системата Boa Fit, потребителите сами нагласят гилзата Varos и при необходимост я адаптират към различните обеми на остатъчния крайник и дейности.



Предпоставки:

Ниво на ампутация:
бедрена ампутация (едностранна / двустранна)

Форма на остатъчния крайник:
цилиндрична или конусовидна

Състояние на остатъчния крайник:

- без кожни изменения
- без сетивни смущения
- без изразени контрактури с белези

Сръчност:
значителна, за да се бори със системата Boa Fit

Техническа информация:

	Varos S	Varos SC	Varos M	Varos MC	Varos L
Артикулен номер	5A60=(L/R)-S	5A60=(L/R)-SC	5A60=(L/R)-M	5A60=(L/R)-MC	5A60=(L/R)-L
Страна	Лява/Дясна	Лява/Дясна	Лява/Дясна	Лява/Дясна	Лява/Дясна
Дистална връзка	с четири дупки	с четири дупки	с четири дупки	с четири дупки	с четири дупки
Дължина на остатъчния крайник	200-320 mm	200-320 mm	200-320 mm	200-320 mm	200-320 mm
Дистална обиколка на остатъчния крайник	320-390 mm	320-390 mm	350-440 mm	350-440 mm	400-490 mm
Проксимална обиколка на остатъчния крайник	410-510 mm	460-580 mm	460-580 mm	520-650 mm	520-650 mm
Максимално тегло на пациента	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	125 kg

Лайнер Varos:

Артикулен номер	6Y200=S-1	6Y200=SC-1	6Y200=S-2	6Y200=SC-2	6Y200=M-1	6Y200=MC-1	6Y200=M-2	6Y200=MC-2	6Y200=L-1	6Y200=L-2
Дистална обиколка на остатъчния крайник	310-350 mm	310-350 mm	330-370 mm	330-370 mm	360-410 mm	360-410 mm	390-440 mm	390-440 mm	400-450 mm	430-490 mm
Проксимална обиколка на остатъчния крайник	420-490 mm	480-550 mm	450-520 mm	510-580 mm	480-550 mm	530-610 mm	510-580 mm	560-650 mm	530-610 mm	560-650 mm