

DE Bedienung

Heben und Senken mittels Griffbedienung von oben und unten gleichzeitig möglich.

EN Operation

Simultaneous lifting and lowering possible by means of handle operation from above and below.

IT Funzionamento

Sollevamento e abbassamento possibili simultaneamente grazie all'azionamento della maniglia dall'alto e dal basso.

CZ Ovládání

Zvedání a spouštění pomocí rukojeti je možné současně shora dolů.

DE Pflegeanleitung

Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Fachhändler welche/n Stoff/e Sie bekommen haben und notieren Sie diese/n gegebenfalls in der Pflegeanleitung.

ACHTUNG Verdunkelungsstoffe sind nicht waschbar.

EN Maintenance instruction

We recommend to ask your specialized dealer which fabric(s) you have received and make a note of them in the care instructions.

ATTENTION Blackout fabrics are not washable.

IT Istruzioni per la manutenzione

Chiedete al vostro rivenditore specializzato quale/i tessuto/i avete ricevuto e annotatelo/i nelle istruzioni per la cura, se necessario.

ATTENZIONE I tessuti oscuranti non sono lavabili.

CZ Návod pro péči

Zeptejte se prosím svého specializovaného prodejce, jakou látku (látky) jste obdrželi, a případně si je poznamenejte do pokynů k péči.

POZOR Zatemňovací látky nelze prát.

5 JAHRE GARANTIE

LEHA Plissees bzw. Duette sind österreichische Qualitätsprodukte. Durch genaueste Verarbeitung und Kontrolle kann LEHA garantieren, dass jedes Plissees bzw. Duette den höchsten Anforderungen entspricht. Bei richtiger Montage und Bedienung wird Ihnen dieses Produkt jahrelang Freude bereiten. Sollten trotzdem Mängel auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.



Ausführliche Garantiebedingungen
unter www.leha.at



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß

Wir wünschen Ihnen viel Freude.

Montage- & Bedienungsanleitung

Installation and instruction manual

Istruzioni per il montaggio e l'uso

Návod na montáž a ovládání

PLISSEE & DUETTE

Typ VOU



M8R EasyFit

Montage mit Magnetrahmen

Mounting with magnetic frame

Montaggio con telaio magnetico

Montáz pomocí magnetického rámu



PL-AT22-2312

