



ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIÖNEN / DIMENSIONI / DIMENSIONES
AFMETINGEN / MÄTNING / MITAT / AFMÅLING / ГАБАРИТНЫЕ



	Z8i+ 0.75-6x20	Z8i+ 1-8x24	Z8i+ 5-40x56 P
A	282 mm/11.10 in	301 mm/11.85 in	390 mm/15.35 in
B	95 mm/3.74 in	95 mm/3.74 in	95 mm/3.74 in
C	96 mm/3.78 in	115 mm/4.53 in	204,4 mm/8.05 in
D	-	-	56 mm/2.20 in
E	-	-	120 mm/4.72 in
F	183 mm/7.20 in	203 mm/7.99 in	172 mm/6.77 in
G	37 mm/1.46 in	37 mm/1.46 in	40 mm/1.57 in
H	3.5 mm/0.14 in	3.5 mm/0.14 in	15,2 mm/0.60 in
I	34 mm/1.34 in	34 mm/1.34 in	62 mm/2.44 in
J	34 mm/1.34 in	34 mm/1.34 in	34 mm/1.34 in
K	22.5 mm/0.89 in	22.5 mm/0.89 in	22,5 mm/0.89 in
L1	34 mm/1.34 in	34 mm/1.34 in	35 mm/1.38 in
L2 (BTF)	47 mm/1.85 in	47 mm/1.85 in	48,5 mm/1.91 in
M	51.6 mm/2.03 in	51.6 mm/2.03 in	52 mm/2.05 in
N	32.5 mm/1.28 in	32.5 mm/1.28 in	32,5 mm/1.28 in
O1	-	-	39 mm/1.54 in
O2	32 mm/1.26 in	32 mm/1.26 in	39 mm/1.54 in
P1	-	-	32.4 mm/1.28 in
P2	30.5 mm/1.20 in	30.5 mm/1.20 in	32.4 mm/1.28 in
Q	34 mm/1.34 in	34 mm/1.34 in	42 mm/1.65 in
R	30.5 mm/1.20 in	30.5 mm/1.20 in	30.5 mm/1.20 in
S1	30.5 mm/1.20 in	30.5 mm/1.20 in	30.5 mm/1.20 in
S2 (BTF)	32 mm/1.26 in	32 mm/1.26 in	32 mm/1.26 in
Objektiv Filtergewinde Objective filter thread Filet de raccord pour filtre Obiettivo filettatura filtro Rosca del filtro del objetivo Filterdraad objectief Filtergångar vid objektivet Objektiivin suodinkierre Filtergevind på objektiv-siden Объектив, резьба установк фильтра	M 30.5x0.75	M 30.5x0.75	M 58x0.75

ABSEHEN / RETICLES / RETICULES / RETICOLI / RETÍCULAS / DRADENKRUIZEN / RIKTMEDEL / RISTIKOT /
SIGTE / ПРИЦЕЛЬНЫЕ МАРКИ

BELEUCHTET / ILLUMINATED / AVEC ECLAIRAGE / ILLUMINATI / ILLUMINADAS / VERLICHT / BELYST / VALAISTU / MED LYS / С ПОДСВЕТКОЙ



① Siehe separate Bedienungsanleitungen.
See separate user manuals.
Voir mode d'emploi séparé.
Vedi a parte il manuale d'uso.
Véanse las instrucciones de funcionamiento
que se adjuntan por separado.
Zie afzonderlijke bedieningshandleiding.
Se separat bruksanvisning.
Katso erillistä käyttöohjetta.
Se separat betjeningsvejledning.
См. отдельную инструкцию по эксплуатации.

② Diese Modelle sind derzeit nicht in Nordamerika erhältlich.
These models are currently not available in North America.
Ces modèles ne sont actuellement pas disponibles Amérique du Nord.
Questi modelli al momento non sono disponibili negli America del Nord.
Estos modelos en la actualidad no se pueden adquirir en América del Norte.
Deze modellen zijn momenteel niet in Noord-Amerika verkrijgbaar.
Dessa modeller kan för närvarande inte erhållas i North America.
Nämä mallit eivät ole saatavna Pohjois-Amerikka.
Disse modeller fås i øjeblikket ikke i Nordamerika.
Данные модели не предлагаются для рынка Северная Америка.



Swarovski-Optik AG & Co KG.
6067 Absam, Austria
Tel. 00800/32425056
customerservice@swarovskioptik.com
SWAROVSKIOPTIK.COM

BA-784-02, 05/2025

Z8i+
ABDECKMASSE / SUBTENSION DIMENSION / COTES DE RECOUVREMENT / MISURE DEL RETICOLO /
DIMENSIONES DE COBERTURA DE LAS RETÍCULAS / AFDEKMATEN / TÄCKMÅTT / TÄHTÄYSMITAT /
AFDÆKNINGSMÅL / ПРОПОРЦИИ

DE ABDECKMASSEPROGRAMM

Mit dem kostenlosen Abdeckmaßprogramm können Sie für alle SWAROVSKI OPTIK Zielfernrohre die genauen Abdeckmaße für Ihr Absehen ermitteln. Die Berechnung ist für alle wählbaren Vergrößerungen, aber auch für unterschiedliche Distanzen möglich. Alle ermittelten Abdeckmaße werden in englischen oder metrischen Einheiten sowie in den Winkelmaßen MOA und MIL ausgegeben und können danach ausgedruckt werden.

Ausführliche Beschreibung unter [ABDECKMASSE.SWAROVSKIOPTIK.COM](https://www.swarovskioptik.com/abdeckmasse)

EN SUBTENSION DIMENSIONS PROGRAM

The free subtension dimensions program allows you to quickly obtain all the precise subtension dimensions for your reticle for all SWAROVSKI OPTIK rifle scopes. These values can be calculated not only for all optional magnifications but also for different distances. All the calculated subtension dimensions are given in imperial or metric units, as well as in MOA and MIL units, and can be printed out afterwards.

A detailed description is available at [SUBTENSIONS.SWAROVSKIOPTIK.COM](https://www.swarovskioptik.com/subtensions)

FR PROGRAMME DE CALCUL DES VALEURS DE RECOUVREMENT

Le programme gratuit de calcul des valeurs de recouvrement vous permet d'obtenir rapidement les valeurs de recouvrement exactes de votre réticule pour toutes les lunettes de visée SWAROVSKI OPTIK. Ces valeurs peuvent être calculées pour tous les grossissements optionnels, mais également pour différentes distances. Toutes les valeurs de recouvrement sont fournies en unités impériales ou métriques, ainsi qu'en unités MOA et MIL, et peuvent être imprimées ultérieurement.

Une description détaillée du programme est disponible à l'adresse [SUBTENSIONS.SWAROVSKIOPTIK.COM](https://www.swarovskioptik.com/subtensions)

IT PROGRAMMA PER LE DISTANZE DI SOTTOTENSIONE

Il programma gratuito per calcolare le distanze di sottotensione consente di ottenere i valori corretti per i reticoli di tutti i cannocchiali da puntamento SWAROVSKI OPTIK. Questi valori possono essere calcolati non solo per tutti i possibili ingrandimenti, ma anche per diverse distanze. Tutte le distanze di sottotensione calcolate sono fornite in unità di misura metriche o imperiali e anche in unità MOA e MIL e possono essere successivamente stampate.

Per una descrizione dettagliata, visitate [SUBTENSIONS.SWAROVSKIOPTIK.COM](https://www.swarovskioptik.com/subtensions)

ES PROGRAMA DE VALORES DE SUBTENSION

El programa de valores de subtensión gratuito le permite obtener rápidamente todos los valores de subtensión para su retícula y cualquier visor SWAROVSKI OPTIK. Estos valores se pueden calcular no solo para los distintos aumentos, sino también para diferentes distancias. Todos los valores de subtensión calculados aparecen en sistema métrico o imperial, así como en MOA y MIL, y se pueden imprimir posteriormente.

Puede encontrar una descripción más detallada en [SUBTENSIONS.SWAROVSKIOPTIK.COM](https://www.swarovskioptik.com/subtensions)

NL AFDEKMATENPROGRAMMA

Met het gratis afdekmatenprogramma hebt u snel de beschikking over de precieze afdekmaten voor uw dradenkruis voor alle SWAROVSKI OPTIK richtkijzers. Deze waarden kunnen niet alleen berekend worden voor alle optionele vergrotingen maar ook voor verschillende afstanden. Alle berekende afdekmaten worden gegeven in imperiale of metrische eenheden, alsook in de hoekmaten MOA en MIL, en kunnen achteraf worden geprint.

Een uitgebreide beschrijving is te vinden op [SUBTENSIONS.SWAROVSKIOPTIK.COM](https://www.swarovskioptik.com/subtensions)

SV AVSTÅNDSVÄRDEPROGRAM

Med hjälp av det kostnadsfria avståndsvärdesprogrammet kan du snabbt få alla exakta avståndsvärden för din streckplatta för alla SWAROVSKI OPTIK-kikarsikten. Dessa värden kan beräknas inte enbart för alla förstoringar som finns som tillval utan även för olika avstånd. Alla beräknade avståndsvärden anges i imperiska eller metrisk enheter, samt i enheterna MOA (bågminut) och MIL, och kan skrivas ut efteråt.

En detaljerad beskrivning finns på [SUBTENSIONS.SWAROVSKIOPTIK.COM](https://www.swarovskioptik.com/subtensions)

FI VASTEMITTAOHJELMA

Maksutomalla vastemittaohjelmalla voidaan laskea tähtäinristikon tarkat vastemitta-arvot nopeasti kaikille SWAROVSKI OPTIKin tähtäinkikareille. Arvot voidaan laskea optimaalisten suurennusten lisäksi eri etäisyyksille. Kaikki vastemitat esitellään brittiläisen järjestelmän tai metrijärjestelmän yksiköissä sekä kulmaminuutteina ja piiruina. Vastemitat voidaan tulostaa myöhemmin.

Tarkka kuvaus on osoitteessa [SUBTENSIONS.SWAROVSKIOPTIK.COM](https://www.swarovskioptik.com/subtensions)

DA DÆKNINGSVÆRDIPROGRAM

Med det gratis dækningsværdiprogram kan du hurtigere få alle de præcise dækningsværdier for dit sigte for alle SWAROVSKI OPTIK-riffelsigter. Værdierne kan ikke kun beregnes for alle valgfrie forstørrelser, men også til forskellige afstande. Alle beregnede dækningsværdier angives i britiske eller metriske enheder, såvel som i MOA- og MIL-enheder og kan udskrives bagefter.

En detaljeret beskrivelse kan fås på [SUBTENSIONS.SWAROVSKIOPTIK.COM](https://www.swarovskioptik.com/subtensions)

RU ПРОГРАММА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОКАЗАНИЙ ОКУЛЯРНОЙ НИТИ

Бесплатная программа использования показаний окулярной нити позволяет быстро получать все точные показаний окулярной нити существующих оптических сеток прицелов SWAROVSKI OPTIK. Эти значения могут быть рассчитаны не только для всех дополнительных увеличений, но и для различных расстояний. Все рассчитанные показания окулярной нити даются в имперских или метрических единицах исчисления, а также в единицах MOA и MIL, и могут впоследствии быть распечатаны.

Более подробные сведения - на [SUBTENSIONS.SWAROVSKIOPTIK.COM](https://www.swarovskioptik.com/subtensions)



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNÉES TECHNIQUES / DATI TECNICI / DATOS TÉCNICOS / TECHNISCHE GEGEVENS / TEKNISKA DETALJER / TEKNISET TIEDOT / TEKNISKE DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Parallaxfrei auf 100 m · Parallax-free at 109 yds/100 m · Absence de parallaxe sur 100 m · Esente da parallasse a 100 m · Libre de paralaje a 100 m · Parallaxvrij op 100 m · Parallaxfri på 100 m · Parallaksikorjattu 100 metriin · Parallaxsefri på 100 m · Отстройка от параллакса на 100 м
(Ausnahme: Modelle mit Parallaxeturm / Exception: models with parallax turret / Exception : modèles avec tour parallaxe / Eccezione: modelli con torretta parallasse / Excepción: modelos con torre de paralaje / Uitzondering: modellen met parallax-toren / Undantag: modeller med parallaxtorn / Poikkeuksena: mallit, joissa on parallaksitorni / Undtagelse: Modeller med parallaksetårn / За исключением моделей с барабаником для отстройки от параллакса)

Edelgasfüllung · inert gas filling · remplissage de gaz inerte · riempimento con gas inerte · relleno de gas inerte · inertgasvulling · ädelgasfyllning · jalokaasutäyte · ædelgasfyldning · заполнение инертным газом

DE	Modell	EN	Model	FR	Modèle	IT	Modello	ES	Modelo	NL	Model	SV	Model	FI	Malli	DA	Model	RU	Модель	Z8i+ 0.75-6x20	Z8i+ 1-8x24	Z8i+ 5-40x56 P	
Vergrößerung		Magnification		Grossissement		Ingrandimento		Aumentos		Vergroting		Förstoring		Suurennus		Forstørrelse		Увеличение		0.75-6x	1-8x	5-40	
Wirksamer Objektiv-Ø		Effective objective lens diameter		Diamètre effectif de l'objectif		Diametro utile dell'obiettivo		Diámetro efectivo del objetivo		Objectiefdiameter		Effektiv objektiv Ø		Objektiivin tehollinen Ø		Effektiv diameter på objektiv		Эффективный диаметр объектива		6.3-20 mm	8.2-24 mm	40.5-56 mm	
Austrittspupillen-Ø		Exit pupil diameter		Diamètre de la pupille de sortie		Diametro della pupilla d'uscita		Diámetro de la pupila de salida		Uittredepupillen-Ø		Utgangspupillens Ø		Lähtöpupillin Ø		Udgangspupil- diameter		Диаметр выходного зрачка		8.1-3.2 mm	8.1-3.0 mm	8.0-1.4 mm	
Austrittspupillen- Abstand (Augenabstand)		Exit pupil distance (Eye relief)		Distance de la pupille de sortie (Distance œil-oculaire)		Distanza della pupilla d'uscita		Distancia de la pupila de salida (Distancia del ocular)		Uittredepupilafstand (Oogafstand)		Avstand utgangs- pupill (Ögonavstånd)		Silmän etäisyys okulaarista (Silmäväli)		Udgangspupil- afstand (Øjenafstand)		Удаление выходного зрачка (Фокусное расстояние)		95 mm	95 mm	95 mm	
Sehfeld		Field of view		Champ de vision reel		Campo visivo		Campo de visión		Gezichtsveld		Synfält		Näkökenttä		Synsfelt		Поле зрения		64.6-8.1 m/100 m 193.8-24.3 ft/100 yds	50.0-6.2 m/100 m 150.0-18.6 ft/100 yds	9.4-1.2 m/100 m 28.2-3.6 ft/100 yds	
Sehfeld (Grad)		Field of view (degrees)		Champ de vision reel (degrés)		Campo visivo (gradi)		Campo de visión (grados)		Gezichtsveld (graden)		Synfält (grader)		Näkökenttä (astetta)		Synsfelt (grader)		Поле зрения (в градусах)		35.8-4.7°	28.0-3.6°	5.4-0.7°	
Augenseitiges Sehfeld (Grad)		Field of view, apparent (degrees)		Champ de vision apparent (degrés)		Campo visivo soggettivo (gradi)		Campo de visión, aparente (grados)		Subjectief gezichts- veld (graden)		Yttre synfält (grader)		Näennäinen näkökenttä (astetta)		Subjektivt synsfelt (grader)		Видимое поле зрения (в градусах)		28.0°	28.0°	26.4°	
Dioptrien- ausgleich		Dioptr adjustment		Ajustement dioptrique		Compensazione diottrica		Ajuste de dioptrías		Dioptrierecorrectie		Dioptrijustering		Diopterin säätö		Dioptri justering		Диоптрическая настройка		-3 to +2 dpt	-3 to +2 dpt	-3 to +2 dpt	
Lichttransmission		light transmission		Transmission de lumière		Trasmissione di luce		Transmisión de la luz		Lichttransmissie		Ljustransmission		Valonläpäisykyky		Lystransmission		Светопроводимость		93%	93%	93%	
Dämmerungszahl nach ISO 14132-1		Twilight factor based on ISO 14132-1		Indice crépusculaire (ISO 14132-1)		Valore crepuscolare secondo ISO 14132-1		Factor crepuscular según ISO 14132-1		Schemergetal gebaseerd op ISO 14132-1		Skymningsvärde baserad på ISO 14132-1		Hämäräkerroin perustuen ISO 14132-1		Dæmringstal baseret på ISO 14132-1		Сумеречное число по ISO 14132-1		2.1-11.0	2.8-13.9	14.2-47.3	
Treffpunkt- korrektur je Klick		Impact point correction/click		Correction du point d'impact/clic		Click di correzione per punto di impatto		Corrección punto de impacto/clic		Trefpuntcorrectie per klik		Korrigerig av riktpunkt/klick		Osumapisteen korjaus/napsaus		Træfpunks- korrigerig/-klik		Корректировка точки попадания/ «щелчок»		10 mm/100 m 0.36 in/100 yds	10 mm/100 m 0.36 in/100 yds	10 mm/100 m 0.36 in/100 yds	
Max. Stellweg nach Höhe und Seite		Max. elevation/windage adjustment range		Plage de réglage max. de l'élevation/ de la dérive		Massima escursione di regolazione per elevazione e deriva laterale del vento		Rango máx. ajuste de elevación/ resistencia al viento		Max. hoogte- (H) en breedte- verstelling (S)		Maximalt elevations-/ avdriftsjusterings- område		Maksimisäätöalue korkeus- ja sivusuunnassa		Maks. højde-/ vindjusterings- interval		Максимальный диапазон регулировки угла прицеливания и поправки на ветер		2/2 m/100 m 72/72 in/100 yds	2/2 m/100 m 72/72 in/100 yds	1.6/1.0 m/100 m 57.6/36.0 in/100 yds	
Länge ca.		Approx. length		Longueur approx.		Lunghezza appross.		Longitud aprox.		Lengte ca.		Ungefärlig längd		Pituus noin		Cirkulængde		Примерная длина		282 mm 11.1 in	301 mm 11.9 in	371 mm 14.6 in	
Gewicht ca. I beleuchtet		Approx. weight I illuminated		Poids approx. I lumineux		Peso appross. I illuminato		Peso aprox. I iluminado		Gewicht ca. I verlicht		Ungefärlig vikt I belyst		Paino, noin I valaistu		Cirkavægt I illumineret		Примерная масса I с подсветкой		590 g 20.8 oz	599 g 21.1 oz	870 g 30.7 oz	
Gewicht ca. SR beleuchtet		Approx. weight SR illuminated		Poids approx. SR lumineux		Peso appross. SR illuminato		Peso aprox. SR iluminado		Gewicht ca. SR verlicht		Ungefärlig vikt SR belyst		Paino, noin SR valaistu		Cirkavægt SR illumineret		Примерная масса SR с подсветкой		615 g 21.7 oz	620 g 21.9 oz	890 g 31.4 oz	
Mittelrohr-Ø		Central tube diameter		Diamètre du tube central		Diametro tubo centrale		Diámetro de tubo central		Diameter middenbuis		Mellantub Ø		Runkoputken halkaisija		Midterrørsdiameter		Диаметр центральной трубки		34 mm 1.34 in	34 mm 1.34 in	34 mm 1.2 in	
Batterie		Battery		Batterie		Batteria		Batería		Batterij		Batteri		Paristo		Batteri		Батарея		3V; CR 2032	3V; CR 2032	3V; CR 2032	
Betriebs- dauer ca. (h)	Dämmerungs- bereich bei mittlerer Helligkeit	Operating time ca. (h)	Twilight operation at medium brightness	Autonomie approx. (h)	Mise en service crépusculaire en cas de lumino- sité moyenne	Durata operativa appross. (ore)	Zona di oscurità con luminosità media	Tiempo de funcionamiento aprox. (h)	Modo nocturno para brillo medio	Gebruikstijd ca. (uur)	Bij schemer- omstandigheden en gemiddelde intensiteit	Driftstid ungefärlig (tim.)	Skymningsinställing vid medelstarkt ljus	Käyttöaika noin (h)	hämäräasetus keskikirk- kaudella	Driftstid ca. (t)	Skumringsområde ved middelstor lysintensitet	Время работы, примерно (ч)	Ночной режим при среднем уровне яркости	1400 h	1400 h	1400 h	
	Tagbereich bei mittlerer Helligkeit		Daylight operation at medium brightness		Mise en service diurne en cas de luminosité moyenne		Zona giorno con luminosità media		Modo diurno para brillo medio		Bij daglicht- omstandigheden eb gemiddelde intensiteit		Dagsljusinställing vid medelstarkt ljus		päiväasetus keskikirk- kaudella		Dagsområde ved middelstor lysintensitet		Дневной режим при среднем уровне яркости		180 h	180 h	180 h
Helligkeitsstufen		Brightness levels		Niveaux de luminosité		Livelli di luminosità		Niveles de luminosidad		Lichtsterkeniveaus		Ljusstyrkenivåer		Kirkkaustasot		Lysstyrkeniveauer		Уровни яркости		64	64	64	
Funktions- temperatur		Functional temperature		Température de fonctionnement		Temperatura operativa		Temperatura de funcionamento		Gebruiks- temperatuur		Driftstemperatur		Käyttölämpötila		Funktions- temperatur		Рабочая температура		-20/+55°C -4/+131°F	-20/+55°C -4/+131°F	-20/+55°C -4/+131°F	
Lagertemperatur		Storage temperature		Température de stockage		Temperatura di stoccaggio		Temperatura de almacenamiento		Bewaar- temperatuur		Förvarings- temperatur		Säilytyslämpötila		Opbevarings- temperatur		Температура хранения		-30/+70°C -22/+158°F	-30/+70°C -22/+158°F	-30/+70°C -22/+158°F	
Druckwasser- dichtheit		Submersion tightness		Étanchéité		Impermeabilità sott'acqua		Estanqueidad		Drukwaterdichtheid		Vattentäthet		Tiiviys		Vandtæthed		Непроницаемость для воды		4 m 13 ft	4 m 13 ft	4 m 13 ft	

L: Leichtmetall
light alloy
Métal léger
Lega leggera
Aleación ligera
Lichtmetaal
Lättmetall
Kevytmetallia
Letmetal
Легкий металлический сплав

SR: Leichtmetall mit SWAROVSKI OPTIK Rail
Light alloy with SWAROVSKI OPTIK Rail
Métal léger avec SWAROVSKI OPTIK Rail
Lega leggera con SWAROVSKI OPTIK Rail
Aleación ligera para carril de SWAROVSKI OPTIK
Lichtmetaal met SWAROVSKI OPTIK Rail
Lättmetall med SWAROVSKI OPTIK Rail
Kevytmetalli, jossa SWAROVSKI OPTIK -kisko
Letmetal med SWAROVSKI OPTIK Rail
SWAROVSKI OPTIK Rail из легкого сплава

BTF: Flexibler Ballistikurm
Ballistic turret flex
Tourelle mémorielle flex
Torretta balistica flessibile
Torreta balistica flex
Flexibele ballistische toren
Flexibelt ballistikörn
Flex-ballistikkatorni
Flexibelt ballistikårn
Настраиваемая баллистическая турель

Alle Angaben sind typische Werte. Änderungen in Ausführung und Lieferung sowie Druckfehler sind vorbehalten.
All the specifications given are typical values. We reserve the right to make changes regarding design and delivery. We accept no liability for printing errors.
Toutes les caractéristiques indiquées sont des valeurs habituelles. Sous réserve de modifications ultérieures concernant la conception, la livraison et les erreurs d'impression.
Tutti i valori specificati sono valori tipici. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche a livello di design e consegne e non accettiamo alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa.
Todos los datos están indicados en valores medios. Reservado el derecho a modificaciones en modelo y suministro, así como posibles errores de impresión.
De vermelde specificaties zijn standaardwaarden. Wijzigingen in uitvoering en levering voorbehouden. Wij zijn niet aansprakelijk voor drukfouten.
Samtliga angivna specifikationer är typiska värden. Ändringar i utförande och leverans samt tryckfel förbehålles.
Kaikki annetut tiedot ovat tyypillisiä arvoja. SWAROVSKI OPTIK pidättää oikeuden suunnittelun ja toimituksen muuttamiseen. SWAROVSKI OPTIK ei hyväksy mitään vastuuta painovirheistä.
Alle angivne specifikationer er typiske værdier. Der tages forbehold for ændringer i udførelse og levering samt trykfejl.
Все указанные спецификации являются типичными значениями. Мы оставляем за собой право вносить изменения, касающиеся конструкции и поставки изделий. Мы не несем ответственности за ошибки печати.

BA-784-02, 05/2025