



# Ogle Mini Bord / Table

1. Sätt i ljuskälla.
2. Vinkla och vrid till önskat läge.

OBS! Vrid potentiometer. Tryck ej.

1. Fasten light source.
2. Turn and rotate for light direction.

*NOTE! Turn potentiometer. Don't push.*



Ljuskälla:  
LED ljuskälla, sockel GU10 (max 6W)  
Light source:  
LED light source, socket GU10 (max 6W)

Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

---

*It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.*

Om armaturens kabel skadas skall den bytas av tillverkaren, eller av tillverkaren utsedd person.

---

*If the cord of this luminaire is damaged, it shall exclusively be replaced by the manufacturer, or by the manufacturer designated person.*



**ateljé Lyktan**

SE-296 81 Åhus, Sweden  
Tel +46 44 28 98 00  
[info@ateljelyktan.se](mailto:info@ateljelyktan.se)  
[www.ateljelyktan.se](http://www.ateljelyktan.se)