

Tableau de compatibilité

Adaptateur pour instruments dentaires à corps creux

Type d'instrument : Pièces à main pour détartreur à air

Fabricant	Nom de l'instrument	Adaptateur Careclave Carebox Blue / MELAcare Lid Blue	Adaptateur MELAtherm
KaVo	SONICflex 2003	ME02601	ME80660
KaVo	SONICflex quick 2008	ME02601	ME80660
KaVo	Sonicflex 2000	ME02601	ME80660
KaVo	Sonicflex 2008 LS	ME02602	ME80650
NSK	Ti-MAX S950 / S970	voir les éoliennes, page 5	voir les éoliennes, page 5
NSK	AS2000 M4	ME02609	ME73904
Sirona	Pièce à main SIROAIR	voir les éoliennes, page 5	voir les éoliennes, page 5
W&H	Proxeo/Synea	voir les éoliennes, page 5	voir les éoliennes, page 5
Autres	-	voir les éoliennes, page 5	voir les éoliennes, page 5

Type d'instrument : Pièces à main piézoélectriques

Fabricant	Nom de l'instrument	Adaptateur Careclave Carebox Green / MELAcare Lid Green	Adaptateur MELAtherm
Acteon (Satelec)	Newtron / Suprasson	ME80757	ME80757
DTE	D600	ME80757	ME80757
DTE	Prophy+	ME80757	ME80757
EMS	Piezon / Piezon LED	ME80790	ME80790
Dürr	MyLunos	ME80790	ME80790
KaVo	Détartreur à ultrasons PiezoLED / PIEZOsoft	ME80753	ME80753
KaVo	Sonosoft / Piezo LUX	ME80790	ME80790
NOUVEAU KaVo	KaVo eSCALER	ME12411	ME12411
Mectron	Multipiezo/Piezo Smart/Micropiezo/Compact Piezo	ME80790	ME80790
NSK	Varios (Satelec)	ME80757	ME80757
Sirona	Siroson / Sirosonic / PerioSonic	ME80771	ME80771

Type d'instrument : Pièces à main piézoélectriques

Fabricant	Nom de l'instrument	Adaptateur Careclave Carebox Green / MELAcare Lid Green	Adaptateur MELAtherm
Woodpecker	Prophy+ sans spécification A/S	ME80790	ME80790
Woodpecker	Prophy+ avec spécification A/S	ME80757	ME80757
Woodpecker	Prophy+ „gold“	ME80757	ME80757
W&H	Tigon/Tigon+/Pyon 2/Proxeo Ultra/Piezomed	ME80790	ME80790

Type d'instrument : Pièces à main pour polissage à l'air

Fabricant	Nom de l'instrument	Adaptateur Careclave Carebox Green / MELAcare Lid Green	Adaptateur MELAtherm
NOUVEAU Dürr	MyLunos	ME80804	ME80804
EMS	AIR-FLOW (Prophylaxis Master) MAX / MAX 2.0 EL-308, PERIOFLOW EL-354	ME80614	ME80614
EMS	AIR-FLOW Handy 3.0 EL-540, PERIOFLOW EL-542, PERIO Plus EL-545	ME80613	ME80613
KaVo	RONDOflex plus 360	-	voir les éoliennes, page 5
KaVo	PROPHYflex 4	-	voir les éoliennes, page 5
À VENIR NSK	Prophy-Mate neo	ME80616	ME80616
NOUVEAU NSK	Prophy HP (Varios Combi Pro [2])	ME80617	ME80617
Woodpecker	Prophy+	ME80614	ME80614
Others	-	-	ME73904

Type d'instrument : Embouts de détartreur

Fabricant	Nom de l'instrument	Adaptateur Careclave Carebox Green* / MELAcare Lid Green	Adaptateur MELAtherm
Acteon (Satelec)	Newtron/Suprasson	ME80756	ME80756
Acteon (Satelec)	Piezotome Surgery 1. Gen & 2. Gen	-	ME80260
Anthos	u-PZ6/u-PZ7	ME80750	ME80750
Anthos	u-PZ6 S/u-PZ7 S	ME80756	ME80756
Castellini	Piezosteril 6/Piezolight 6	ME80750	ME80750
Castellini	Piezosteril 6 S/Piezolight 6 S	ME80756	ME80756

Type d'instrument : Embouts de détartreur

Fabricant	Nom de l'instrument	Adaptateur Careclave Carebox Green* / MELAcare Lid Green	Adaptateur MELAtherm
DTE	D600	ME80756	ME80756
DTE	Prophy+	ME80756	ME80756
Dürr	MyLunos	ME80750	ME80750
Dürr	Vector Scaler	ME80760	ME80760
EMS	Piezon/Piezon LED	ME80750	ME80750
EMS	Piezon Surgery	-	ME80260
Hu-Friedy	Piezo E-Serie (EMS)	ME80750	ME80750
Hu-Friedy	Piezo S-Serie (NSK, Satelec, Hu-Friedy)	ME80756	ME80756
KaVo	SONOsoft, Piezo LUX	ME80750	ME80750
KaVo	SONICflex quick 2008	ME80751	ME80751
KaVo	PIEZOssoft/PiezoLED/eSCALER	ME80752	ME80752
KaVo	SONICflex 2000/SONICflex 2003	ME80790	ME80790
Komet	PiezoLine EM1, KA1, KA2	ME80750	ME80750
Komet	PiezoLine SI1	ME80760	ME80760
Komet	PiezoLine SF1LM	ME80790	ME80790
Mectron	Multipiezo/Piezo Smart/Micropiezo/Compact Piezo	ME80750	ME80750
Mectron	Piezosurgery	-	ME80260
Morita	Solfy/Solfy LED	ME80760	ME80760
Morita	AirSolfy	ME80790	ME80790
NSK	Varios	ME80756	ME80756
NSK	Ti-Max S970/AS2000	ME80790	ME80790
NSK	VarioSurg3 LED	-	ME80260
Planmeca	LM-ProPower	ME80755	ME80755
Sirona	SIROSON/SIROSONIC/PerioSonic	ME80760	ME80760
Sirona	SIROAIR L	ME80790	ME80790
Stern Weber	SC-A2/SC-A3	ME80750	ME80750
Stern Weber	SC-A2 S/SC-A3 S	ME80756	ME80756

*Si des clés dynamométriques d'un diamètre supérieur à 38 mm doivent être reconditionnées, l'adaptateur excentrique M8 x 1 (ME22407 Carebox Green, ME35380 MELAcare Lid Green) est nécessaire.

Type d'instrument : Embouts de détartreur


Fabricant	Nom de l'instrument	Adaptateur Careclave Carebox Green* / MELAcare Lid Green	Adaptateur MELAtherm
Ultradent	Newtron	ME80756	ME80756
Woodpecker	Prophy+ sans spécification A/S	ME80750	ME80750
Woodpecker	Prophy+ avec spécification A/S	ME80756	ME80756
Woodpecker	Prophy+ „gold“	ME80756	ME80756
W&H	Tigon/Tigon+/Pyon 2/Proxeo Ultra/Piezomed	ME80750	ME80750
W&H	Proxeo/Synea	ME80790	ME80790

Type d'instrument : Pièces à main et contre-angles

Fabricant	Nom de l'instrument	Adaptateur Careclave Carebox Blue / MELAcare Lid Blue	Adaptateur MELAtherm
Bien-Air	NOVA/CA/PMP Prophy/CAP	ME02607	ME80610
Bien-Air	Têtes de contre-angle	ME02606	ME80630
KaVo	MASTERmatic/EXPERTmatic/SMARTmatic/ SURGmatic/ENDOadvance	ME02607	ME80610
KaVo	COMFORTdrive	-	ME73904
KaVo	Têtes de contre-angle	ME02606	ME80630
W&H	Synea/Synea Short/Alegra	ME02607	ME80610
Morita	TorqTech	ME02607	ME80610
NSK	Ti-Max	ME02607	ME80610
Sirona	T1 Classic (Only classic)	ME02604	ME80620
Sirona	T1 Line/T2 Line/T2 S-Line	ME02607	ME80610
Others	Instrument avec raccord ISO	ME02607	ME80610
Others	Canaux de pulvérisation externes	ME21914	ME74135

Type d'instrument : Turbines (Remarque : veuillez choisir l'adaptateur de turbine en fonction du raccord de votre unité dentaire).

Coupling system	Adapter Careclave Carebox Blue / MELAcare Lid Blue	Adaptateur MELAtherm
Bien-Air	ME02608	ME73904
KaVo MULTIflex	ME02601	ME80660
Midwest	ME02609	ME73904
NSK-Phatelus	ME02611	ME80612
Sirona-Turbine	ME02602	ME80650
W&H Roto Quick	ME02605	ME80640
Others	-	ME73904



Manchon de rinçage avec rallonge

pour l'adaptation d'inserts à ultrasons, par exemple Cavitron, dans le MELAtherm.

ME80260

Canule multifonctionnelle

Fabricant	Nom de l'instrument	Adaptateur Careclave Carebox Green / MELAcare Lid Green	Adaptateur MELAtherm
NOUVEAU KaVo	Canule multifonctionnelle MF / 3F	ME80803	ME80803
NOUVEAU Sirona	Canule multifonctionnelle Sirona Sprayvit	ME80802	ME80802

Pour les canules multifonctions, l'adaptateur universel ME73904 peut généralement être utilisé avec le MELAtherm. Des adaptateurs peuvent être proposés par les fabricants d'instruments. Veuillez toutefois vérifier au préalable que les instruments sont homologués pour le retraitement en machine.

Toutes les informations sont fournies sans garantie. Le schéma présente uniquement les connexions physiques. Respectez toujours les recommandations de retraitement des fabricants des instruments.